

PHILIPS

Лампа на 80 Вт,
A55, цоколь E27

СВІТЛОДІОДНА

3000K

1150 лм

10 000 год



8718699630621



Яскраве світлодіодне світло

Світлодіодні лампи Philips забезпечують високоякісне світло, надзвичайно тривалий термін служби та миттєву й відчутну економію енергії.

Високоякісний освітлювальний прилад

- Дізнайтесь про світло

Оберіть просту заміну для ваших старих ламп

- Форма та розмір подібні до звичайних ламп розжарювання

Найважливіше

Дізнайтесь про світло



Кольорова температура : світло може мати різні кольорові температури, що вимірюються у градусах Кельвіна (K). Лампи із низькими показниками

кельвінів видають тепле, спокійніше світло, в той час як лампи з більшим числом кельвінів світять прохолодніше та підбадьорюють. CRI: індекс передачі кольору (CRI) описує вплив джерела світла на суб'єктивне сприйняття кольорів. У природного сонячного світла CRI дорівнює 100. Індекс CRI світлодіодних ламп Philips LED завжди вище від 80, що забезпечує правдивість та природність кольорів.

Замінює звичайні лампи розжарювання



Ця економічна світлодіодна лампа із звичною формою та приємним дизайном — це ідеальна заміна традиційних ламп розжарювання.

Характеристики

Характеристики лампи

- Цільове призначення: Використання всередині приміщень
- Форма лампи: Лампа грушовидної форми розсіяного освітлення
- Цоколь: E27
- Тип скла: Матовий
- Обробка лампи: Матовий
- Можливість регулювання яскравості: Ні
- Матеріал лампи: Пластик

Розміри лампи

- Висота: 10,8 см
- Ширина: 6 см

Дизайн та оздоблення

- Матеріал: Пластик

Надійність

- Кількість циклів перемикання: 50 000
- Номінальний термін служби: 10 000 година (-н)

Характеристики середовища

- Disposal of the product: Після закінчення (економічного) терміну служби утилізуйте виріб відповідно до місцевих правил і не викидайте виріб зі звичайними побутовими відходами. Належна утилізація вашого пристрою допоможе запобігти негативному впливу на довкілля та здоров'я людей.

Характеристики світла

- Індекс якості кольоропередачі (CRI): 80
- Колірна температура: 3000 K
- Номінальний світловий потік: 1150 lm
- Світло з очікуванням розігріву 60 %: миттєве досягнення максимальної яскравості
- Код кольору: 830 | CCT of 3000K

Різне

- EyeComfort: Ні

Інші характеристики

- Ефективність: 104 lm/W

Інформація про упаковку

- EAN: 8718699630621
- EOC: 871869963062100
- Назва продукту: LED 80W A60 WH FR ND 1PF/12-DISC

Споживання енергії

- Коефіцієнт потужності: 0.5
- Напруга: 220-240 V
- Потужність (Вт): 11 W
- Еквівалент потужності (Вт): 80 W
- Маркування енергоефективності (EEL): F

Розміри та вага в упаковці

- EAN/UPC – виріб: 8718699630621
- Вага нетто: 0,06 kg
- Вага брутто: 0,08 kg
- Висота: 10,7 cm
- Довжина: 6,1 cm
- Ширина: 6,1 cm

Розміри та вага продукту

- Довжина: 10,8 cm

Технічні характеристики

- Частота: 50-60 Hz
- Реєстраційний номер EPREL: 397606



Дата виходу: 2025-01-23
Версія: 0.438

© 2025 Signify Holding. Усі права захищено. Компанія Signify не дає будь-яких запевнень, пояснень чи гарантій щодо точності або повноти інформації, що міститься в цьому документі, і не несе відповідальності за будь-які дії щодо цього. Інформацію, представлену в даному документі, не слід розглядати як будь-яку комерційну пропозицію. Вона не є частиною будь-якої пропозиції або контракту, якщо інше не обумовлено Signify. Philips та емблема на щиті Philips — це зареєстровані торгівельні марки, що належать компанії Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com