

PHILIPS

Лампа на 120 Вт,
A67, цоколь E27

СВІТЛОДІОДНА

6500K

1800 лм

10 000 год



8718699640491



Найсучасніша світлодіодна лампа для оселі

Найсучасніша світлодіодна лампа забезпечує домашнє освітлення загального призначення для повсякденних справ усередині приміщень. Ви відразу почнете заощаджувати на вартості електроенергії, а також будете рідше замінювати лампи без погіршення якості освітлення.

Обирайте рішення, що захищає природу

- Ви можете довіряти тому, що вказано на упаковці виробів Philips.
- Не містить ртуті

Світлодіодна лампа високої якості, яка працюватиме десятиріччями

- Розроблено для комфорту ваших очей

Найважливіше

Без УФ- та ІЧ-випромінювання

У світловому промені відсутня інфрачервона складова, тобто не випромінюється тепло, а також відсутня ультрафіолетова складова, так що фарба тканин та предметів під цим освітленням не вицвітає.

Не містить ртуті

Розроблено для комфорту ваших очей



Погані умови освітлення напружують зір. За надто яскравого світла — з'являються відблиски. За надто м'якого — починається мерехтіння. Але тепер ви можете зробити ваш простір яскравішим за допомогою світлодіодів, спеціально розроблених так, щоб вони не втомлювали очі, та створити ідеальну атмосферу у вашій домівці.

Характеристики

Характеристики лампи

- Цільове призначення: Використання всередині приміщень
- Форма лампи: Лампа грушовидної форми розсіяного освітлення
- Цоколь: E27
- Тип скла: Матовий
- Можливість регулювання яскравості: Ні
- Покриття лампи: Матовий
- Матеріал лампи: Пластик

Розміри лампи

- Висота: 13,2 cm
- Ширина: 6,8 cm

Дизайн та оздоблення

- Матеріал: Пластик

Надійність

- Кількість циклів перемикання: 50 000
- Номінальний термін служби: 15 000 година (-н)
- Діапазон температури навколишнього середовища: від -20 °C до +45 °C

Характеристики середовища

- Disposal of the product: Після закінчення (економічного) терміну служби утилізуйте виріб відповідно до місцевих правил і не викидайте виріб зі звичайними побутовими відходами. Належна утилізація вашого пристрою допоможе запобігти негативному впливу на довкілля та здоров'я людей.

Характеристики світла

- Кут розсіювання променя: 150 °
- Індекс кольоропередачі (CRI): 80
- Колірна температура: 6500 K
- Номінальний світловий потік: 1800 lm
- Час "нагрівання" лампи до досягнення 60% від максимального світлового потоку: 0.5 s
- Код кольору: 865 | CCT of 6500K
- Корельована колірна температура (ном.): 6500 K
- Світловий потік: 1 800 lm
- Світловіддача (номінальна) (ном.): 124 lm/W

Різне

- EyeComfort: Ні

Інші характеристики

- Ефективність: 124 lm/W
- Відповідає стандартам європейської директиви RoHS: Так

Інформація про упаковку

- EAN: 8718699640491
- EOC: 871869964049100
- Назва продукту: LEDBulb 14.5W E27 6500K 230VA67 1CT/6APR

Потужність

- Коефіцієнт потужності (частка): 0.51

Споживання енергії

- Коефіцієнт потужності: 0.51
- Напруга: 220-240 V
- Потужність (Вт): 14,5 W
- Еквівалент потужності (Вт): 120 W
- Споживана потужність: 14,5 W

Розміри та вага продукту

- Довжина: 13,2 cm

Номінальні значення

- Номінальний термін експлуатації:
12 000 година (-н)

Технічні характеристики

- Частота: 50-60 Hz
- 3 регульованою яскравістю: Ні
- Розташування виводів: E27

Розміри та вага в упаковці

- EAN/UPC – виріб: 8718699640491
- Вага нетто: 0,13 kg
- Вага брутто: 0,17 kg
- Висота: 13,8 cm
- Довжина: 6,9 cm
- Ширина: 6,9 cm
- Номер матеріалу (12NC):
929002003949



Дата виходу: 2024-06-24
Версія: 0.93

© 2024 Signify Holding. Усі права захищено. Компанія Signify не дає будь-яких запевнень, пояснень чи гарантій щодо точності або повноти інформації, що міститься в цьому документі, і не несе відповідальності за будь-які дії щодо цього. Інформацію, представлену в даному документі, не слід розглядати як будь-яку комерційну пропозицію. Вона не є частиною будь-якої пропозиції або контракту, якщо інше не обумовлено Signify. Philips та емблема на щиті Philips — це зареєстровані торгівельні марки, що належать компанії Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com