

PHILIPS

Лампа на 160 Вт,
A80, цоколь E27

СВІТЛОДІОДНА

6500K

2300 лм

10 000 год



8718699640538



Найсучасніша світлодіодна лампа для оселі

Світлодіодні лампи Philips випромінюють тепле біле світло, приємне для очей, відрізняються довгим строком служби та забезпечують суттєву економію електроенергії. Завдяки сучасному та елегантному дизайну ця лампа з регулюванням яскравості стане ідеальною заміною традиційних матових ламп.

Високоякісний освітлювальний прилад

- Без помітного мерехтіння

Обирайте рішення, що захищає природу

- Ви можете довіряти тому, що вказано на упаковці виробів Philips.

Створені, щоб бути побаченими, виглядають неперевершено навіть вимкненими

- Виглядає гарно навіть вимкненою

Найважливіше

Без помітного мерехтіння

Якщо джерело світла мерехтить, швидко змінюючи яскравість, воно може втомлювати очі, викликати головний біль та навіть провокувати напади фоточутливої епілепсії. Таке світло неприємне — але цей ефект зовсім не обов'язковий! Світлодіоди можуть мерехтіти, тому що вони швидко реагують на зміни струму від драйвера. Однак світлодіодні лампи Philips сконструйовано таким чином, щоб мінімізувати коливання вихідного струму драйвера, виключити фактори,

які зумовлюють мерехтіння. Так що ви зовсім не побачите мерехтіння.

Без УФ- та ІЧ-випромінювання

У світловому промені відсутня інфрачервона складова, тобто не випромінюється тепло, а також відсутня ультрафіолетова складова, так що фарба тканин та предметів під цим освітленням не вицвітає.

Виглядає гарно навіть вимкненою



«Ця гарна лампа із помітною "ниткою розжарювання" додає стильності та відтінок ностальгії будь-якій кімнаті. Виглядає гарно навіть вимкненою».

Характеристики

Характеристики лампи

- Цільове призначення: Використання всередині приміщень
- Форма лампи: Лампа грушовидної форми розсіяного освітлення
- Цоколь: E27
- Можливість регулювання яскравості: Ні
- Обробка лампи: Матовий
- Матеріал лампи: Пластик

Розміри лампи

- Висота: 15,5 cm
- Ширина: 8 cm

Надійність

- Кількість циклів перемикання: 50 000
- Номінальний термін служби: 15 000 година (-н)
- Діапазон температури довкілля: від -20 °C до +45 °C

Характеристики середовища

- Disposal of the product: Після закінчення (економічного) терміну служби утилізуйте виріб відповідно до місцевих правил і не викидайте виріб зі звичайними побутовими відходами. Належна утилізація вашого пристрою допоможе запобігти негативному впливу на довкілля та здоров'я людей.

Характеристики світла

- Кут розсіювання променя: 150 °
- Індекс якості кольоропередачі (CRI): 80
- Колірна температура: 6500 K
- Номінальний світловий потік: 2300 lm
- Світло з очікуванням розігріву 60 %: 0.5 s
- Корельована колірна температура (ном.): 6500 K
- Світловий потік: 2 300 lm
- Світловіддача (номінальна) (ном.): 121 lm/W

Різне

- EyeComfort: Ні

Інші характеристики

- Ефективність: 121 lm/W
- Відповідає стандартам європейської директиви RoHS: Так

Інформація про упаковку

- EAN: 8718699640538
- EOC: 871869964053800
- Назва продукту: LEDBulb 19W E27 6500K 230VA80 1CT/6APR

Потужність

- Коефіцієнт потужності (частка): 0.51

Споживання енергії

- Коефіцієнт потужності: 0.51
- Напруга: 220–240 V
- Потужність (Вт): 19 W
- Еквівалент потужності (Вт): 160(160W for Incandescent;35W CFL) W
- Споживана потужність: 19 W

Розміри та вага продукту

- Довжина: 15,5 cm

Номінальні значення

- Номінальний термін служби: 12 000 година (-н)
- Номінальна пікова інтенсивність: N/A cd

Технічні характеристики

- Частота: 50–60 Hz
- 3 регульованою яскравістю: Ні
- Розташування виводів: E27

Розміри та вага в упаковці

- EAN/UPC – виріб: 8718699640538
- Вага нетто: 0,15 kg
- Вага брутто: 0,19 kg
- Висота: 16,2 cm
- Довжина: 8,2 cm
- Ширина: 8,2 cm



Дата виходу: 2025-03-04
Версія: 0.207

© 2025 Signify Holding. Усі права захищено. Компанія Signify не дає будь-яких запевнень, пояснень чи гарантій щодо точності або повноти інформації, що міститься в цьому документі, і не несе відповідальності за будь-які дії щодо цього. Інформацію, представлену в даному документі, не слід розглядати як будь-яку комерційну пропозицію. Вона не є частиною будь-якої пропозиції або контракту, якщо інше не обумовлено Signify. Philips та емблема на щиті Philips — це зареєстровані торгівельні марки, що належать компанії Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com