

# PHILIPS

Стельовий світильник  
Shan, 12 Вт

Стельові світильники

4000К

Білий

Датчик



8718699680558



## Світильник із датчиком руху для зручності та додаткової енергоефективності

Підвищте зручність, заощаджуючи енергію. Світлодіодний стельовий світильник Philips із датчиком руху легко вмикається та вимикається за допомогою датчика. Завдяки цьому ви можете виходити з кімнати або входити в неї, не шукаючи вимикач. Його широкий діапазон виявлення та світлодіодна технологія миттєвого ввімкнення означає, що освітлення вашого дому вмикається, лише коли вам це потрібно.

### Зручність у використанні

- Завдяки вбудованому автоматичному датчику руху цей світильник автоматично вмикається, коли повз нього проходять люди.
- Просте встановлення

### Найвища якість

- EyeComfort – легке світло, комфортне для очей

8718699680558

**Надійність**

- Енергоефективність
- Тривалий термін служби – до 15 000 годин

# Найважливіше

## Вбудований датчик руху

### Просте встановлення

Жодних клопотів з установленням. Просто закріпіть або надійно повісьте на стіну чи стелю та підключіть і все — світильник можна вмикати.

## EyeComfort

Неякісне світло може втомлювати очі. А оскільки багато хто з нас проводить тривалий час у приміщенні, правильне освітлення оселі наразі важливе як ніколи. Наші вироби відповідають суворим критеріям тестування, зокрема щодо мерехтіння, строб, відблисків, передавання кольору та ефектів затемнення. Тому ми можемо гарантувати, що вони відповідають вимогам EyeComfort. Світлодіодні лампи Philips не лише забезпечують комфортне освітлення, але й підтримують свої характеристики протягом усього терміну служби, забезпечуючи стабільну якість світла, потужність і колір протягом понад десяти років. Перейдіть на світло, комфортне для ваших очей, і вони будуть вам вдячні.

## Енергоефективність

Зберігає енергію – а це добре для ваших рахунків і навколишнього середовища.

## Тривалий термін служби – до 15 000 годин

Світлодіодна технологія Philips продовжує термін служби виробу до 15 000 годин.

# Характеристики

## Характеристики лампи

- Цільове призначення: Використання в середині приміщень

## Дизайн та оздоблення

- Колір: Білий
- Матеріал: Метал, Пластик

## Надійність

- Кількість циклів перемикання: 15 000

## Характеристики середовища

- Disposal of the product: Після закінчення (економічного) терміну служби утилізуйте виріб відповідно до місцевих правил і не викидайте виріб зі звичайними побутовими відходами. Належна утилізація вашого пристрою допоможе запобігти негативному впливу на довкілля та здоров'я людей.

## Додаткова функція/аксесуар у комплекті

- Регульований точковий рефлектор: Ні
- Регулювання яскравості з пульта ДК: Ні
- З вбудованими світлодіодами: Так
- Пульт дистанційного керування в комплекті: Ні

### Характеристики світла

- Стабільність кольору: 6 SDCM
- Індекс якості кольоропередачі (CRI): 80
- Світло з очікуванням розігріву 60 %: <2

### Різне

- Розроблено спеціально для: Спальня, Вітальня, Їдальня, Кухня, Домашній офіс, Гараж
- Стиль: Сучасний
- Тип: Стельові світильники
- EyeComfort: Так
- Додаткові функції: Датчик

### Інші характеристики

- Струм у лампі: 108 mA
- Ефективність: 104 lm/W

### Розміри та вага продукту

- Вага нетто: 0,38 kg
- Висота: 8 cm
- Довжина: 26 cm
- Ширина: 26 cm

### Обслуговування

- Гарантія: 5 років

### Технічні характеристики

- Строк служби до: 15 000 година (-н)
- Діаметр: 260 mm
- Сумарна інтенсивність світлового потоку: 1250
- Колір світла: 4000
- Електромережа: Змінний струм: 220–240
- Світильник підтримує регулювання яскравості: Ні
- СВІТЛОДІЮДНА: Так
- Клас захисту IP: IP20
- Клас захисту: Клас I

### Розміри та вага в упаковці

- EAN/UPC – виріб: 8718699680558
- Вага нетто: 0,42 kg
- Вага брутто: 0,54 kg
- Висота: 8,2 cm
- Довжина: 30 cm
- Ширина: 30 cm



Дата виходу: 2025-03-18  
Версія: 0.412

© 2025 Signify Holding. Усі права захищено. Компанія Signify не дає будь-яких запевнень, пояснень чи гарантій щодо точності або повноти інформації, що міститься в цьому документі, і не несе відповідальності за будь-які дії щодо цього. Інформацію, представлену в даному документі, не слід розглядати як будь-яку комерційну пропозицію. Вона не є частиною будь-якої пропозиції або контракту, якщо інше не обумовлено Signify. Philips та емблема на щиті Philips — це зареєстровані торгівельні марки, що належать компанії Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)