

PHILIPS

Стельовий світильник
Moire, 10 Вт

Стельові світильники

2700K

Білий



8718699681098



Комфортне й приємне для очей світлодіодне світло

Світлодіодні світильники Philips забезпечують оптимальне освітлення для комфорту ваших очей

Light effect

- Це стельове освітлення оснащено технологією Interlaced Optics, яка розумно перерозподіляє світло, щоб покращити загальні можливості освітлення. Лінза цього світильника має пірамідальну мікроструктуру, яка розсіює та рівномірно розподіляє освітлення, зменшуючи навантаження на очі.

Зручність у використанні

- Просте встановлення

Ефект освітлення

- Рівномірний розподіл світла

Найвища якість

- Легке очищення

Найважливіше

Технологія Interlaced Optics

Це стельове освітлення оснащено технологією Interlaced Optics, яка розумно перерозподіляє світло, щоб покращити загальні можливості освітлення. Лінза цього світильника має пірамідальну мікроструктуру, яка розсіює та рівномірно розподіляє освітлення, зменшуючи навантаження на очі.

Просте встановлення

Жодних клопотів з установленням. Просто закріпіть або надійно повісьте на стіну чи стелю та підключіть і все — світильник можна вмикати.

Легке очищення

Гладкі поверхні легко очищувати, тому ваш будинок завжди матиме привабливий вигляд, від підлоги до стелі.

Рівномірний розподіл світла

Рівномірно й однаково освітлюйте свої кімнати.

Характеристики

Характеристики лампи

- Цільове призначення: Використання всередині приміщень
- Форма лампи: Круглий

Дизайн та оздоблення

- Колір: Білий
- Матеріал: Пластик

Надійність

- Середній термін експлуатації (за 2,7 год./день): 15 рік
- Коефіцієнт стабільності світлового потоку: 70%
- Кількість циклів перемикання: 15 000

Характеристики середовища

- Disposal of the product: Після закінчення (економічного) терміну служби утилізуйте виріб відповідно до місцевих правил і не викидайте виріб зі звичайними побутовими відходами. Належна утилізація вашого пристрою допоможе запобігти негативному впливу на довкілля та здоров'я людей.

Додаткова функція/аксесуар у комплекті

- Регульований точковий рефлектор: Ні
- Регулювання яскравості з пульта ДК: Ні
- З вбудованими світлодіодами: Так
- Пульт дистанційного керування в комплекті: Ні

Характеристики світла

- Стабільність кольору: 6 SDCM
- Індекс якості кольоропередачі (CRI): 80
- Світло з очікуванням розігріву 60 %: <2

Різне

- Розроблено спеціально для: Спальня, Вітальня, Їдальня, Кухня, Домашній офіс, Гараж
- Стиль: Сучасний
- Тип: Стельові світильники
- EyeComfort: Так

Інші характеристики

- Струм у лампі: 60 mA
- Ефективність: 100 lm/W

Споживання енергії

- Коефіцієнт потужності: 0.5

Розміри та вага продукту

- Вага нетто: 0,21 kg
- Висота: 5 cm
- Довжина: 24 cm
- Ширина: 24 cm

Обслуговування

- Гарантія: 5 років

Технічні характеристики

- Строк служби до: 15 000 година (-н)
- Діаметр: 240 mm
- Сумарна інтенсивність світлового потоку: 1000
- Колір світла: 2700
- Електромережа: Змінний струм: 220–240
- Світильник підтримує регулювання яскравості: Ні
- СВІТЛОДІЮДНА: Так

- Клас захисту IP: IP20
- Клас захисту: Клас II

Розміри та вага в упаковці

- EAN/UPC – виріб: 8718699681098
- Вага нетто: 0,19 kg
- Вага брутто: 0,38 kg
- Висота: 28,2 cm
- Довжина: 6,2 cm
- Ширина: 28,2 cm



Дата виходу: 2025-03-14
Версія: 0.459

© 2025 Signify Holding. Усі права захищено. Компанія Signify не дає будь-яких запевнень, пояснень чи гарантій щодо точності або повноти інформації, що міститься в цьому документі, і не несе відповідальності за будь-які дії щодо цього. Інформацію, представлену в даному документі, не слід розглядати як будь-яку комерційну пропозицію. Вона не є частиною будь-якої пропозиції або контракту, якщо інше не обумовлено Signify. Philips та емблема на щиті Philips — це зареєстровані торгівельні марки, що належать компанії Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com