

# PHILIPS

3 лампи на 60 Вт,  
A60, цоколь E27

СВІТЛОДІОДНА

4000K

806 лм

15 000 год



8718699694944



## Яскраве світлодіодне світло

Світлодіодні лампи Philips забезпечують високоякісне світло, надзвичайно тривалий термін служби та миттєву й відчутну економію енергії.

### Високоякісний освітлювальний прилад

- Дізнайтесь про світло

### Оберіть просту заміну для ваших старих ламп

- Форма та розмір подібні до звичайних ламп розжарювання

### Обирайте рішення, що захищає природу

- Заощаджує до 90% електроенергії

# Найважливіше

## Дізнайтесь про світло



Кольорова температура : світло може мати різні кольорові температури, що вимірюються у градусах Кельвіна (K). Лампи із низькими показниками кельвінів видають тепле, спокійніше світло, в той час як лампи з більшим числом кельвінів світять прохолодніше та підбадьорюють. CRI: індекс передачі кольору (CRI) описує вплив джерела світла на суб'єктивне сприйняття кольорів. У природного сонячного

світла CRI дорівнює 100. Індекс CRI світлодіодних ламп Philips LED завжди вище від 80, що забезпечує правдивість та природність кольорів.

## Форма та розмір звичайних ламп розжарювання



Ця енергозберігаюча стандартна світлодіодна лампа вирізняється сучасним дизайном, який поєднує витончену форму із знайомим розміром. Ідеальна екологічна заміна традиційним стандартним лампам розжарювання. Бред, ще раз переглянь цей текст. Він не дуже добре читається.

## Заощаджує до 90% електроенергії



Отримайте економію енергії, яку забезпечують світлодіодні лампи, і збережіть високу якість світла. Почніть заощаджувати понад 90% енергії одразу після заміни своїх ламп розжарювання або галогенних ламп

# Характеристики

## Характеристики лампи

- Цільове призначення: Використання всередині приміщень
- Форма лампи: Лампа грушовидної форми розсіяного освітлення
- Цоколь: E27
- Обробка лампи: Матовий
- Можливість регулювання яскравості: Ні
- Матеріал лампи: Пластик

## Розміри лампи

- Висота: 10,8 cm
- Ширина: 6 cm

## Надійність

- Кількість циклів перемикання: 50 000
- Номінальний термін служби: 15 000 година (-н)

## Характеристики середовища

- Disposal of the product: Після закінчення (економічного) терміну служби утилізуйте виріб відповідно до місцевих правил і не викидайте виріб зі звичайними побутовими відходами. Належна утилізація вашого пристрою допоможе запобігти негативному впливу на довкілля та здоров'я людей.

## Характеристики світла

- Індекс якості кольоропередачі (CRI): 80
- Колірна температура: 4000 K
- Номінальний світловий потік: 806 lm
- Світло з очікуванням розігріву 60 %: миттєве досягнення максимальної яскравості
- Код кольору: 840 | CCT of 4000K

## Інші характеристики

- Ефективність: 100 lm/W

#### Інформація про упаковку

- EAN: 8718699694944
- EOC: 871869969494401
- Назва продукту: LED 60W A60 E27 CW FR ND 3PF/6 DISC

#### Споживання енергії

- Коефіцієнт потужності: 0.54
- Напруга: 220-240 V
- Потужність (Вт): 8 W
- Еквівалент потужності (Вт): 60 W
- Маркування енергоефективності (EEL): F

#### Розміри та вага продукту

- Довжина: 10,8 см

#### Технічні характеристики

- Частота: 50-60 Hz
- Реєстраційний номер EPREL: 397612

#### Розміри та вага в упаковці

- EAN/UPC – виріб: 8718699694944
- Вага нетто: 0,17 kg
- Вага брутто: 0,2 kg
- Висота: 14,5 см
- Довжина: 6,1 см
- Ширина: 14,9 см



Дата виходу: 2025-03-06  
Версія: 0.422

© 2025 Signify Holding. Усі права захищено. Компанія Signify не дає будь-яких запевнень, пояснень чи гарантій щодо точності або повноти інформації, що міститься в цьому документі, і не несе відповідальності за будь-які дії щодо цього. Інформацію, представлену в даному документі, не слід розглядати як будь-яку комерційну пропозицію. Вона не є частиною будь-якої пропозиції або контракту, якщо інше не обумовлено Signify. Philips та емблема на щиті Philips — це зареєстровані торгівельні марки, що належать компанії Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)