

PHILIPS

4 лампи на 75 Вт,
A60, цоколь E27

СВІТЛОДІОДНА

4000K

1055 лм

15 000 год



8718699694968



Яскраве світлодіодне світло

Світлодіодні лампи Philips забезпечують високоякісне світло, надзвичайно тривалий термін служби та миттєву й відчутну економію енергії.

Високоякісний освітлювальний прилад

- Дізнайтесь про світло

Оберіть просту заміну для ваших старих ламп

- Форма та розмір подібні до звичайних ламп розжарювання

Обирайте рішення, що захищає природу

- Краща для вашого гаманця та для планети

Найважливіше

Дізнайтесь про світло



Кольорова температура : світло може мати різні кольорові температури, що вимірюються у градусах Кельвіна (K).

Лампи із низькими показниками кельвінів видають тепле, спокійніше світло, в той час як лампи з більшим числом кельвінів світять прохолодніше та підбадьорюють. CRI: індекс передачі кольору (CRI) описує вплив джерела світла на суб'єктивне сприйняття кольорів. У природного сонячного світла CRI дорівнює 100. Індекс CRI світлодіодних ламп Philips LED завжди вище від 80, що забезпечує правдивість та природність кольорів.

Замінює звичайні лампи розжарювання

Ця економічна світлодіодна лампа із звичною формою та приємним дизайном — це ідеальна заміна традиційних ламп розжарювання.

Заощадження до 90% електроенергії

Технологія світлодіодного освітлення зберігає до 90% енергії порівняно зі стандартною лампою розжарювання. Таким чином, вона окупиться та буде заощаджувати ваші гроші рік за роком, водночас допомагаючи захистити навколишнє середовище.

Характеристики

Характеристики лампи

- Цільове призначення: Використання всередині приміщень
- Форма лампи: Лампа грушовидної форми розсіяного освітлення
- Цоколь: E27
- Можливість регулювання яскравості: Ні

Розміри лампи

- Висота: 12 cm
- Ширина: 6 cm

Надійність

- Кількість циклів перемикання: 15 000
- Номінальний термін служби: 15 000 година (-н)

Характеристики середовища

- Disposal of the product: Після закінчення (економічного) терміну служби утилізуйте виріб відповідно до місцевих правил і не викидайте виріб зі звичайними побутовими відходами. Належна утилізація вашого пристрою допоможе запобігти негативному впливу на довкілля та здоров'я людей.

Характеристики світла

- Кут розсіювання променю: 200 °
- Індекс кольоропередачі (CRI): 80
- Колірна температура: 4000 K
- Номінальний світловий потік: 1055 lm
- Час "нагрівання" лампи до досягнення 60% від максимального світлового потоку: миттєве досягнення максимальної яскравості

Різне

- EyeComfort: Ні

Інші характеристики

- Ефективність: 105 lm/W

Інформація про упаковку

- EAN: 8718699694968
- EOC: 871869969496800
- Назва продукту: LED 75W A60 E27 CW FR ND 4PF/6 DISC

Споживання енергії

- Коефіцієнт потужності: 0.55
- Напруга: 220-240 V
- Потужність (Вт): 10 W
- Еквівалент потужності (Вт): 75 W

Розміри та вага продукту

- Довжина: 12 cm

Технічні характеристики

- Частота: 50-60 Hz

Розміри та вага в упаковці

- EAN/UPC – виріб: 8718699694968
- Вага нетто: 0,14 kg
- Вага брутто: 0,19 kg
- Висота: 17,6 cm
- Довжина: 6,2 cm
- Ширина: 12,2 cm
- Номер матеріалу (12NC):
929002306604



Дата виходу: 2024-06-24
Версія: 0.584

© 2024 Signify Holding. Усі права захищено. Компанія Signify не дає будь-яких запевнень, пояснень чи гарантій щодо точності або повноти інформації, що міститься в цьому документі, і не несе відповідальності за будь-які дії щодо цього. Інформацію, представлену в даному документі, не слід розглядати як будь-яку комерційну пропозицію. Вона не є частиною будь-якої пропозиції або контракту, якщо інше не обумовлено Signify. Philips та емблема на щиті Philips — це зареєстровані торгівельні марки, що належать компанії Koninklijke Philips N.V.