

# PHILIPS

Філаментна лампа з  
димчастого скла на 11 Вт,  
T32, цоколь E27

СВІТЛОДІОДНА

1800 К

100 лм

15 000 год



8718699759674



## Лампа, яка відрізняється від усіх інших

Світлодіодні лампи Philips випромінюють тепле біле світло, приємне для очей, вирізняються довгим терміном служби та забезпечують суттєву економію електроенергії. Завдяки сучасному та елегантному дизайну ця лампа з регулюванням яскравості стане ідеальною заміною традиційних матових ламп.

### Високоякісний освітлювальний прилад

- Розроблено для комфорту ваших очей

### Більш, ніж просто освітлення

- Вінтажний стиль, сучасна світлодіодна технологія

### Створені, щоб бути побаченими, виглядають неперевершено навіть вимкненими

- Виглядає гарно навіть вимкненою

# Найважливіше

М'які світлодіоди, світло яких не ріже очі



Погані умови освітлення напружують зір. Надто яскраве світло — з'являються відблиски. Надто м'яке — починається мерехтіння. Але тепер ви

можете робити ваше оточення яскравішим за допомогою світлодіодів, спеціально розроблених так, щоб вони не втомлювали очі, та створити ідеальну атмосферу у вашій домівці.

## Вінтажний стиль, сучасні світлодіоди

Класичні світлодіодні лампи базуються на стандартній енергоефективній світлодіодній технології. Тепер ви можете тішити погляд лампами у стилі «ретро», в яких найсучасніші технології поєднані з вінтажним дизайном.

Виглядає гарно навіть вимкненою



«Ця гарна лампа із помітною "ниткою розжарювання" додає стильності та відтінок ностальгії будь-якій кімнаті. Виглядає гарно навіть вимкненою».

# Характеристики

## Характеристики лампи

- Цільове призначення: Використання всередині приміщень
- Форма лампи: Неспрямована лампа-люстра
- Цоколь: E27
- Можливість регулювання яскравості: Ні
- Обробка лампи: димчаста
- Матеріал лампи: Скло

## Розміри лампи

- Висота: 14 см
- Ширина: 3,2 см

## Дизайн та оздоблення

- Матеріал: Скло

## Надійність

- Кількість циклів перемикання: 20 000
- Номінальний термін служби: 15 000 година (-н)
- Діапазон температури довкілля: від -20 °C до +40 °C

## Характеристики середовища

- Disposal of the product: Після закінчення (економічного) терміну служби утилізуйте виріб відповідно до місцевих правил і не викидайте виріб зі звичайними побутовими відходами. Належна утилізація вашого пристрою допоможе запобігти негативному впливу на довкілля та здоров'я людей.

## Характеристики світла

- Індекс якості кольоропередачі (CRI): 80
- Колірна температура: 1800 K
- Номінальний світловий потік: 100 lm
- Світло з очікуванням розігріву 60 %: 0.5 s
- Код кольору: 818 | CCT of 1800K
- Корельована колірна температура (ном.): 1800 K
- Світловий потік: 100 lm
- Міра видимості стробоскопічного ефекту (SVM): 0,4
- Світловіддача (номінальна) (ном.): 43 lm/W

## Різне

- EyeComfort: Так
- Світлодіодні інновації: EyeComfort
- Додаткові функції: Декоративне

**Інші характеристики**

- Ефективність: 43 lm/W
- Відповідає стандартам європейської директиви RoHS: Так

**Інформація про упаковку**

- EAN: 8718699759674
- EOC: 871869975967400
- Назва продукту: LED classic 11W T32 E27 smoky ND RFSRT4

**Потужність**

- Коефіцієнт потужності (частка): 0.54

**Споживання енергії**

- Коефіцієнт потужності: 0.54
- Напруга: 220-240 V
- Потужність (Вт): 2,3 W
- Еквівалент потужності (Вт): 11 W
- Споживана потужність: 2,3 W

**Розміри та вага продукту**

- Довжина: 14 cm

**Номінальні значення**

- Номінальний термін служби: 15 000 година (-н)

**Технічні характеристики**

- Частота: 50-60 Hz
- Значення мерехтіння (PstLM) – значення мерехтіння відповідно до EN 61000-3-3: 1
- Частота мережі: 50 to 60 Hz
- З регульованою яскравістю: Ні
- Розташування виводів: E27

**Розміри та вага в упаковці**

- EAN/UPC – виріб: 8718699759674
- Вага нетто: 0,04 kg
- Вага брутто: 0,06 kg
- Висота: 18,5 cm
- Довжина: 4,5 cm
- Ширина: 4,5 cm



Дата виходу: 2024-11-22  
Версія: 0.276

© 2024 Signify Holding. Усі права захищено. Компанія Signify не дає будь-яких запевнень, пояснень чи гарантій щодо точності або повноти інформації, що міститься в цьому документі, і не несе відповідальності за будь-які дії щодо цього. Інформацію, представлену в даному документі, не слід розглядати як будь-яку комерційну пропозицію. Вона не є частиною будь-якої пропозиції або контракту, якщо інше не обумовлено Signify. Philips та емблема на щиті Philips — це зареєстровані торговельні марки, що належать компанії Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)