

PHILIPS

Філаментна лампа-свічка з прозорого скла на 60 Вт, В35, цоколь E14

СВІТЛОДІОДНА

2700K

806 лм

15 000 год



8718699762193



Тепле біле світло, безкомпромісна якість освітлення

Звична та зручна форма. Завдяки найновішій енергозберігаючій світлодіодній технології вони використовують приблизно на 85% менше енергії, ніж традиційні лампи, і служать у десять разів довше.

Оберіть просту заміну для ваших старих ламп

- Форма та розмір подібні до звичайних ламп розжарювання

Створіть правильне освітлення у вашій оселі

- Ідеальні для освітлення кімнат

Світлодіодна лампа високої якості, яка працюватиме десятиріччями

- Розроблено для комфорту ваших очей

Найважливіше

Замінює звичайні лампи розжарювання

Ця економічна світлодіодна лампа із звичною формою та приємним дизайном — це ідеальна заміна традиційних ламп розжарювання.

Ідеальні для освітлення загального призначення



Сучасне освітлення із застосуванням стандартних світлодіодних ламп Philips для основних потреб, ідеальне для освітлення кімнат.

Розроблено для комфорту ваших очей



Погані умови освітлення напружують зір. За надто яскравого світла — з'являються відблиски. За надто м'якого — починається мерехтіння. Але тепер ви можете зробити ваш простір яскравішим за допомогою світлодіодів, спеціально розроблених так, щоб вони не втомлювали очі, та створити ідеальну атмосферу у вашій домівці.

Характеристики

Характеристики лампи

- Цільове призначення: Використання всередині приміщень
- Форма лампи: Лампа-свічка розсіяного світла
- Цоколь: E14
- Тип скла: Прозорий
- Покриття лампи: Прозорий
- Можливість регулювання яскравості: Ні
- Матеріал лампи: Скло

Розміри лампи

- Висота: 9,7 cm
- Ширина: 3,5 cm

Дизайн та оздоблення

- Матеріал: Скло

Надійність

- Кількість циклів перемикання: 20 000
- Номінальний термін служби: 15 000 година (-н)

Характеристики середовища

- Disposal of the product: Після закінчення (економічного) терміну служби утилізуйте виріб відповідно до місцевих правил і не викидайте виріб зі звичайними побутовими відходами. Належна утилізація вашого пристрою допоможе запобігти негативному впливу на довкілля та здоров'я людей.

Характеристики світла

- Індекс якості кольоропередачі (CRI): 80
- Колірна температура: 2700 K
- Номінальний світловий потік: 806 lm
- Час "нагрівання" лампи до досягнення 60% від максимального світлового потоку: миттєве досягнення максимальної яскравості
- Код кольору: 827 | CCT of 2700K

Різне

- EyeComfort: Так
- Світлодіодні інновації: EyeComfort

Інші характеристики

- Ефективність: 124 lm/W

Інформація про упаковку

- EAN: 8718699762193
- EOC: 871869976219300
- Назва продукту: LED classic 60W E14 WW B35 CL ND RFSRT4

Споживання енергії

- Коефіцієнт потужності: 0.55
- Напруга: 220-240 V
- Потужність (Вт): 6,5 W
- Еквівалент потужності (Вт): 60 W
- Маркування енергоефективності (EEL): E

Розміри та вага продукту

- Довжина: 9,7 cm

Технічні характеристики

- Частота: 50-60 Hz
- Реєстраційний номер EPREL: 1825170

Розміри та вага в упаковці

- EAN/UPC – виріб: 8718699762193
- Вага нетто: 0,01 kg
- Вага брутто: 0,03 kg
- Висота: 14,6 cm
- Довжина: 4,6 cm
- Ширина: 6,3 cm
- Номер матеріалу (12NC): 929002028055



Дата виходу: 2024-07-25
Версія: 0.193

© 2024 Signify Holding. Усі права захищено. Компанія Signify не дає будь-яких запевнень, пояснень чи гарантій щодо точності або повноти інформації, що міститься в цьому документі, і не несе відповідальності за будь-які дії щодо цього. Інформацію, представлену в даному документі, не слід розглядати як будь-яку комерційну пропозицію. Вона не є частиною будь-якої пропозиції або контракту, якщо інше не обумовлено Signify. Philips та емблема на щиті Philips — це зареєстровані торговельні марки, що належать компанії Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com