

PHILIPS

Філаментна лампа з матового скла на 40 Вт, P45, цоколь E27

СВІТЛОДІОДНА

2700K

470 лм

15 000 год



8718699763473



Тепле біле світло, безкомпромісна якість освітлення

Звична та зручна форма. Завдяки найновішій енергозберігаючій світлодіодній технології вони використовують приблизно на 85% менше енергії, ніж традиційні лампи, і служать у десять разів довше.

Оберіть просту заміну для ваших старих ламп

- Форма та розмір подібні до звичайних ламп розжарювання

Створіть правильне освітлення у вашій оселі

- Ідеально підходять для декоративних світильників

Світлодіодна лампа високої якості, яка працюватиме десятиріччями

- Розроблено для комфорту ваших очей

Найважливіше

Замінює звичайні лампи розжарювання

Ця економічна світлодіодна лампа із звичною формою та приємним дизайном — це ідеальна заміна традиційних ламп розжарювання.

Ідеально підходять для декоративного світильника



Сучасне освітлення — це світлодіодні лампи-люстри Philips для використання у декоративних світильниках, наприклад канделябрах, вентиляторах під стелею, підсвітці для дзеркал або вуличних ліхтарях.

Розроблено для комфорту ваших очей



Погані умови освітлення напружують зір. За надто яскравого світла — з'являються відблиски. За надто м'якого — починається мерехтіння. Але тепер ви можете зробити ваш простір яскравішим за допомогою світлодіодів, спеціально розроблених так, щоб вони не втомлювали очі, та створити ідеальну атмосферу у вашій домівці.

Характеристики

Характеристики лампи

- Цільове призначення: Використання всередині приміщень
- Форма лампи: Неспрямована лампа-люстра
- Цоколь: E27
- Тип скла: Матовий
- Покриття лампи: Матовий
- Можливість регулювання яскравості: Ні
- Матеріал лампи: Скло

Розміри лампи

- Висота: 7,8 cm
- Ширина: 4,5 cm

Дизайн та оздоблення

- Матеріал: Скло

Надійність

- Кількість циклів перемикання: 20 000
- Номінальний термін служби: 15 000 година (-н)

Характеристики середовища

- Disposal of the product: Після закінчення (економічного) терміну служби утилізуйте виріб відповідно до місцевих правил і не викидайте виріб зі звичайними побутовими відходами. Належна утилізація вашого пристрою допоможе запобігти негативному впливу на довкілля та здоров'я людей.

Характеристики світла

- Індекс якості кольоропередачі (CRI): 80
- Колірна температура: 2700 K
- Номінальний світловий потік: 470 lm
- Час "нагрівання" лампи до досягнення 60% від максимального світлового потоку: миттєве досягнення максимальної яскравості
- Код кольору: 827 | CCT of 2700K

Різне

- EyeComfort: Так
- Світлодіодні інновації: EyeComfort

Інші характеристики

- Ефективність: 109 lm/W

Інформація про упаковку

- EAN: 8718699763473
- EOC: 871869976347300
- Назва продукту: LED classic 40W P45 E27 WW FR ND RFSRT4

Споживання енергії

- Коефіцієнт потужності: 0.51
- Напруга: 220-240 V
- Потужність (Вт): 4,3 W
- Еквівалент потужності (Вт): 40 W
- Маркування енергоефективності (EEL): F

Розміри та вага продукту

- Довжина: 8 cm

Технічні характеристики

- Частота: 50-60 Hz
- Реєстраційний номер EPREL: 387386

Розміри та вага в упаковці

- EAN/UPC – виріб: 8718699763473
- Вага нетто: 0,02 kg
- Вага брутто: 0,04 kg
- Висота: 12,7 cm
- Довжина: 5,3 cm
- Ширина: 6,3 cm
- Номер матеріалу (12NC): 929001345755



Дата виходу: 2024-07-25
Версія: 0.187

© 2024 Signify Holding. Усі права захищено. Компанія Signify не дає будь-яких запевнень, пояснень чи гарантій щодо точності або повноти інформації, що міститься в цьому документі, і не несе відповідальності за будь-які дії щодо цього. Інформацію, представлену в даному документі, не слід розглядати як будь-яку комерційну пропозицію. Вона не є частиною будь-якої пропозиції або контракту, якщо інше не обумовлено Signify. Philips та емблема на щиті Philips — це зареєстровані торговельні марки, що належать компанії Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com