

# PHILIPS

Лампа на 75 Вт,  
A60, цоколь E27

СВІТЛОДІОДНА

6500K

1055 лм

15 000 год



8718699769369



## Яскраве світлодіодне освітлення, відмінна якість світла

Світлодіодні лампи Philips забезпечують холодне біле світло, надзвичайно тривалий термін служби та миттєву й відчутну економію енергії. Ця лампа з регулюванням яскравості й простим і елегантним дизайном — ідеальна заміна матових традиційних ламп.

### Високоякісний освітлювальний прилад

- Розроблено для комфорту ваших очей

### Оберіть просту заміну для ваших старих ламп

- Форма та розмір подібні до звичайних ламп розжарювання

### Обирайте рішення, що захищає природу

- Лампи з довшим строком служби – працюють до 15 років

# Найважливіше

## М'які світлодіоди, світло яких не ріже очі



Погані умови освітлення напружують зір. Надто яскраве світло — з'являються відблиски. Надто м'яке — починається мерехтіння. Але тепер ви

можете робити ваше оточення яскравішим за допомогою світлодіодів, спеціально розроблених так, щоб вони не втомлювали очі, та створити ідеальну атмосферу у вашій домівці.

## Замінює звичайні лампи розжарювання

Ця економічна світлодіодна лампа із звичною формою та приємним дизайном — це ідеальна заміна традиційних ламп розжарювання.

## Середній термін експлуатації 15 000 год



Завдяки строку служби, що складає до 15 000 годин, можна уникнути турбот із регулярною заміною ламп та насолоджуватись ідеальним освітленням більш ніж 15 років.

# Характеристики

## Характеристики лампи

- Цільове призначення: Використання всередині приміщень
- Форма лампи: Лампа грушовидної форми розсіяного освітлення
- Цоколь: E27
- Можливість регулювання яскравості: Ні

## Розміри лампи

- Висота: 11 cm
- Ширина: 6 cm

## Надійність

- Кількість циклів перемикання: 50 000
- Номінальний термін служби: 15 000 година (-н)

## Характеристики середовища

- Disposal of the product: Після закінчення (економічного) терміну служби утилізуйте виріб відповідно до місцевих правил і не викидайте виріб зі звичайними побутовими відходами. Належна утилізація вашого пристрою допоможе запобігти негативному впливу на довкілля та здоров'я людей.

## Характеристики світла

- Кут розсіювання променю: 200 °
- Індекс якості кольоропередачі (CRI): 80
- Колірна температура: 6500 K
- Номінальний світловий потік: 1055 lm
- Світло з очікуванням розігріву 60 %: миттєве досягнення максимальної яскравості
- Код кольору: 865 | CCT of 6500K

## Різне

- EyeComfort: Так

## Інші характеристики

- Ефективність: 105 lm/W

## Інформація про упаковку

- EAN: 8718699769369
- EOC: 871869976936901
- Назва продукту: LED 75W A60 E27 CDL FR ND 1SRT4

## Споживання енергії

- Коефіцієнт потужності: 0.5
- Напруга: 220-240 V
- Потужність (Вт): 10 W
- Еквівалент потужності (Вт): 75 W
- Маркування енергоефективності (EEL): F

#### Розміри та вага продукту

- Довжина: 11 см

#### Технічні характеристики

- Частота: 50-60 Hz
- Реєстраційний номер EPREL: 391851

#### Розміри та вага в упаковці

- EAN/UPC – виріб: 8718699769369
- Вага нетто: 0,07 kg
- Вага брутто: 0,1 kg
- Висота: 14,6 см
- Довжина: 6,5 см
- Ширина: 6,3 см



Дата виходу: 2024-12-06  
Версія: 0.220

© 2024 Signify Holding. Усі права захищено. Компанія Signify не дає будь-яких запевнень, пояснень чи гарантій щодо точності або повноти інформації, що міститься в цьому документі, і не несе відповідальності за будь-які дії щодо цього. Інформацію, представлену в даному документі, не слід розглядати як будь-яку комерційну пропозицію. Вона не є частиною будь-якої пропозиції або контракту, якщо інше не обумовлено Signify. Philips та емблема на щиті Philips — це зареєстровані торгівельні марки, що належать компанії Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)