

PHILIPS

Точкова лампа,
50 Вт PAR16 GU10

СВІТЛОДІОДНА

4000К

350 лм

15 000 год

Регулювання яскравості



8718699775995



Світло, що покаже вашу оселю в справжніх кольорах.

Подивіться на свій дім у справжніх кольорах завдяки світлодіодним лампам Philips CRI90, які наповнять кімнати природним світлом. Показник color rendering index (CRI) цих ламп близький до 100 — майже як у природного світла. Це дає вам змогу бачити інтер'єр і меблі так, як ви завжди мріяли. Не вдовольняйтеся лампами, що спотворюють кольори. Дивіться на свою оселю в її справжніх барвах завдяки Philips CRI90.

Високоякісний освітлювальний прилад

- Холодне, біле світло

Оберіть просту заміну для ваших старих ламп

- Форма та розмір подібні до галогенних точкових ламп
- Форма й розмір подібні до лінійних галогенних ламп

Найважливіше

Холодне, біле світло



Ця лампа із кольоровою температурою 4000K випромінює надзвичайно прохолодне, «свіже» та чітке світло.

Замінює галогенні рефлекторні лампи



Сучасна світлодіодна капсулоподібна лампа звичайних розмірів та приємної форми. Ідеальна заміна традиційних галогенних точкових ламп, яка довго служитиме та зберігатиме довкілля.

Замінює лінійну галогенну лампу



Ця стандартна світлодіодна лінійна лампа звичних розмірів і форми відповідає сучасним стандартам освітлення. Вона є ідеальною заміною традиційних галогенних лінійних ламп, що служитиме довго й не нашкочить довкіллю.

Характеристики

Характеристики лампи

- Цільове призначення: Використання всередині приміщень
- Форма лампи: Спрямований рефлектор
- Цоколь: GU10
- Тип скла: Прозорий
- Обробка лампи: Прозорий
- Можливість регулювання яскравості: Так
- Матеріал лампи: Скло

Розміри лампи

- Висота: 5,4 cm
- Ширина: 5 cm

Дизайн та оздоблення

- Матеріал: Скло

Надійність

- Кількість циклів перемикання: 50 000
- Номінальний термін служби: 15 000 година (-н)

Характеристики середовища

- Disposal of the product: Після закінчення (економічного) терміну служби утилізуйте виріб відповідно до місцевих правил і не викидайте виріб зі звичайними побутовими відходами. Належна утилізація вашого пристрою допоможе запобігти негативному впливу на довкілля та здоров'я людей.

Характеристики світла

- Кут розсіювання променю: 36 °
- Індекс якості кольоропередачі (CRI): 90
- Колірна температура: 4000 K
- Номінальний світловий потік: 350 lm
- Світло з очікуванням розігріву 60 %: миттєве досягнення максимальної яскравості
- Код кольору: 940 | CCT of 4000K

Різні

- Додаткові функції: Можливість регулювання яскравості

Інші характеристики

- Ефективність: 87 lm/W

Інформація про упаковку

- EAN: 8718699775995
- EOC: 871869977599501
- Назва продукту: LED CLA 50W GU10 C90 CW 36D RF D PF SRT4

Споживання енергії

- Коефіцієнт потужності: 0.84
- Напруга: 220–240 V
- Потужність (Вт): 4 W
- Еквівалент потужності (Вт): 50 W
- Маркування енергоефективності (EEL): F

Розміри та вага продукту

- Довжина: 5,4 см

Номінальні значення

- Номінальна пікова інтенсивність: 700 cd

Технічні характеристики

- Частота: 50–60 Hz
- Реєстраційний номер EPREL: 391907

Розміри та вага в упаковці

- EAN/UPC – виріб: 8718699775995
- Вага нетто: 0,05 kg
- Вага брутто: 0,07 kg
- Висота: 12,7 cm
- Довжина: 5,3 cm
- Ширина: 6,3 cm



Дата виходу: 2025-01-22
Версія: 0.193

© 2025 Signify Holding. Усі права захищено. Компанія Signify не дає будь-яких запевнень, пояснень чи гарантій щодо точності або повноти інформації, що міститься в цьому документі, і не несе відповідальності за будь-які дії щодо цього. Інформацію, представлену в даному документі, не слід розглядати як будь-яку комерційну пропозицію. Вона не є частиною будь-якої пропозиції або контракту, якщо інше не обумовлено Signify. Philips та емблема на щиті Philips — це зареєстровані торгівельні марки, що належать компанії Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com