

PHILIPS

Лампа-свічка на
40 Вт, P45, цоколь E27

СВІТЛОДІОДНА

2700K

470 лм

15 000 год



8719514309401



Найсучасніша світлодіодна лампа для оселі

Світлодіодні матові лампи Philips відрізняються м'яким, розсіяним світлом, а також винятково довгим строком служби. Завдяки простому й елегантному дизайну ця лампа ідеально підходить для світильників-канделябрів із малим (E14) патроном.

Обирайте рішення, що захищає природу

- Лампи з довшим строком служби – працюють до 15 років

Створіть правильне освітлення у вашій оселі

- Ідеально підходять для декоративних світильників
- Проста світлодіодна лампа для повсякденного використання

Найважливіше

Середній термін експлуатації 15 000 год



Завдяки строку служби, що складає до 15 000 годин, можна уникнути турбот із регулярною заміною ламп та насолоджуватись ідеальним освітленням більш ніж 15 років.

Ідеально підходять для декоративного світильника



Сучасне освітлення — це світлодіодні лампи-свічки Philips для використання у декоративних світильниках, наприклад люстрах, вентиляторах під стелею, підсвітці для дзеркал або вуличних ліхтарях.

Проста світлодіодна лампа для повсякденного використання

Світлодіодна лампа Philips для повсякденного використання, ідеально задовольнить основні потреби у освітленні. Її приємний відтінок та надійна робота — це те, чого ви очікуєте від світлодіодної лампи Philips за доступною ціною.

Характеристики

Характеристики лампи

- Цільове призначення: Використання всередині приміщень
- Форма лампи: Неспрямована лампа-люстра
- Цоколь: E27
- Тип скла: Матовий
- Обробка лампи: Матовий
- Можливість регулювання яскравості: Ні
- Матеріал лампи: Пластик

Розміри лампи

- Висота: 8,7 cm
- Ширина: 4,5 cm

Дизайн та оздоблення

- Матеріал: Пластик

Надійність

- Кількість циклів перемикання: 50 000
- Номінальний термін служби: 15 000 година (-н)

Характеристики середовища

- Disposal of the product: Після закінчення (економічного) терміну служби утилізуйте виріб відповідно до місцевих правил і не викидайте виріб зі звичайними побутовими відходами. Належна утилізація вашого пристрою допоможе запобігти негативному впливу на довкілля та здоров'я людей.

Характеристики світла

- Індекс якості кольоропередачі (CRI): 80
- Колірна температура: 2700 K
- Номінальний світловий потік: 470 lm
- Світло з очікуванням розігріву 60 %: миттєве досягнення максимальної яскравості
- Код кольору: 827 | CCT of 2700K

Різне

- EyeComfort: Так
- Світлодіодні інновації: EyeComfort

Інші характеристики

- Ефективність: 95 lm/W

Інформація про упаковку

- EAN: 8719514309401
- EOC: 871951430940101
- Назва продукту: LED 40W P45 E27 WW FR ND 1PF/10

Споживання енергії

- Коефіцієнт потужності: 0.51
- Напруга: AC 220–240 V
- Потужність (Вт): 4,9 W
- Еквівалент потужності (Вт): 40 W

Розміри та вага продукту

- Довжина: 8,7 см

Технічні характеристики

- Частота: 50–60 Hz

Розміри та вага в упаковці

- EAN/UPC – виріб: 8719514309401
- Вага нетто: 0,02 kg
- Вага брутто: 0,03 kg
- Висота: 12,7 см
- Довжина: 4,6 см
- Ширина: 6,3 см



Дата виходу: 2024-12-02
Версія: 0.252

© 2024 Signify Holding. Усі права захищено. Компанія Signify не дає будь-яких запевнень, пояснень чи гарантій щодо точності або повноти інформації, що міститься в цьому документі, і не несе відповідальності за будь-які дії щодо цього. Інформацію, представлену в даному документі, не слід розглядати як будь-яку комерційну пропозицію. Вона не є частиною будь-якої пропозиції або контракту, якщо інше не обумовлено Signify. Philips та емблема на щиті Philips — це зареєстровані торгівельні марки, що належать компанії Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com