

# PHILIPS

Філаментна лампа-свічка з прозорого скла на 40 Вт, В35, цоколь Е14

СВІТЛОДІОДНА

2200–2700К

470 лм

15 000 год

Регулювання яскравості



8719514324213



## Спробуйте світлодіодний світильник із теплим білим світлом та МОЖЛИВІСТЮ регулювання яскравості

Світлодіодні лампи-свічки Philips відрізняються приємним яскравим світлом, а також винятково довгим строком служби. Оскільки вони гарно виглядають навіть вимкненими, ці лампи ідеально підходять для світильників-канделябрів із маленькими (Е14) цоколями.

**Обирайте рішення, що захищає природу**

- Краща для вашого гаманця та для планети

**Створіть правильне освітлення у вашій оселі**

- Ідеально підходять для декоративних світильників

# Найважливіше

## Заощадження до 90% електроенергії

Технологія світлодіодного освітлення зберігає до 90% енергії порівняно зі стандартною лампою розжарювання. Таким чином, вона окупиться та буде заощаджувати ваші гроші рік за роком, водночас допомагаючи захистити навколишнє середовище.

## Ідеально підходять для декоративного світильника



Сучасне освітлення — це світлодіодні лампи-свічки Philips для використання у декоративних світильниках, наприклад люстрах, вентиляторах під стелею, підсвітці для дзеркал або вуличних ліхтарях.

# Характеристики

## Характеристики лампи

- Цільове призначення: Використання всередині приміщень
- Форма лампи: Лампа-свічка розсіяного світла
- Цоколь: E14
- Тип скла: Прозорий
- Обробка лампи: Прозорий
- Можливість регулювання яскравості: Тільки зі спеціальними регуляторами яскравості
- Матеріал лампи: Скло

## Розміри лампи

- Висота: 9,7 см
- Ширина: 3,5 см

## Дизайн та оздоблення

- Матеріал: Скло

## Надійність

- Кількість циклів перемикання: 20 000
- Номінальний термін служби: 15 000 година (-н)

## Характеристики середовища

- Disposal of the product: Після закінчення (економічного) терміну служби утилізуйте виріб відповідно до місцевих правил і не викидайте виріб зі звичайними побутовими відходами. Належна утилізація вашого пристрою допоможе запобігти негативному впливу на довкілля та здоров'я людей.

## Характеристики світла

- Індекс якості кольоропередачі (CRI): 90
- Колірна температура: 2200–2700 K
- Номінальний світловий потік: 470 lm
- Світло з очікуванням розігріву 60 %: миттєве досягнення максимальної яскравості
- Код кольору: 922–927 | CCT of 2200K–2700K

## Різне

- EyeComfort: Так
- Світлодіодні інновації: EyeComfort
- Додаткові функції: Можливість регулювання яскравості, WarmGlow

## Інші характеристики

- Ефективність: 138 lm/W

## Інформація про упаковку

- EAN: 8719514324213
- EOC: 871951432421300
- Назва продукту: LED classic 40W B35 E14 CL WGD90 SRT4

## Споживання енергії

- Коефіцієнт потужності: 0.6
- Напруга: 220–240 V
- Потужність (Вт): 3,4 W
- Еквівалент потужності (Вт): 40 W
- Маркування енергоефективності (EEL): D

## Розміри та вага продукту

- Довжина: 9,7 см

#### Технічні характеристики

- Частота: 50-60 Hz
- Реєстраційний номер EPREL: 1109139

#### Розміри та вага в упаковці

- EAN/UPC – виріб: 8719514324213
- Вага нетто: 0,01 kg
- Вага брутто: 0,03 kg
- Висота: 14,6 cm
- Довжина: 4,6 cm
- Ширина: 6,3 cm



Дата виходу: 2024-11-22  
Версія: 0.449

© 2024 Signify Holding. Усі права захищено. Компанія Signify не дає будь-яких запевнень, пояснень чи гарантій щодо точності або повноти інформації, що міститься в цьому документі, і не несе відповідальності за будь-які дії щодо цього. Інформацію, представлену в даному документі, не слід розглядати як будь-яку комерційну пропозицію. Вона не є частиною будь-якої пропозиції або контракту, якщо інше не обумовлено Signify. Philips та емблема на щиті Philips — це зареєстровані торгівельні марки, що належать компанії Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)