

PHILIPS

Філаментна лампа з матового скла на 40 Вт, В35, цоколь E14

СВІТЛОДІУДНА

2200–2700K

470 лм

15 000 год

Регулювання яскравості



8719514324299



Спробуйте світлодіодний світильник із теплим білим світлом та МОЖЛИВІСТЮ регулювання яскравості

Світлодіодні матові лампи-свічки Philips відрізняються м'яким, розсіяним світлом, а також винятково довгим строком служби. Завдяки простому та елегантному дизайну ця лампа ідеально підходить для світильників-канделябрів із малим (E 14) патроном.

Обирайте рішення, що захищає природу

- Краща для вашого гаманця та для планети

Створіть правильне освітлення у вашій оселі

- Ідеально підходять для декоративних світильників

Найважливіше

Заощадження до 90% електроенергії

Технологія світлодіодного освітлення зберігає до 90% енергії порівняно зі стандартною лампою розжарювання. Таким чином, вона окупиться та буде заощаджувати ваші гроші рік за роком, водночас допомагаючи захистити навколишнє середовище.

Ідеально підходять для декоративного світильника



Сучасне освітлення — це світлодіодні лампи-свічки Philips для використання у декоративних світильниках, наприклад люстрах, вентиляторах під стелею, підсвітці для дзеркал або вуличних ліхтарях.

Характеристики

Характеристики лампи

- Цільове призначення: Використання всередині приміщень
- Форма лампи: Лампа-свічка розсіяного світла
- Цоколь: E14
- Тип скла: Матовий
- Покриття лампи: Матовий
- Можливість регулювання яскравості: Тільки зі спеціальними регуляторами яскравості
- Матеріал лампи: Скло

Розміри лампи

- Висота: 9,7 см
- Ширина: 3,5 см

Дизайн та оздоблення

- Матеріал: Скло

Надійність

- Кількість циклів перемикання: 20 000
- Номінальний термін служби: 15 000 година (-н)

Характеристики середовища

- Disposal of the product: Після закінчення (економічного) терміну служби утилізуйте виріб відповідно до місцевих правил і не викидайте виріб зі звичайними побутовими відходами. Належна утилізація вашого пристрою допоможе запобігти негативному впливу на довкілля та здоров'я людей.

Характеристики світла

- Індекс кольоропередачі (CRI): 90
- Колірна температура: 2200–2700 K
- Номінальний світловий потік: 470 lm
- Час "нагрівання" лампи до досягнення 60% від максимального світлового потоку: миттєве досягнення максимальної яскравості
- Код кольору: 922–927 | CCT of 2200K–2700K

Різне

- EyeComfort: Так
- Світлодіодні інновації: EyeComfort
- Додаткові функції: Можливість регулювання яскравості, WarmGlow

Інші характеристики

- Ефективність: 138 lm/W

Інформація про упаковку

- EAN: 8719514324299
- EOC: 871951432429900
- Назва продукту: LED classic 40W B35 E14 FR WGD90 SRT4

Споживання енергії

- Коефіцієнт потужності: 0.6
- Напруга: 220–240 V
- Потужність (Вт): 3,4 W
- Еквівалент потужності (Вт): 40 W
- Маркування енергоефективності (EEL): D

Розміри та вага продукту

- Довжина: 9,7 см

Технічні характеристики

- Частота: 50-60 Hz
- Реєстраційний номер EPREL: 453269

Розміри та вага в упаковці

- EAN/UPC – виріб: 8719514324299
- Вага нетто: 0,01 kg
- Вага брутто: 0,03 kg
- Висота: 14,6 cm
- Довжина: 4,6 cm
- Ширина: 6,3 cm
- Номер матеріалу (12NC):
929003012601



Дата виходу: 2024-06-15
Версія: 0.344

© 2024 Signify Holding. Усі права захищено. Компанія Signify не дає будь-яких запевнень, пояснень чи гарантій щодо точності або повноти інформації, що міститься в цьому документі, і не несе відповідальності за будь-які дії щодо цього. Інформацію, представлену в даному документі, не слід розглядати як будь-яку комерційну пропозицію. Вона не є частиною будь-якої пропозиції або контракту, якщо інше не обумовлено Signify. Philips та емблема на щиті Philips — це зареєстровані торгівельні марки, що належать компанії Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com