

PHILIPS

Філаментна лампа-свічка з прозорого скла на 40 Вт, ВА35, цоколь E14

СВІТЛОДІУДНА

2200–2700K

470 лм

15 000 год

Регулювання яскравості



8719514324374



Спробуйте світлодіодний світильник із теплим білим світлом та МОЖЛИВІСТЮ регулювання яскравості

Світлодіодні лампи-свічки Philips відрізняються приємним яскравим світлом, а також винятково довгим строком служби. Оскільки вони гарно виглядають навіть вимкненими, ці лампи ідеально підходять для світильників-канделябрів із маленькими (E14) цоколями.

Обирайте рішення, що захищає природу

- Заощаджує до 90% електроенергії

Створіть правильне освітлення у вашій оселі

- Ідеально підходять для декоративних світильників

Найважливіше

Заощаджує до 90% електроенергії



Отримайте економію енергії, яку забезпечують світлодіодні лампи, і

збережіть високу якість світла. Почніть заощаджувати понад 90% енергії одразу після заміни своїх ламп розжарювання або галогенних ламп

Ідеально підходять для декоративного світильника



Сучасне освітлення — це світлодіодні лампи-свічки Philips для використання у декоративних світильниках, наприклад люстрах, вентиляторах під стелею, підсвітці для дзеркал або вуличних ліхтарях.

Характеристики

Характеристики лампи

- Цільове призначення: Використання всередині приміщень
- Форма лампи: Лампа-свічка розсіяного світла
- Цоколь: E14
- Обробка лампи: Прозорий
- Можливість регулювання яскравості: Тільки зі спеціальними регуляторами яскравості
- Матеріал лампи: Скло

Розміри лампи

- Висота: 11,9 см
- Ширина: 3,5 см

Надійність

- Кількість циклів перемикання: 20 000
- Номінальний термін служби: 15 000 година (-н)

Характеристики середовища

- Disposal of the product: Після закінчення (економічного) терміну служби утилізуйте виріб відповідно до місцевих правил і не викидайте виріб зі звичайними побутовими відходами. Належна утилізація вашого пристрою допоможе запобігти негативному впливу на довкілля та здоров'я людей.

Характеристики світла

- Індекс якості кольоропередачі (CRI): 90
- Колірна температура: 2200-2700 К
- Номінальний світловий потік: 470 lm
- Світло з очікуванням розігріву 60 %: миттєве досягнення максимальної яскравості
- Код кольору: 922-927 | CCT of 2200K-2700K

Різне

- EyeComfort: Так
- Світлодіодні інновації: EyeComfort
- Додаткові функції: Можливість регулювання яскравості, WarmGlow

Інші характеристики

- Ефективність: 138 lm/W

Інформація про упаковку

- EAN: 8719514324374
- EOC: 871951432437400
- Назва продукту: LED classic 40W
BA35 E14 CL WGD90 SRT4

Споживання енергії

- Коефіцієнт потужності: 0.6
- Напруга: 220–240 V
- Потужність (Вт): 3,4 W
- Еквівалент потужності (Вт): 40 W
- Маркування енергоефективності (EEL): D

Розміри та вага продукту

- Довжина: 11,9 cm

Технічні характеристики

- Частота: 50–60 Hz
- Реєстраційний номер EPREL: 1109143

Розміри та вага в упаковці

- EAN/UPC – виріб: 8719514324374
- Вага нетто: 0,01 kg
- Вага брутто: 0,03 kg
- Висота: 14,6 cm
- Довжина: 4,6 cm
- Ширина: 6,3 cm



Дата виходу: 2025-03-06
Версія: 0.413

© 2025 Signify Holding. Усі права захищено. Компанія Signify не дає будь-яких запевнень, пояснень чи гарантій щодо точності або повноти інформації, що міститься в цьому документі, і не несе відповідальності за будь-які дії щодо цього. Інформацію, представлену в даному документі, не слід розглядати як будь-яку комерційну пропозицію. Вона не є частиною будь-якої пропозиції або контракту, якщо інше не обумовлено Signify. Philips та емблема на щиті Philips — це зареєстровані торгівельні марки, що належать компанії Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com