

# PHILIPS

Філаментна лампа з матового скла на 40 Вт, P45, цоколь E14

СВІТЛОДІУДНА

2200–2700К

470 лм

15 000 год

Регулювання яскравості



8719514324473



## Спробуйте світлодіодний світильник із теплим білим світлом та МОЖЛИВІСТЮ регулювання яскравості

Світлодіодні матові лампи-люстри Philips відрізняються приємним яскравим світлом, а також винятково довгим строком служби. Оскільки вони гарно виглядають навіть вимкненими, ці лампи ідеально підходять для декоративних світильників із маленькими (E14) цоколями.

**Обирайте рішення, що захищає природу**

- Краща для вашого гаманця та для планети

**Створіть правильне освітлення у вашій оселі**

- Ідеально підходять для декоративних світильників

# Найважливіше

## Заощадження до 90% електроенергії

Технологія світлодіодного освітлення зберігає до 90% енергії порівняно зі стандартною лампою розжарювання. Таким чином, вона окупиться та буде заощаджувати ваші гроші рік за роком, водночас допомагаючи захистити навколишнє середовище.

## Ідеально підходять для декоративного світильника



Сучасне освітлення — це світлодіодні лампи-люстри Philips для використання у декоративних світильниках, наприклад канделябрах, вентиляторах під стелею, підсвітці для дзеркал або вуличних ліхтарях.

# Характеристики

## Характеристики лампи

- Цільове призначення: Використання всередині приміщень
- Форма лампи: Неспрямована лампа-люстра
- Цоколь: E14
- Тип скла: Матовий
- Покриття лампи: Матовий
- Можливість регулювання яскравості: Тільки зі спеціальними регуляторами яскравості
- Матеріал лампи: Скло

## Розміри лампи

- Висота: 8 см
- Ширина: 4,5 см

## Дизайн та оздоблення

- Матеріал: Скло

## Надійність

- Кількість циклів перемикання: 20 000
- Номінальний термін служби: 15 000 година (-н)

## Характеристики середовища

- Disposal of the product: Після закінчення (економічного) терміну служби утилізуйте виріб відповідно до місцевих правил і не викидайте виріб зі звичайними побутовими відходами. Належна утилізація вашого пристрою допоможе запобігти негативному впливу на довкілля та здоров'я людей.

## Характеристики світла

- Індекс кольоропередачі (CRI): 90
- Колірна температура: 2200–2700 K
- Номінальний світловий потік: 470 lm
- Час "нагрівання" лампи до досягнення 60% від максимального світлового потоку: миттєве досягнення максимальної яскравості
- Код кольору: 922–927 | CCT of 2200K–2700K

## Різне

- EyeComfort: Так
- Світлодіодні інновації: EyeComfort
- Додаткові функції: Можливість регулювання яскравості, WarmGlow

## Інші характеристики

- Ефективність: 138 lm/W

## Інформація про упаковку

- EAN: 8719514324473
- EOC: 871951432447300
- Назва продукту: LED classic 40W P45 E14 FR WGD90 SRT4

## Споживання енергії

- Коефіцієнт потужності: 0.6
- Напруга: 220–240 V
- Потужність (Вт): 3,4 W
- Еквівалент потужності (Вт): 40 W
- Маркування енергоефективності (EEL): D

## Розміри та вага продукту

- Довжина: 8 см

#### Технічні характеристики

- Частота: 50-60 Hz
- Реєстраційний номер EPREL: 453155

#### Розміри та вага в упаковці

- EAN/UPC – виріб: 8719514324473
- Вага нетто: 0,02 kg
- Вага брутто: 0,04 kg
- Висота: 12,7 cm
- Довжина: 5,3 cm
- Ширина: 6,3 cm
- Номер матеріалу (12NC):  
929003013501



Дата виходу: 2024-06-17  
Версія: 0.386

© 2024 Signify Holding. Усі права захищено. Компанія Signify не дає будь-яких запевнень, пояснень чи гарантій щодо точності або повноти інформації, що міститься в цьому документі, і не несе відповідальності за будь-які дії щодо цього. Інформацію, представлену в даному документі, не слід розглядати як будь-яку комерційну пропозицію. Вона не є частиною будь-якої пропозиції або контракту, якщо інше не обумовлено Signify. Philips та емблема на щиті Philips — це зареєстровані торгівельні марки, що належать компанії Koninklijke Philips N.V.