

PHILIPS

2 філаментні лампи
бурштинового кольору на
40 Вт, ST64, цоколь E27

СВІТЛОДІОДНА

2200 K


470 лм

15 000 год

Регулювання яскравості



8719514337893



Найсучасніша світлодіодна лампа для оселі

Світлодіодні лампи Philips випромінюють приємне для очей, надзвичайно тепле світло, відрізняються надзвичайно довгим строком служби та забезпечують суттєву економію електроенергії. Завдяки кольоровій температурі світла ця лампа буде ідеальним вибором для створення затишної атмосфери.

Надзвичайно тепле біле світло з регулюванням яскравості

- Надзвичайно тепле біле світло з регулюванням яскравості

Створені, щоб бути побаченими, виглядають неперевершено навіть вимкненими

- Виглядає гарно навіть вимкненою

Найважливіше

Надзвичайно тепле біле світло з регулюванням яскравості



Затишне освітлення вашої кімнати з надзвичайно теплим білим світлом і можливістю регулювання яскравості для створення особливої атмосфери.

Виглядає гарно навіть вимкненою



«Ця гарна лампа із помітною "ниткою розжарювання" додає стильності та відтінок ностальгії будь-якій кімнаті. Виглядає гарно навіть вимкненою».

Характеристики

Характеристики лампи

- Цільове призначення: Використання всередині приміщень
- Форма лампи: Лампа грушовидної форми розсіяного освітлення
- Цоколь: E27
- Можливість регулювання яскравості: Тільки зі спеціальними регуляторами яскравості
- Матеріал лампи: Скло

Розміри лампи

- Висота: 14 см
- Ширина: 6,4 см

Дизайн та оздоблення

- Матеріал: Скло

Надійність

- Кількість циклів перемикання: 20 000
- Номінальний термін служби: 15 000 година (-н)

Характеристики середовища

- Disposal of the product: Після закінчення (економічного) терміну служби утилізуйте виріб відповідно до місцевих правил і не викидайте виріб зі звичайними побутовими відходами. Належна утилізація вашого пристрою допоможе запобігти негативному впливу на довкілля та здоров'я людей.

Характеристики світла

- Індекс якості кольоропередачі (CRI): 80
- Колірна температура: 2200 K
- Номінальний світловий потік: 470 lm
- Світло з очікуванням розігріву 60 %: миттєве досягнення максимальної яскравості
- Код кольору: 822 | CCT of 2200K

Різне

- EyeComfort: Так
- Світлодіодні інновації: EyeComfort
- Додаткові функції: Можливість регулювання яскравості, Декоративне

Інші характеристики

- Ефективність: 111 lm/W

Інформація про упаковку

- EAN: 8719514337893
- EOC: 871951433789300
- Назва продукту: LEDCLA 40W ST64 E27 922 GOLD D 2PF/4

Споживання енергії

- Коефіцієнт потужності: 0.5
- Напруга: 220-240 V
- Потужність (Вт): 4,2 W
- Еквівалент потужності (Вт): 40 W
- Маркування енергоефективності (EEL): E

Розміри та вага продукту

- Довжина: 14 cm

Технічні характеристики

- Частота: 50-60 Hz
- Реєстраційний номер EPREL: 574378

Розміри та вага в упаковці

- EAN/UPC – виріб: 8719514337893
- Вага нетто: 0,09 kg
- Вага брутто: 0,14 kg
- Висота: 17,7 cm
- Довжина: 7 cm
- Ширина: 15,5 cm



Дата виходу: 2025-02-17
Версія: 0.229

© 2025 Signify Holding. Усі права захищено. Компанія Signify не дає будь-яких запевнень, пояснень чи гарантій щодо точності або повноти інформації, що міститься в цьому документі, і не несе відповідальності за будь-які дії щодо цього. Інформацію, представлену в даному документі, не слід розглядати як будь-яку комерційну пропозицію. Вона не є частиною будь-якої пропозиції або контракту, якщо інше не обумовлено Signify. Philips та емблема на щиті Philips — це зареєстровані торгівельні марки, що належать компанії Koninklijke Philips N.V.