

# PHILIPS

Лампа на 65 Вт,  
A60, цоколь E27

СВІТЛОДІОДНА

3000K

680 лм

10 000 год



8719514377653



## Найсучасніша світлодіодна лампа для оселі

Найсучасніша світлодіодна лампа — забезпечує загальне домашнє освітлення для повсякденних справ усередині приміщень. Ви одразу почнете заощаджувати на вартості електроенергії, а також будете рідше замінювати лампи без погіршення якості освітлення.

### Обирайте рішення, що захищає природу

- Ви можете довіряти тому, що вказано на упаковці виробів Philips.
- Не містить ртуті

# Найважливіше

## Без УФ- та ІЧ-випромінювання

У світловому промені відсутня інфрачервона складова, тобто не випромінюється тепло, а також відсутня ультрафіолетова складова, так що фарба тканин та предметів під цим освітленням не вицвітає.

## Не містить ртуті



Лампа не містить ртуті, тому її не потрібно утилізувати як небезпечні відходи. Завдяки цьому ви можете зробити вашу домівку більш екологічною.

# Характеристики

## Характеристики лампи

- Цільове призначення: Використання всередині приміщень
- Форма лампи: Лампа грушовидної форми розсіяного освітлення
- Цоколь: E27
- Обробка лампи: Матовий
- Можливість регулювання яскравості: Ні
- Матеріал лампи: Пластик

## Розміри лампи

- Висота: 10,8 cm
- Ширина: 6 cm

## Надійність

- Кількість циклів перемикання: 50 000
- Номінальний термін служби: 10 000 година (-н)

## Характеристики середовища

- Disposal of the product: Після закінчення (економічного) терміну служби утилізуйте виріб відповідно до місцевих правил і не викидайте виріб зі звичайними побутовими відходами. Належна утилізація вашого пристрою допоможе запобігти негативному впливу на довкілля та здоров'я людей.

## Характеристики світла

- Кут розсіювання променя: 150 °
- Індекс якості кольоропередачі (CRI): 80
- Колірна температура: 3000 K
- Номінальний світловий потік: 680 lm
- Світло з очікуванням розігріву 60 %: миттєве досягнення максимальної яскравості
- Код кольору: 830 | CCT of 3000K

## Різне

- EyeComfort: Ні

## Інші характеристики

- Ефективність: 75 lm/W

## Інформація про упаковку

- EAN: 8719514377653
- EOC: 871951437765300
- Назва продукту: Ecohome LED Bulb 9W 680lm E27 830 RCA

## Споживання енергії

- Коефіцієнт потужності: 0.5
- Напруга: 220-240 V
- Потужність (Вт): 9 W
- Еквівалент потужності (Вт): 65 W

## Розміри та вага продукту

- Довжина: 10,8 cm

## Номінальні значення

- Номінальна пікова інтенсивність: 151 cd

#### Технічні характеристики

- Частота: 50-60 Hz

#### Розміри та вага в упаковці

- EAN/UPC – виріб: 8719514377653
- Вага нетто: 0,03 kg
- Вага брутто: 0,05 kg
- Висота: 13,6 cm
- Довжина: 6,1 cm
- Ширина: 6,1 cm



Дата виходу: 2025-03-06  
Версія: 0.76

© 2025 Signify Holding. Усі права захищено. Компанія Signify не дає будь-яких запевнень, пояснень чи гарантій щодо точності або повноти інформації, що міститься в цьому документі, і не несе відповідальності за будь-які дії щодо цього. Інформацію, представлену в даному документі, не слід розглядати як будь-яку комерційну пропозицію. Вона не є частиною будь-якої пропозиції або контракту, якщо інше не обумовлено Signify. Philips та емблема на щиті Philips — це зареєстровані торгівельні марки, що належать компанії Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)