

PHILIPS

Настінний світильник June
на 12 Вт, цоколь E27, P45,
без лампи

myGarden

Лампа не постачається

Антрацит

Датчик, водостійкий



8719514385306



Нехай завжди, коли ви повертаєтеся додому, буде світло

Облаштуйте свій сад у сучасному стилі. Енергоефективний настінний світильник Philips myGarden антрацитового кольору з датчиком руху привертає увагу елегантною формою. Він випромінює тепле біле світло й тепло зустрічає вас щоразу, коли ви приходите додому.

Відчуйте себе вдома зі світлом

- Привітне та підбадьорливе світло
- Простий у налаштуванні датчик

Design your garden with light

- Decorative outdoor lighting
- Choose for contemporary style
- Choose for outdoor wall lights
- High quality aluminum and superior synthetics

Light up your garden with high quality light

- Energy saving
- Always a Philips bulb included
- Powerful light

8719514385306

Experience outdoor lighting in an easy way

- Weather proof

Найважливіше

Привітне та підбадьорливе світло

Датчик руху вмикається автоматично, коли ви повертаєтеся додому, і інформує вас про те, що хтось прийшов.

Простий у налаштуванні датчик



Просте налаштування дозволяє легко вибрати, коли і на який час автоматичний датчик вмикає лампу (лампи).

Decorative outdoor lighting

Outdoor lighting can improve the look of your garden or outside space, illuminating eye-catching features, lighting pathways with style or creating the perfect ambience for those memorable evenings with friends and family. That's why Philips has created myGarden, a range of beautiful decorative outdoor lighting with the flair and functionality to help you make the most of your outdoor space in your own style.

Choose for contemporary style

Designed in Europe, this lamp has a unique design signature to help you create a contemporary outdoor look.

Choose for outdoor wall lights

Make the most of your outdoor space with this wall light, perfect to mount close to your front door or on your terrace walls.

High quality material

This Philips lamp is made specifically for outdoor spaces. It's hard-wearing and built to last, so it will light up your garden night after night. It's constructed from high quality die-cast aluminum and superior synthetics.

Energy saving



This Philips light conserves energy compared to traditional light sources, helping you to save money on your electricity bills and do your bit for the environment.

Always a Philips bulb included



High quality Philips EcoLamp energy efficient light bulbs are included in the box to achieve the best light effect.

Powerful light

This outdoor lamp provides powerful warm white light. A bright pool of light to light up your garden or terrace.

Weather proof



This Philips outdoor lamp is especially designed for humid outdoor environments and has undergone rigorous tests to ensure its water resistance. The IP level is described by two figures: the first one refers to the protection level against dust, the second against water. This lamp is designed with IP44: it is protected against splashing water, this product is most common and ideal for general outdoor use.

Характеристики

Дизайн та оздоблення

- Колір: Антрацит
- Матеріал: Алюміній

Характеристики середовища

- Disposal of the product: Після закінчення (економічного) терміну служби утилізуйте виріб відповідно до місцевих правил і не викидайте виріб зі звичайними побутовими відходами. Належна утилізація вашого пристрою допоможе запобігти негативному впливу на довкілля та здоров'я людей.

Додаткова функція/аксесуар у комплекті

- Яскравість регулюється за допомогою програми Hue або вимикача-регулятора: Ні
- Повністю захищений від негоди: Так
- Датчик руху: Так

Територія саду

- Територія саду: Саду та патіо

Різне

- Розроблено спеціально для: Саду та патіо
- Стиль: Сучасний
- Тип: Настінні світильники
- EyeComfort: Ні
- Додаткові функції: Датчик, Водостійкість

Розміри та вага продукту

- Вага нетто: 0,558 kg
- Висота: 19,5 cm
- Довжина: 19,5 cm
- Ширина: 13,5 cm

Обслуговування

- Гарантія: 2 роки

Технічні характеристики

- Строк служби до: 10 000 година (-н)
- Електромережа: 50–60 Гц
- СВІТЛОДІЮДНА: Ні
- Клас енергоспоживання джерела світла з комплекту: без лампи в комплекті
- Патрон/цоколь: E27
- Потужність лампи у комплекті: 12 W
- Максимальна потужність лампи на заміну: 12 W
- Клас захисту IP: IP44
- Клас захисту: Клас II
- Змінне джерело світла: Так
- Кількість джерел світла: 1

Розміри та вага в упаковці

- EAN/UPC – виріб: 8719514385306
- Вага нетто: 0,56 kg
- Вага брутто: 0,88 kg
- Висота: 16,3 cm
- Довжина: 21 cm
- Ширина: 21 cm



Дата виходу: 2025-03-14
Версія: 0.228

© 2025 Signify Holding. Усі права захищено. Компанія Signify не дає будь-яких запевнень, пояснень чи гарантій щодо точності або повноти інформації, що міститься в цьому документі, і не несе відповідальності за будь-які дії щодо цього. Інформацію, представлену в даному документі, не слід розглядати як будь-яку комерційну пропозицію. Вона не є частиною будь-якої пропозиції або контракту, якщо інше не обумовлено Signify. Philips та емблема на щиті Philips — це зареєстровані торговельні марки, що належать компанії Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com