

PHILIPS

Настінний світильник Bridge
на 15 Вт, цоколь E27, без
лампи

Ecomoods

Лампа не постачається

Антрацит

Датчик, водостійкий



8719514385429



Ощадливо й стильно

Насолоджуйтеся спокійними вечорами в саду завдяки цьому елегантному настінному світильнику Philips антрацитового кольору з датчиком руху. Він зустрічає вас теплим білим світлом, коли ви приходите додому. Створює дивовижну гостинну атмосферу й підкреслює архітектурні форми.

Sustainable light solutions

- Ultra long bulb life
- Energy saving

Bring design into your garden

- Stylish contemporary designs for your garden
- Eye for detail, made with premium and elegant materials
- A full range of available applications
- High quality aluminum and superior synthetics

Link ambiance and convenience

- Welcoming warm white light glow

Special characteristics

- IP 44, designed for outdoor use
- Welcoming & reassuring light

Найважливіше

Ultra long bulb life



Philips bulb included with an ultra long bulb life, up to 20.000 hours.

Energy saving



This Philips light conserves energy compared to traditional light sources, helping you to save money on your electricity bills and do your bit for the environment.

Stylish contemporary designs

The contemporary designs by Philips are stylish but understated, beautiful by day or night without overwhelming your garden or terrace. There's a full range of lights to choose from, so there's bound to be one to match your outside space and taste.

Eye for detail



Each piece is constructed from high quality components and hard-wearing materials like die-cast aluminium and stainless steel.


Several applications

Ideal outdoor lighting for a garden, terrace, pathway or balcony, Philips outdoor's wall, post, pedestal and ceiling lights create a cosy, relaxing atmosphere when the sun goes down, as well as providing the reassurance of being able to see safely after dark.

High quality material

This Philips lamp is made specifically for outdoor spaces. It's hard-wearing and built to last, so it will light up your garden night after night. It's constructed from high quality die-cast aluminum and superior synthetics.

Welcoming warm white light



Philips outdoor is a range of outdoor lamps that creates a beautifully warm welcoming light. The light color temperature is of 2700 Kelvin. It also provides plenty of light for clear visibility so that you can use your outside space however you like after hours, and relax knowing that it'll be safe and secure throughout the night.

Designed for outdoor use



IP44 protection means it's designed for outdoor use, so you can be sure outdoor lights will brighten up your garden come rain, shine or snow.

Welcoming & reassuring light

The motion sensor switches on automatically when you come home and informs you when someone arrives.

Характеристики

Дизайн та оздоблення

- Колір: Антрацит
- Матеріал: Алюміній

Характеристики середовища

- Disposal of the product: Після закінчення (економічного) терміну служби утилізуйте виріб відповідно до місцевих правил і не викидайте виріб зі звичайними побутовими відходами. Належна утилізація вашого пристрою допоможе запобігти негативному впливу на довкілля та здоров'я людей.

Додаткова функція/аксесуар у комплекті

- Повністю захищений від негоди: Так
- Датчик руху: Так

Територія саду

- Територія саду: Саду та патіо

Різне

- Розроблено спеціально для: Саду та патіо
- Стиль: Сучасний
- Тип: Настінні світильники
- EyeComfort: Ні
- Додаткові функції: Датчик, Водостійкість

Розміри та вага продукту

- Вага нетто: 1,060 kg
- Висота: 24,5 cm
- Довжина: 11,8 cm
- Ширина: 10,1 cm

Обслуговування

- Гарантія: 2 роки

Технічні характеристики

- Строк служби до: 10 000 година (-н)
- Електромережа: 50–60 Гц
- СВІТЛОДІЮДНА: Ні
- Клас енергоспоживання джерела світла з комплекту: без лампи в комплекті
- Патрон/цоколь: E27
- Потужність лампи у комплекті: –
- Клас захисту IP: IP44
- Клас захисту: Клас II
- Кількість джерел світла: 1

Розміри та вага в упаковці

- EAN/UPC – виріб: 8719514385429
- Вага нетто: 1,07 kg
- Вага брутто: 1,31 kg
- Висота: 26,5 cm
- Довжина: 11,8 cm
- Ширина: 13,2 cm



Дата виходу: 2025-03-21
Версія: 0.268

© 2025 Signify Holding. Усі права захищено. Компанія Signify не дає будь-яких запевнень, пояснень чи гарантій щодо точності або повноти інформації, що міститься в цьому документі, і не несе відповідальності за будь-які дії щодо цього. Інформацію, представлену в даному документі, не слід розглядати як будь-яку комерційну пропозицію. Вона не є частиною будь-якої пропозиції або контракту, якщо інше не обумовлено Signify. Philips та емблема на щиті Philips — це зареєстровані торговельні марки, що належать компанії Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com