

PHILIPS

Настінний світильник
Python на 6 Вт

Світильники для
зовнішнього освітлення

4000К

Антрацит

Водостійка

8719514417618



Насолоджуйтесь виглядом прекрасного освітленого саду

Настінний світильник Philips Python антрацитового кольору надасть вашій стіні сучасного вигляду. Він освітлює та підсвічує вхід розсіяним холодним білим світлом.

Sustainable light solutions

- Довгий строк служби – до 25 000 годин

Advanced LED light

- 5 років гарантії на світлодіодну систему
- Високоякісне світлодіодне світло

Premium quality

- Високоякісний алюміній і синтетичні матеріали з найвищими характеристиками якості

Створено для використання на відкритому повітрі

- IP44 – захист від впливу погоди

Special characteristics

- Інтегрований датчик руху та «3 вечора й до світанку»

8719514417618

Високоякісний освітлювальний прилад

- Холодне біле світло (4000 К)

Найважливіше

Довгий строк служби – до 25 000 годин



Надійна високоякісна світлодіодна лампа, яка працюватиме до 25 000 годин. Ви можете бути спокійні, знаючи, що вам роками не доведеться турбуватися про технічне обслуговування, насолоджуючись ідеальним садовим освітленням щовечора.

5 років гарантії на світлодіодну систему



На додаток до стандартної 2-річної гарантії на цей світильник, Philips також пропонує 5-річну гарантію на світлодіодну систему (світлодіодний модуль і драйвер).

Високоякісне світлодіодне світло



У цих світлодіодних світильниках використовується унікальна технологія, розроблена Philips. Вони вмикаються миттєво та забезпечують оптимальний світловий потік, який підкреслює живі кольори у вашому саду.

Високоякісний алюміній і синтетичні матеріали з найвищими характеристиками якості



Ця лампа Philips розроблена спеціально для подвір'їв. Вона зносостійка й довговічна, тому освітлюватиме ваш сад ніч за нічю. Лампу виготовлено з високоякісного литого алюмінію та синтетичних матеріалів із найвищими характеристиками якості.

IP44 – захист від впливу погоди




Цей вуличний світильник Philips розроблено спеціально для експлуатації у вологому зовнішньому середовищі, і він пройшов суворі випробування на водонепроникність. Його рейтинг IP44 означає, що світильник сертифікований і захищений від потрапляння пилу та бризок води. Це ідеально підходить для загального використання надворі.

Інтегрований датчик руху та «3 вечора й до світанку»



Завдяки вбудованому датчику руху ці світильники автоматично зустрічають вас, коли ви повертаєтесь додому після настання темряви, або вмикаються, коли приходять гості. Унікальна функція «3 вечора й до світанку» автоматично вмикає світло, коли надворі темніє – ідеально підходить для довгих літніх вечорів або для забезпечення вашої безпеки.

Холодне біле світло (4000 К)



Чи знаєте ви, що різні відтінки білого світла визначаються різними колірними температурами, виміряними в градусах Кельвіна (К)? Лампи з нижчими колірними температурами створюють тепле, затишне біле світло, тоді світильники з вищими колірними температурами випромінюють холодне, бадьоріше біле світло. Цей світильник

забезпечує холодне біле світло з колірною температурою 4000 К.

Характеристики

Дизайн та оздоблення

- Колір: Антрацит
- Матеріал: Нержавіюча сталь

Характеристики середовища

- Disposal of the product: Після закінчення (економічного) терміну служби утилізуйте виріб відповідно до місцевих правил і не викидайте виріб зі звичайними побутовими відходами. Належна утилізація вашого пристрою допоможе запобігти негативному впливу на довкілля та здоров'я людей.

Додаткова функція/аксесуар у комплекті

- Висота регулюється: Ні
- Регульований точковий рефлектор: Ні
- Захист від іржавіння та пилу: Так
- Спрямовані в двох напрямках світлові промені: Ні
- Кріплення click!FIX: Так
- Датчик освітленості: Ні
- Визначені світлові промені: Ні
- Можливість регулювання яскравості: Ні
- Регулювання яскравості з пульта ДК: Ні
- FFP — пакування без незручностей: Ні
- Повністю захищений від негоди: Так
- З вбудованими світлодіодами: Так
- Датчик руху та освітленості: Ні
- Датчик руху: Ні
- Ідеально підходить для створення відповідної атмосфери: Ні
- Ідеально підходить для горизонтального/вертикального монтажу: Так
- Ідеально підходить для освітлення доріжок: Ні
- Ідеально підходить для монтажу, спрямованим догори/донизу: Ні
- Ідеально підходить для встановлення на стіни та стелю: Ні
- Рефлектор, який нахиляється (вліво-вправо): Ні
- Портативний: Ні
- Адаптер живлення в комплекті: Ні
- Захисна втулка в комплекті: Ні
- Пульт дистанційного керування в комплекті: Ні
- Стійкий, високоякісний матеріал: Так
- Обертається вільно в усіх напрямках: Ні
- Сонячна енергія: Ні
- Рефлектор нахиляється (догори-донизу): Ні
- Штекер для Великої Британії у комплекті: Ні
- Заряджання від USB: Ні
- Тепле біле світло: Ні
- Водонепроникність: Так
- Центральний елемент: Ні
- Центральний елемент: Ні

Територія саду

- Територія саду: Саду та патіо

Характеристики світла

- Індекс якості кольоропередачі (CRI): 80

Різне

- Розроблено спеціально для: Саду та патіо
- Стиль: Сучасний
- Тип: Настінні світильники
- EyeComfort: Ні
- Додаткові функції: Водостійкість

Розміри та вага продукту

- Вага нетто: 0,42 kg
- Висота: 21,5 cm
- Довжина: 17,1 cm
- Ширина: 8,4 cm

Обслуговування

- Гарантія: 5 років

Технічні характеристики

- Строк служби до: 25 000 година (-н)
- Сумарна інтенсивність світлового потоку: 500
- Колір світла: 4000
- СВІТЛОДІЮДНА: Так
- Клас енергоспоживання джерела світла з комплекту: E
- Клас захисту IP: IP44
- Клас захисту: Клас II
- Змінне джерело світла: Так

Розміри та вага в упаковці

- EAN/UPC – виріб: 8719514417618
- Вага нетто: 0,42 kg
- Вага брутто: 0,51 kg
- Висота: 23 cm
- Довжина: 9,5 cm
- Ширина: 18 cm



Дата виходу: 2025-03-14
Версія: 0.364

© 2025 Signify Holding. Усі права захищено. Компанія Signify не дає будь-яких запевнень, пояснень чи гарантій щодо точності або повноти інформації, що міститься в цьому документі, і не несе відповідальності за будь-які дії щодо цього. Інформацію, представлену в даному документі, не слід розглядати як будь-яку комерційну пропозицію. Вона не є частиною будь-якої пропозиції або контракту, якщо інше не обумовлено Signify. Philips та емблема на щиті Philips — це зареєстровані торгівельні марки, що належать компанії Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com