

PHILIPS

Стельовий світильник
Ozziet, 22 Вт

Стельові світильники


2700К

Чорний

Можливість регулювання
яскравості



8719514432000



Один світильник. Дві світлові зони. Три режими.

Цей вишуканий тонкий чорний стельовий світильник доповнить ваш стиль. Виразні й чіткі округлі лінії основного джерела світла підкреслюються витонченим лінійним світлом по краях. Обидва ліхтарі разом створюють 3 унікальні налаштування холодного білого світла 2700k для красивого рівномірного ефекту освітлення. Світильник доступний у 3 розмірах, тому ідеально впишеться в будь-яку кімнату вашого будинку. Він доповнюється зручною функцією пам'яті, яка може допомогти вам використати останні налаштування. Стельовий світильник Ozziet має гарний вигляд як увімкненим, так і вимкненим.

Розроблено спеціально для вашої вітальні та спальні

- Ідеальне рішення для відпочинку та спілкування

Підберіть для свого інтер'єру

- Надзвичайно вишуканий дизайн

Зручність у використанні

- Запам'ятайте улюблений режим для легкого вибору
- Просте встановлення

Ефект освітлення

- Двобликове освітлення

Найважливіше

Ідеальне рішення для відпочинку та спілкування

Вітальня – серце будь-якої оселі. Місце, де сім'я збирається, щоб відпочити, а гості – щоб поспілкуватися. Освітлення для вашої вітальні та спальні має бути багатофункціональним і легко змінюватися залежно від ваших потреб протягом дня. Завдяки ретельному розміщенню джерел освітлення та правильній композиції їх рівнів оселя здається просторішою й у ній створюється тепла та привітна атмосфера.

Надзвичайно вишуканий дизайн

Вишуканий дизайн, який ідеально підходить для приміщень із низькою стелею, який розташовується врівень з поверхнею.

Запам'ятайте улюблений режим для легкого вибору

Незалежно від того, віддаєте ви перевагу теплій підсвітці для затишних вечорів чи яскравому білому світлу для зосередженості, система запам'ятовує ваші улюблені режими для легкого вибору.

Просте встановлення

Жодних клопотів з установленням. Просто закріпіть або надійно повісьте на стіну чи стелю та підключіть і все — світильник можна вмикати.

Двобарвне освітлення

Змінити атмосферу в кімнаті ще ніколи не було так просто. Двобарвне світлодіодне стельове освітлення SceneSwitch від Philips дозволяє створювати настрій за допомогою трьох унікальних налаштувань. Поєднання основного та лінійного краєвого світла дає вам варіанти, які ідеально підходять для зустрічей, зосередження та затишних моментів. Не потрібен регулятор яскравості чи додаткове встановлення — все, що вам потрібно, це наявний перемикач.

Характеристики

Характеристики лампи

- Цільове призначення: Використання в середині приміщень

Дизайн та оздоблення

- Колір: Чорний
- Матеріал: Пластик

Надійність

- Кількість циклів перемикання: 20 000

Характеристики середовища

- Disposal of the product: Після закінчення (економічного) терміну служби утилізуйте виріб відповідно до місцевих правил і не викидайте виріб зі звичайними побутовими відходами. Належна утилізація вашого пристрою допоможе запобігти негативному впливу на довкілля та здоров'я людей.

Додаткова функція/аксесуар у комплекті

- Регульований точковий рефлектор: Ні
- Регулювання яскравості з пульта ДК: Ні
- З вбудованими світлодіодами: Так
- Пульт дистанційного керування в комплекті: Ні

Характеристики світла

- Стабільність кольору: 6 SDCM
- Індекс якості кольоропередачі (CRI): 80
- Світло з очікуванням розігріву 60 %: <2

Різне

- Розроблено спеціально для: Спальня, Вітальня, Їдальня, Кухня, Домашній офіс, Гараж
- Стиль: Сучасний
- Тип: Стельові світильники
- EyeComfort: Так
- Додаткові функції: Можливість регулювання яскравості

Інші характеристики

- Струм у лампі: 185 mA
- Ефективність: 104 lm/W

Розміри та вага продукту

- Вага нетто: 1 kg
- Висота: 4,5 cm
- Довжина: 40 cm
- Ширина: 40 cm

Обслуговування

- Гарантія: 5 років

Технічні характеристики

- Строк служби до: 20 000 година (-н)
- Діаметр: 400 mm
- Сумарна інтенсивність світлового потоку: 2300
- Колір світла: 2700
- Електромережа: Змінний струм: 220–240
- Світильник підтримує регулювання яскравості: Ступінчасте регулювання світла — не використовувати з регулятором яскравості
- СВІТЛОДІЮДНА: Так
- Клас захисту IP: IP20
- Клас захисту: Клас II

Розміри та вага в упаковці

- EAN/UPC — виріб: 8719514432000
- Вага нетто: 1 kg
- Вага брутто: 1,44 kg
- Висота: 42,5 cm
- Довжина: 5,4 cm
- Ширина: 42,5 cm



Дата виходу: 2024-12-04
Версія: 0.262

© 2024 Signify Holding. Усі права захищено. Компанія Signify не дає будь-яких запевнень, пояснень чи гарантій щодо точності або повноти інформації, що міститься в цьому документі, і не несе відповідальності за будь-які дії щодо цього. Інформацію, представлену в даному документі, не слід розглядати як будь-яку комерційну пропозицію. Вона не є частиною будь-якої пропозиції або контракту, якщо інше не обумовлено Signify. Philips та емблема на щиті Philips — це зареєстровані торгівельні марки, що належать компанії Koninklijke Philips N.V.