

PHILIPS

Вбудований точковий
світильник Diamond Cut на
4,5 Вт, 105 мм

Вбудовані світильники

4000К

Білий

8719514453227



Найкраще освітлення і СТИЛЬ

Цей світлодіодний світильник Philips має чудовий вигляд як у ввімкненому, так і у вимкненому стані. Він ідеально пасуватиме до інтер'єру вашого дому та випромінюватиме приємне для очей світло.

Зручність у використанні

- Можна без зусиль розмістити де завгодно у вашій оселі без додаткових проводів.

Безпека

- Відсутність шкідливого ультрафіолетового випромінювання

Матеріал і оздоблення

- Високоякісне металеве покриття

Найважливіше

Просте встановлення
Відсутність шкідливого
ультрафіолетового випромінювання

Завдяки особливій конструкції виріб усуває будь-яке потенційно шкідливе ультрафіолетове випромінювання.

Високоякісне металеве покриття
 Приємне металеве покриття з міцного матеріалу

Характеристики

Характеристики лампи

- Цільове призначення: Використання всередині приміщень
- Форма лампи: Круглий

Дизайн та оздоблення

- Колір: Білий
- Матеріал: Пластик

Надійність

- Середній термін експлуатації (за 2,7 год./день): 25 рік
- Коефіцієнт стабільності світлового потоку: 70%
- Кількість циклів перемикання: 50 000

Характеристики середовища

- Disposal of the product: Після закінчення (економічного) терміну служби утилізуйте виріб відповідно до місцевих правил і не викидайте виріб зі звичайними побутовими відходами. Належна утилізація вашого пристрою допоможе запобігти негативному впливу на довкілля та здоров'я людей.

Додаткова функція/аксесуар у комплекті

- Регульований точковий рефлектор: Ні
- Регулювання яскравості з пульта ДК: Ні
- З вбудованими світлодіодами: Так
- Пульт дистанційного керування в комплекті: Ні

Характеристики світла

- Кут розсіювання променю: 110 °
- Стабільність кольору: 5 SDCM
- Індекс якості кольоропередачі (CRI): 80
- Світло з очікуванням розігріву 60 %: <2

Різне

- Розроблено спеціально для: Спальня, Вітальня, Їдальня, Кухня, Домашній офіс
- Стиль: Сучасний
- Тип: Вбудовані світильники
- EyeComfort: Так

Інші характеристики

- Струм у лампі: 42 mA
- Ефективність: 93 lm/W

Споживання енергії

- Коефіцієнт потужності: 0.45

Розміри та вага продукту

- Вага нетто: 0,099 kg
- Довжина вирізу: 8.0–9.0 cm
- Ширина вирізу: 8.0–9.0 cm
- Висота: 4,95 cm
- Довжина: 10,5 cm
- Глибина «утоплення»: 0,2 cm
- Ширина: 10,5 cm

Обслуговування

- Гарантія: 1 рік

Технічні характеристики

- Строк служби до: 25 000 година (-н)
- Діаметр: 105 mm
- Сумарна інтенсивність світлового потоку: 420
- Колір світла: 4000
- Електромережа: Змінний струм: 220–240
- Світильник підтримує регулювання яскравості: Ні
- СВІТЛОДІОДНА: Так
- Потужність лампи у комплекті: 4.5
- Клас захисту IP: IP20
- Клас захисту: Клас II

8719514453227

Розміри та вага в упаковці

- EAN/UPC – виріб: 8719514453227
- Вага нетто: 0,1 kg
- Вага брутто: 0,13 kg

- Висота: 10,8 cm
- Довжина: 5,6 cm
- Ширина: 10,8 cm



Дата виходу: 2024-12-06
Версія: 0.223

© 2024 Signify Holding. Усі права захищено. Компанія Signify не дає будь-яких запевнень, пояснень чи гарантій щодо точності або повноти інформації, що міститься в цьому документі, і не несе відповідальності за будь-які дії щодо цього. Інформацію, представлену в даному документі, не слід розглядати як будь-яку комерційну пропозицію. Вона не є частиною будь-якої пропозиції або контракту, якщо інше не обумовлено Signify. Philips та емблема на щиті Philips — це зареєстровані торгівельні марки, що належать компанії Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com