

PHILIPS

Вуличний ліхтар
Arbour, 3,8 Вт

Світильники для
зовнішнього освітлення

3000К

Антрацит

Водостійка



8719514490260



Наші найенергоефективніші світлодіодні світильники

Світлодіодні світильники для зовнішнього освітлення UltraEfficient, розроблені компанією Philips із використанням новітніх технологій, зменшують викиди вуглецю, кількість відходів і споживання енергії. Їхній приголомшливий термін служби складає 50 000 годин, що в 3 рази довше, ніж в еквівалентних світлодіодних світильниках Philips для зовнішнього освітлення, а споживають вони лише 50% енергії. Це рішення, що зберігають нашу планету.

Sustainable light solutions

- Надзвичайно ефективно

Advanced LED light

- 5 років гарантії на світлодіодну систему

Premium quality

- Високоякісний алюміній і синтетичні матеріали з найвищими характеристиками якості

Створено для використання на відкритому повітрі

- IP44 – захист від впливу погоди


8719514490260

Високоякісний освітлювальний прилад

- Яскраве біле світло 3000 К

Найважливіше

Надзвичайно ефективно



Споживає принаймні на 50 % менше енергії порівняно з еквівалентними стандартними світлодіодними лампами від Philips.

5 років гарантії на світлодіодну систему



На додаток до стандартної 2-річної гарантії на цей світильник, Philips також пропонує 5-річну гарантію на світлодіодну систему (світлодіодний модуль і драйвер).

Високоякісний алюміній і синтетичні матеріали з найвищими характеристиками якості




Ця лампа Philips розроблена спеціально для підвір'їв. Вона зносостійка й довговічна, тому освітлюватиме ваш сад ніч за ніччю. Лампу виготовлено з високоякісного литого алюмінію та синтетичних матеріалів із найвищими характеристиками якості.

IP44 – захист від впливу погоди



Цей вуличний світильник Philips розроблено спеціально для експлуатації у вологому зовнішньому середовищі, і він пройшов суворі випробування на водонепроникність. Його рейтинг IP44 означає, що світильник сертифікований і захищений від потрапляння пилу та бризок води. Це ідеально підходить для загального використання надворі.

Яскраве біле світло 3000 К



Чи знаєте ви, що різні відтінки білого світла визначаються різними кольірними температурами, виміряними в градусах Кельвіна (K)? Лампи з нижчими кольірними температурами створюють тепле, затишне біле світло, тоді світильники з вищими кольірними температурами випромінюють холодне, бадьоріше біле світло. Цей світильник забезпечує яскраве біле світло з кольірною температурою 3000 K.

Характеристики

Дизайн та оздоблення

- Колір: Антрацит
- Матеріал: Алюміній

Характеристики середовища

- Disposal of the product: Після закінчення (економічного) терміну служби утилізуйте виріб відповідно до місцевих правил і не викидайте виріб зі звичайними побутовими відходами. Належна утилізація вашого пристрою допоможе запобігти негативному впливу на довкілля та здоров'я людей.

Додаткова функція/аксесуар у комплекті

- 5 років гарантії на світлодіодні модулі: Так
- Захист від іржавіння та пилу: Так
- Спрямовані в двох напрямках світлові промені: Ні
- Датчик освітленості: Ні
- Повністю захищений від негоди: Так
- З вбудованими світлодіодами: Так
- Датчик руху: Ні
- Сонячна енергія: Ні
- Тепле біле світло: Ні
- Центральний елемент: Ні

Територія саду

- Територія саду: Саду та патіо

Характеристики світла

- Індекс якості кольоропередачі (CRI): 80

Різне

- Розроблено спеціально для: Саду та патіо
- Стиль: Сучасний
- Тип: Вуличні ліхтарі
- EyeComfort: Ні
- Світлодіодні інновації: UltraEfficient
- Додаткові функції: Водостійкість

Розміри та вага продукту

- Вага нетто: 2 kg
- Висота: 77 cm
- Довжина: 10 cm
- Ширина: 10 cm

Обслуговування

- Гарантія: 2 роки

Технічні характеристики

- Строк служби до: 50 000 година (-н)
- Сумарна інтенсивність світлового потоку: 800
- Колір світла: 3000K
- Електромережа: 220-240
- Клас енергоспоживання джерела світла з комплекту: A
- Клас захисту IP: IP44
- Клас захисту: Клас II
- Змінне джерело світла: Так

Розміри та вага в упаковці

- EAN/UPC – виріб: 8719514490260
- Вага нетто: 2 kg
- Вага брутто: 2,19 kg
- Висота: 78,5 cm
- Довжина: 11 cm
- Ширина: 11 cm



Дата виходу: 2025-03-14
Версія: 0.196

© 2025 Signify Holding. Усі права захищено. Компанія Signify не дає будь-яких запевнень, пояснень чи гарантій щодо точності або повноти інформації, що міститься в цьому документі, і не несе відповідальності за будь-які дії щодо цього. Інформацію, представлену в даному документі, не слід розглядати як будь-яку комерційну пропозицію. Вона не є частиною будь-якої пропозиції або контракту, якщо інше не обумовлено Signify. Philips та емблема на щиті Philips — це зареєстровані торгівельні марки, що належать компанії Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com