

PHILIPS

Стельовий світильник
Meson на 16,5 Вт, 170 мм

Стельові світильники

4000К

Білий

Білий

8720169173507



Комфортне й приємне для очей світлодіодне світло

Освітійть свій простір світлодіодним стельовим світильником Philips EyeComfort, який забезпечує комфортне джерело світла та розслаблення для ваших очей.

Зручність у використанні

- Ідеально підходить для кімнат із низькими стелями, де потрібні непомітні та ненав'язливі світильники.

Надійність

- Тривалий термін служби – до 15 000 годин

Світлодіодна лампа високої якості, яка працюватиме десятиріччями

- Зменшені відблиски. Підвищений комфорт.

Найважливіше

Підходить для низьких стельПлаский дизайн

Тривалий термін служби – до 15 000 годин

Світлодіодна технологія Philips продовжує термін служби виробу до 15 000 годин.

Технології Interlaced Optics і EyeComfort

Технологія Interlaced Optics робить освітлення у повсякденному житті більш комфортним. Тривимірна оптична мікроструктура розсіює світло та забезпечує його рівномірний розподіл, що значно зменшує відблиски. Таке

освітлення більш комфортне для очей завдяки м'якості й рівномірності, а також створює менше відблисків в освітленій області завдяки перерозподілу світла.

Характеристики

Характеристики лампи

- Цільове призначення: Використання всередині приміщень

Дизайн та оздоблення

- Колір: Білий
- Матеріал: Пластик

Надійність

- Середній термін експлуатації (за 2,7 год./день): 15 рік
- Коефіцієнт стабільності світлового потоку: 70%
- Кількість циклів перемикання: 7 500

Характеристики середовища

- Disposal of the product: Після закінчення (економічного) терміну служби утилізуйте виріб відповідно до місцевих правил і не викидайте виріб зі звичайними побутовими відходами. Належна утилізація вашого пристрою допоможе запобігти негативному впливу на довкілля та здоров'я людей.

Додаткова функція/аксесуар у комплекті

- Регульований точковий рефлектор: Ні
- Регулювання яскравості з пульта ДК: Ні
- З вбудованими світлодіодами: Так
- Пульт дистанційного керування в комплекті: Ні

Характеристики світла

- Кут розсіювання променю: 100 °
- Стабільність кольору: 6 SDCM
- Індекс якості кольоропередачі (CRI): 80
- Світло з очікуванням розігріву 60 %: <2

Різне

- Розроблено спеціально для: Спальня, Вітальня, Їдальня, Кухня, Домашній офіс, Гараж
- Стиль: Сучасний
- Тип: Стельові світильники
- EyeComfort: Так

Інші характеристики

- Струм у лампі: 120 mA
- Ефективність: 78 lm/W

Споживання енергії

- Коефіцієнт потужності: 0.5

Розміри та вага продукту

- Вага нетто: 0,091 kg
- Висота: 4,2 cm
- Довжина: 17 cm
- Ширина: 17 cm

Обслуговування

- Гарантія: 1 рік

Технічні характеристики

- Строк служби до: 15 000 година (-н)
- Діаметр: 170 mm
- Сумарна інтенсивність світлового потоку: 1300
- Колір світла: 4000
- Електромережа: Змінний струм: 220–240
- Світильник підтримує регулювання яскравості: Ні
- СВІТЛОДІОДНА: Так

- Потужність лампи у комплекті: 16.5
- Клас захисту IP: IP20
- Клас захисту: Клас II

Розміри та вага в упаковці

- EAN/UPC – виріб: 8720169173507
- Вага нетто: 0,09 kg
- Вага брутто: 0,14 kg
- Висота: 17,6 cm
- Довжина: 4,8 cm
- Ширина: 17,3 cm



Дата виходу: 2025-02-16
Версія: 0.330

© 2025 Signify Holding. Усі права захищено. Компанія Signify не дає будь-яких запевнень, пояснень чи гарантій щодо точності або повноти інформації, що міститься в цьому документі, і не несе відповідальності за будь-які дії щодо цього. Інформацію, представлену в даному документі, не слід розглядати як будь-яку комерційну пропозицію. Вона не є частиною будь-якої пропозиції або контракту, якщо інше не обумовлено Signify. Philips та емблема на щиті Philips — це зареєстровані торгівельні марки, що належать компанії Koninklijke Philips N.V.