

PHILIPS

Світлова стрічка 5 м
RGB

Світлові стрічки

RGB

Білий

Можливість регулювання
яскравості; RGB

8720169309869



Найкраще освітлення і СТИЛЬ

Змінійте освітлення відповідно до справ, якими ви займаєтесь.

Ефект освітлення Ambient

- Режим зовнішнього освітлення

Найважливіше

Режим зовнішнього освітлення

Створить затишну й комфортну атмосферу за допомогою режиму зовнішнього освітлення.

Характеристики

Характеристики лампи

- Цільове призначення: Використання всередині приміщень

Дизайн та оздоблення

- Колір: Білий
- Матеріал: Метал, Пластик

Надійність

- Кількість циклів перемикання: 15 000

Характеристики середовища

- Disposal of the product: Після закінчення (економічного) терміну служби утилізуйте виріб відповідно до місцевих правил і не викидайте виріб зі звичайними побутовими відходами. Належна утилізація вашого пристрою допоможе запобігти негативному впливу на довкілля та здоров'я людей.

Додаткова функція/аксесуар у комплекті

- Регулювання яскравості з пульта ДК: Ні
- З вбудованими світлодіодами: Так
- Вимикач увімк./вимк. на дроті: Ні
- Адаптер живлення в комплекті: Так
- Пульт дистанційного керування в комплекті: Так

Характеристики світла

- Кут розсіювання променю: 120 °
- Індекс якості кольоропередачі (CRI): –
- Світло з очікуванням розігріву 60 %: <2

Світлодіодна стрічка / світлова стрічка

- Можливість розширення: Ні

Різне

- Розроблено спеціально для: Спальня, Вітальня, Їдальня, Кухня, Домашній офіс, Коридор
- Стиль: Сучасний
- Тип: Світлові стрічки
- EyeComfort: Ні
- Додаткові функції: Можливість регулювання яскравості, Кольори RGB

Інші характеристики

- Струм у лампі: 70 mA

Споживання енергії

- Коефіцієнт потужності: 0.78

Розміри та вага продукту

- Вага нетто: 0,24 kg
- Висота: 0,15 cm
- Довжина: 500 cm
- Ширина: 1 cm

Обслуговування

- Гарантія: 2 роки

Технічні характеристики

- Строк служби до: 20 000 година (-н)
- Сумарна інтенсивність світлового потоку: –
- Колір світла: RGB
- Електромережа: Змінний струм: 220–240
- Світільник підтримує регулювання яскравості: Ні
- СВІТЛОДІОДНА: Так
- Клас захисту IP: IP20
- Клас захисту: Клас II

Розміри та вага в упаковці

- EAN/UPC – виріб: 8720169309869
 - Вага нетто: 0,24 kg
 - Вага брутто: 0,33 kg
- Висота: 20,7 cm
 - Довжина: 16,6 cm
 - Ширина: 6,6 cm



Дата виходу: 2025-02-16
Версія: 0.117

© 2025 Signify Holding. Усі права захищено. Компанія Signify не дає будь-яких запевнень, пояснень чи гарантій щодо точності або повноти інформації, що міститься в цьому документі, і не несе відповідальності за будь-які дії щодо цього. Інформацію, представлену в даному документі, не слід розглядати як будь-яку комерційну пропозицію. Вона не є частиною будь-якої пропозиції або контракту, якщо інше не обумовлено Signify. Philips та емблема на щиті Philips — це зареєстровані торгівельні марки, що належать компанії Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com