

# PHILIPS

Світлова стрічка Світлова  
стрічка 15 м RGB

Світлові стрічки

RGB

Білий

Можливість регулювання  
яскравості; RGB

8720169322530



## Найкраще освітлення і СТИЛЬ

Змінійте освітлення відповідно до справ, якими ви займаєтесь.

**Ефект освітлення Ambient**

• Режим зовнішнього освітлення

# Найважливіше

## Режим зовнішнього освітлення

Створіть затишну й комфортну атмосферу за допомогою режиму зовнішнього освітлення.

# Характеристики

## Характеристики лампи

- Цільове призначення: Використання всередині приміщень

## Дизайн та оздоблення

- Колір: Білий
- Матеріал: Пластик

## Надійність

- Кількість циклів перемикання: 50 000

## Характеристики середовища

- Disposal of the product: Після закінчення (економічного) терміну служби утилізуйте виріб відповідно до місцевих правил і не викидайте виріб зі звичайними побутовими відходами. Належна утилізація вашого пристрою допоможе запобігти негативному впливу на довкілля та здоров'я людей.

## Додаткова функція/аксесуар у комплекті

- Регулювання яскравості з пульта ДК: Так
- З вбудованими світлодіодами: Так
- Вимикач увімк./вимк. на дроті: Так
- Адаптер живлення в комплекті: Так
- Пульт дистанційного керування в комплекті: Так

## Характеристики світла

- Індекс якості кольоропередачі (CRI): –
- Світло з очікуванням розігріву 60 %: <2

## Світлодіодна стрічка / світлова стрічка

- Можливість розширення: Ні

## Різне

- Розроблено спеціально для: Спальня, Вітальня, Їдальня, Кухня, Домашній офіс, Коридор
- Стиль: Сучасний
- Тип: Світлові стрічки
- EyeComfort: Ні
- Додаткові функції: Можливість регулювання яскравості, Кольори RGB

## Інші характеристики

- Струм у лампі: 120 mA

## Споживання енергії

- Коефіцієнт потужності: 0.7

## Розміри та вага продукту

- Вага нетто: 0,28 kg
- Висота: 0,21 cm
- Довжина: 1 500 cm
- Ширина: 1 cm

## Обслуговування

- Гарантія: 2 роки

## Технічні характеристики

- Строк служби до: 15 000 година (-н)
- Сумарна інтенсивність світлового потоку: –
- Колір світла: RGB
- Електромережа: Змінний струм: 220–240
- Світильник підтримує регулювання яскравості: Бездротове регулювання яскравості – не використовувати з регулятором яскравості
- СВІТЛОДІОДНА: Так
- Клас захисту IP: IP20
- Клас захисту: Клас II

8720169322530

**Розміри та вага в упаковці**

- EAN/UPC – виріб: 8720169322530
- Вага нетто: 0,45 kg
- Вага брутто: 0,6 kg

- Висота: 18,7 cm
- Довжина: 8,2 cm
- Ширина: 18,9 cm



Дата виходу: 2024-12-04  
Версія: 0.158

© 2024 Signify Holding. Усі права захищено. Компанія Signify не дає будь-яких запевнень, пояснень чи гарантій щодо точності або повноти інформації, що міститься в цьому документі, і не несе відповідальності за будь-які дії щодо цього. Інформацію, представлену в даному документі, не слід розглядати як будь-яку комерційну пропозицію. Вона не є частиною будь-якої пропозиції або контракту, якщо інше не обумовлено Signify. Philips та емблема на щиті Philips — це зареєстровані торгівельні марки, що належать компанії Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)