

PHILIPS

Лампа на 75 Вт,
A60, цоколь E27

СВІТЛОДІОДНА

4000К

1055 лм

15 000 год



8720169324213



Яскраве світлодіодне освітлення, відмінна якість світла

Світлодіодні лампи Philips забезпечують холодне біле світло, надзвичайно тривалий термін служби та миттєву й відчутну економію енергії. Ця лампа з регулюванням яскравості й простим і елегантним дизайном — ідеальна заміна матових традиційних ламп.

Високоякісний освітлювальний прилад

- Розроблено для комфорту ваших очей

Оберіть просту заміну для ваших старих ламп

- Форма та розмір подібні до звичайних ламп розжарювання

Обирайте рішення, що захищає природу

- Лампи з довшим строком служби — працюють до 15 років

Найважливіше

М'які світлодіоди, світло яких не ріже очі



Погані умови освітлення напружують зір. Надто яскраве світло — з'являються відблиски. Надто м'яке — починається мерехтіння. Але тепер ви можете робити ваше оточення яскравішим за допомогою світлодіодів, спеціально розроблених так, щоб вони

не втомлювали очі, та створити ідеальну атмосферу у вашій домівці.

Замінює звичайні лампи розжарювання



Ця економічна світлодіодна лампа із звичною формою та приємним дизайном — це ідеальна заміна традиційних ламп розжарювання.

Середній термін експлуатації 15 000 год



Завдяки строку служби, що складає до 15 000 годин, можна уникнути турбот із регулярною заміною ламп та насолоджуватись ідеальним освітленням більш ніж 15 років.

Характеристики

Характеристики лампи

- Цільове призначення: Використання всередині приміщень
- Форма лампи: Лампа грушовидної форми розсіяного освітлення
- Цоколь: E27
- Обробка лампи: Матовий
- Можливість регулювання яскравості: Ні
- Матеріал лампи: Пластик

Розміри лампи

- Висота: 10,9 см
- Ширина: 6 см

Надійність

- Кількість циклів перемикання: 50 000
- Номінальний термін служби: 15 000 година (-н)

Характеристики середовища

- Disposal of the product: Після закінчення (економічного) терміну служби утилізуйте виріб відповідно до місцевих правил і не викидайте виріб зі звичайними побутовими відходами. Належна утилізація вашого пристрою допоможе запобігти негативному впливу на довкілля та здоров'я людей.

Характеристики світла

- Кут розсіювання променя: 150 °
- Індекс якості кольоропередачі (CRI): 80
- Колірна температура: 4000 K
- Номінальний світловий потік: 1055 lm

Різне

- EyeComfort: Так
- Світлодіодні інновації: EyeComfort

Інші характеристики

- Ефективність: 111 lm/W

Інформація про упаковку

- EAN: 8720169324213
- EOC: 872016932421300
- Назва продукту: LED 75W A60 E27 CW FR ND 1SRT4

Споживання енергії

- Коефіцієнт потужності: 0.6
- Напруга: AC 220-240 V
- Потужність (Вт): 9,5 W
- Еквівалент потужності (Вт): 75 W
- Маркування енергоефективності (EEL): E

Розміри та вага продукту

- Довжина: 10,9 см

Технічні характеристики

- Частота: 50-60 Hz
- Реєстраційний номер EPREL: 1930255

Розміри та вага в упаковці

- EAN/UPC – виріб: 8720169324213
- Вага нетто: 0,03 kg
- Вага брутто: 0,05 kg
- Висота: 14,6 см
- Довжина: 6,5 см
- Ширина: 6,3 см



Дата виходу: 2025-02-18
Версія: 0.206

© 2025 Signify Holding. Усі права захищено. Компанія Signify не дає будь-яких запевнень, пояснень чи гарантій щодо точності або повноти інформації, що міститься в цьому документі, і не несе відповідальності за будь-які дії щодо цього. Інформацію, представлену в даному документі, не слід розглядати як будь-яку комерційну пропозицію. Вона не є частиною будь-якої пропозиції або контракту, якщо інше не обумовлено Signify. Philips та емблема на щиті Philips — це зареєстровані торгівельні марки, що належать компанії Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com