

PHILIPS

Đèn dây 5m

Đèn dây

3000K

Trong suốt



31059/31/66



Đưa trí tưởng tượng của bạn vào ánh sáng

Đèn LED dây linh hoạt có thể uốn cong quanh các góc, có thể cắt và nối để có độ dài mong muốn. Hãy phát huy sức sáng tạo của bạn với không gian thẳng hạn và thử nghiệm khám phá những cách sử dụng đèn dây LED mới!

Dễ sử dụng

- Lớp vỏ bề mặt mịn để dễ lau chùi

Tuổi thọ dài

- Thời gian sử dụng cực kỳ dài 20.000 giờ

Tiết kiệm năng lượng

- LED lắp sẵn, là một phần của hệ thống

Những nét chính

Dễ bảo quản



Nguồn sáng LED tích hợp



Thời gian sử dụng cực kỳ dài



Nguồn sáng LED tích hợp mang tới ánh sáng hoàn hảo cho ngôi nhà bạn, xóa bỏ lo lắng về việc bảo dưỡng hay thay thế đèn.

Nguồn sáng bạn có thể tin tưởng. Đèn LED của Philips có thời gian sử dụng cực kỳ dài, ít nhất 20.000 giờ (tương đương 20 năm dựa trên mức sử dụng trung bình 3 giờ / ngày với số lượt bật/tắt ít nhất 13.000 lần). Thật thoải mái khi nghĩ rằng bạn sẽ không phải lo lắng về việc bảo dưỡng hay thay thế đèn mà vẫn có môi trường ánh sáng hoàn hảo trong căn nhà bạn.

Các thông số

Đặc điểm của đèn

- Mục đích sử dụng: Trong nhà

Thiết kế và hoàn thiện

- Màu sắc: Trong suốt
- Chất liệu: Nhựa

Tuổi thọ

- Số chu kỳ chuyển đổi: 10.000

Môi trường

- Disposal of the product: Khi sản phẩm hết vòng đời sử dụng (kính tế), hãy thải bỏ theo các quy tắc của địa phương và không thải bỏ sản phẩm cùng với rác thải sinh hoạt thông thường. Khi thải bỏ sản phẩm đúng cách, bạn sẽ giúp ngăn ngừa những hậu quả tiêu cực có thể xảy ra đối với môi trường và sức khỏe con người.

Tính năng khác/phụ kiện đi kèm

- Đầu đèn chiếu sáng điểm có thể điều chỉnh: Không
- Có thể điều chỉnh độ sáng bằng điều khiển từ xa: Không
- LED tích hợp: Có
- Công tắc bật/tắt trên đường dây: Không
- Bao gồm bộ chuyển đổi nguồn: Có
- Đi kèm bộ điều khiển từ xa: Không

Đặc điểm chiếu sáng

- Màu sắc đồng nhất: 5 SDCM
- Chỉ số hoàn màu (CRI): 80

Đèn dây/Đèn dây Lightstrip

- Khả năng kéo dài: Không

Những thông tin khác

- Được thiết kế đặc biệt cho: Phòng ngủ, Phòng khách, Phòng ăn, Bếp, Văn phòng tại nhà, Hành lang
- Phong cách: Đương đại
- Loại bóng: Đèn dây
- EyeComfort: Không

Đặc điểm khác

- Cường độ dòng điện: 160 mA
- Hiệu quả: 81 lm/W

Trọng lượng và kích thước sản phẩm

- Khối lượng tịnh: 0,265 kg
- Chiều cao: 0,2 cm
- Chiều dài: 500 cm
- Chiều rộng: 0,8 cm

Dịch vụ

- Bảo hành: 1 năm

Thông số kỹ thuật

- Tuổi thọ lên đến: 20.000 h
- Tổng công suất chiếu sáng của bộ đèn: 325
- Màu ánh sáng: 3000
- Nguồn điện lưới: AC 220-240
- Phụ kiện điều chỉnh độ sáng: Không
- LED: Có
- Công suất bóng đèn đi kèm: 4(20)
- Công suất tối đa của bóng đèn thay thế: 18 W
- Mã IP: IP20
- Cấp độ bảo vệ: Mức II
- Số lượng nguồn sáng: 1

Kích thước và trọng lượng đóng gói

- EAN/UPC – sản phẩm: 6947830426041
- Khối lượng tịnh: 0,18 kg
- Tổng trọng lượng: 0,26 kg
- Chiều cao: 120 mm
- Chiều dài: 43 mm
- Chiều rộng: 175 mm
- Số vật liệu (12NC): 915004923801



Ngày phát hành:
2024-07-25
Phiên bản: 0.650

© 2024 Signify Holding. Mọi quyền được bảo lưu. Signify không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về tính chính xác hay đầy đủ của thông tin nêu trong này và sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ hành động nào dựa vào những thông tin đó. Thông tin được trình bày trong tài liệu này không phải là sự chào mời bán hàng và không cấu thành một phần của bất kỳ báo giá hay hợp đồng nào, trừ khi được Signify đồng ý. Philips và Biểu tượng tâm khiên Philips là các thương hiệu đã đăng ký của Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com