

PHILIPS

Bóng đèn tiết kiệm năng lượng cho đèn dạng thanh

Genie

11 W (60 W)

Đui E27

Ánh sáng ban ngày mát mẽ

8710163221830



Kích cỡ rất nhỏ gọn

Chọn bóng đèn tiết kiệm năng lượng Philips Genie là sự thay thế nhỏ gọn, tiết kiệm năng lượng và giá rẻ.

Sự lựa chọn bền vững

- Khí thải gây hiệu ứng nhà kính
- Tiết kiệm năng lượng ngay từ lúc bạn bật công tắc

Biểu tượng của sự tin cậy

- Bạn có thể tin tưởng vào những gì nêu trên bao bì đóng gói của Philips

Tương thích hoàn toàn với đèn và phụ tùng chiếu sáng

- Bóng đèn nhỏ, hiệu suất cao

Những nét chính

Khí thải gây hiệu ứng nhà kính

Bóng đèn tiết kiệm năng lượng làm giảm lượng năng lượng tiêu thụ của nhà bạn, giúp giảm hóa đơn tiền điện và khí thải cacbon (CO2) bởi nhà cung cấp năng lượng. Cùng nhau chúng ta thay đổi thế giới này thành một nơi sống tốt đẹp hơn.

Tiết kiệm năng lượng

Tất cả các bóng đèn tiết kiệm năng lượng của Philips đều tiết kiệm năng lượng từ lúc bạn bật công tắc. Trong suốt vòng đời, chúng sử dụng ít kW hơn và do đó giúp giảm hóa đơn tiền điện. Mức tiết kiệm năng lượng thay đổi khác nhau tùy theo dạng bóng đèn và công nghệ.

Chất lượng đáng tin cậy

Philips giữ lời hứa của mình về hiệu suất của bóng đèn. Bạn có thể tin những gì nêu trên bao bì đóng gói của Philips về độ sáng, tuổi thọ và hiệu quả tương đương về điện năng so với đèn sợi đốt.

Kích cỡ nhỏ gọn và hiệu suất cao

Những loại đèn tiết kiệm năng lượng nhỏ nhất của chúng tôi chỉ nhỏ như bóng đèn chiếu sáng truyền thống. Bây giờ, bạn có thể tiết kiệm năng lượng và tiền bạc cho tất cả các đèn và phương tiện chiếu sáng của mình, mà không tổn hại đến chất lượng chiếu sáng.

Các thông số

Đặc điểm của đèn

- Hình dạng: Dạng thanh
- Ổ cắm: E27
- Có thể điều chỉnh độ sáng: Không

Kích thước đèn

- Chiều cao: 115 mm
- Chiều rộng: 44 mm

Tuổi thọ

- Tuổi thọ trung bình (sử dụng 2,7 giờ/ngày): 8 năm
- Tuổi thọ danh định: 8.000 h

Đặc điểm chiếu sáng

- Chỉ số hoàn màu (CRI): 80
- Nhiệt độ màu: 6500 K
- Danh mục màu ánh sáng: Ánh sáng ban ngày mát mẻ
- Quang thông danh định: 570 lm

Mức tiêu thụ điện

- Điện thế: 220-240 V
- Công suất: 11 W
- Công suất tương đương: 60 W

Kích thước và trọng lượng đóng gói

- EAN/UPC - sản phẩm: 8710163221830
- Khối lượng tịnh: 0,08 kg
- Tổng trọng lượng: 0,1 kg
- Chiều cao: 11,9 cm
- Chiều dài: 4,5 cm
- Chiều rộng: 4,5 cm



Ngày phát hành:
2025-02-17
Phiên bản: 0.486

© 2025 Signify Holding. Mọi quyền được bảo lưu. Signify không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về tính chính xác hay đầy đủ của thông tin nêu trong này và sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ hành động nào dựa vào những thông tin đó. Thông tin được trình bày trong tài liệu này không phải là sự chào mời bán hàng và không cấu thành một phần của bất kỳ báo giá hay hợp đồng nào, trừ khi được Signify đồng ý. Philips và Biểu tượng tâm khiên Philips là các thương hiệu đã đăng ký của Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com