

# PHILIPS

Bóng đèn 50W A60  
E27

LED

6500K

540lm

12000 giờ



8718696820629



## Bóng đèn LED hiện đại cho ngôi nhà bạn

Bóng đèn LED hiện đại cung cấp một giải pháp chiếu sáng chung cho các hoạt động trong nhà hàng ngày. Bạn sẽ tiết kiệm chi phí điện ngay lập tức và giảm tần suất phải thay bóng đèn mà không làm suy giảm chất lượng chiếu sáng của bạn.

### Lựa chọn cho giải pháp bền vững

- Bạn có thể tin tưởng vào những gì nêu trên bao bì đóng gói của Philips.
- Không chứa thủy ngân

# Những nét chính

## Không có tia UV hoặc tia hồng ngoại

Không có hồng ngoại trong ánh sáng nghĩa là không có nhiệt phát ra và

không có tia cực tím nghĩa là chất liệu vải và các phụ kiện sẽ không phai màu dưới ánh sáng này.

## Không chứa thủy ngân

# Các thông số

## Đặc điểm của đèn

- Mục đích sử dụng: Trong nhà
- Hình dạng đèn: Bóng có ánh sáng tỏa tròn
- Ổ cắm: E27
- Loại thủy tinh: Sương giá
- Có thể điều chỉnh độ sáng: Không
- Lớp hoàn thiện bóng đèn: Sương giá
- Vật liệu bóng đèn: Nhựa

## Kích thước đèn

- Chiều cao: 10,8 cm
- Chiều rộng: 6 cm

## Thiết kế và hoàn thiện

- Chất liệu: Nhựa

## Tuổi thọ

- Số chu kỳ chuyển đổi: 50.000
- Tuổi thọ danh định: 8.000 h

## Môi trường

• Disposal of the product: Khi sản phẩm hết vòng đời sử dụng (kinh tế), hãy thải bỏ theo các quy tắc của địa phương và không thải bỏ sản phẩm cùng với rác thải sinh hoạt thông thường. Khi thải bỏ sản phẩm đúng cách, bạn sẽ giúp ngăn ngừa những hậu quả tiêu cực có thể xảy ra đối với môi trường và sức khỏe con người.

## Đặc điểm chiếu sáng

- Góc chiếu: 150 °
- Chỉ số hoàn màu (CRI): 80
- Nhiệt độ màu: 6500 K
- Quang thông danh định: 540 lm
- Thời gian khởi động đạt đến 60% độ sáng: sáng hết công suất tức thì
- Mã màu: 865 | CCT of 6500K

## Những thông tin khác

- EyeComfort: Không

## Đặc điểm khác

- Hiệu quả: 108 lm/W

## Thông tin đóng gói

- EAN: 8718696820629
- EOC: 871869682062900
- Tên sản phẩm: ESS LEDBulb 5W E27 6500K 230V 1CT/12 APR

## Mức tiêu thụ điện

- Hệ số công suất: 0.5
- Điện thế: 220-240 V
- Công suất: 5 W
- Công suất tương đương: 50 W

## Trọng lượng và kích thước sản phẩm

- Chiều dài: 10,8 cm

## Giá trị định mức

- Cường độ cực đại định mức: 113 cd

## Thông số kỹ thuật

- Tần số: 50-60 Hz

## Kích thước và trọng lượng đóng gói

- EAN/UPC - sản phẩm: 8718696820629
- Khối lượng tịnh: 0,03 kg
- Tổng trọng lượng: 0,04 kg
- Chiều cao: 10,6 cm
- Chiều dài: 6,1 cm
- Chiều rộng: 6,1 cm



Ngày phát hành:  
2024-11-22  
Phiên bản: 0.572

© 2024 Signify Holding. Mọi quyền được bảo lưu. Signify không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về tính chính xác hay đầy đủ của thông tin nêu trong này và sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ hành động nào dựa vào những thông tin đó. Thông tin được trình bày trong tài liệu này không phải là sự chào mời bán hàng và không cấu thành một phần của bất kỳ báo giá hay hợp đồng nào, trừ khi được Signify đồng ý. Philips và Biểu tượng tâm khiên Philips là các thương hiệu đã đăng ký của Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)