

PHILIPS

Bóng đèn 83W
A60M E27

LED

6500K

1020lm

15000 giờ

8718696822623



Bóng đèn LED hiện đại cho ngôi nhà bạn

Bóng đèn LED hiện đại cung cấp một giải pháp chiếu sáng chung cho các hoạt động trong nhà hàng ngày. Bạn sẽ tiết kiệm chi phí điện ngay lập tức và giảm tần suất phải thay bóng đèn mà không làm suy giảm chất lượng chiếu sáng của bạn.

Lựa chọn cho giải pháp bền vững

- Bạn có thể tin tưởng vào những gì nêu trên bao bì đóng gói của Philips.
- Không chứa thủy ngân

Đèn LED chất lượng cao bền bỉ trong nhiều thập kỷ

- Được thiết kế để tạo ánh sáng dịu nhẹ

Những nét chính

Không có tia UV hoặc tia hồng ngoại

Không có hồng ngoại trong ánh sáng nghĩa là không có nhiệt phát ra và không có tia cực tím nghĩa là chất liệu vải và các phụ kiện sẽ không phai màu dưới ánh sáng này.

Không chứa thủy ngân



Không chứa thủy ngân nên không thải ra chất thải nguy hại. Do đó, đặc điểm này đem đến một giải pháp đơn giản giúp không gian hiện tại của bạn bền vững hơn.

Được thiết kế để tạo ánh sáng dịu nhẹ



Dễ thấy ánh sáng mạnh có thể khiến bạn căng mỏi mắt. Ánh sáng quá sáng có thể làm bạn chói mắt. Ánh sáng quá yếu có thể gây hiện tượng nhấp nháy. Giờ đây, bạn có thể làm bừng sáng thế giới của mình bằng đèn LED với ánh sáng dịu và tạo bầu không khí hoàn hảo cho ngôi nhà của bạn.

Các thông số

Đặc điểm của đèn

- Mục đích sử dụng: Trong nhà
- Hình dạng đèn: Bóng có ánh sáng tỏa tròn
- Ổ cắm: E27
- Có thể điều chỉnh độ sáng: Không
- Lớp hoàn thiện bóng đèn: Sương giá
- Vật liệu bóng đèn: Nhựa

Kích thước đèn

- Chiều cao: 11 cm
- Chiều rộng: 6 cm

Tuổi thọ

- Số chu kỳ chuyển đổi: 50.000
- Tuổi thọ danh định: 25.000 h

Môi trường

- Disposal of the product: Khi sản phẩm hết vòng đời sử dụng (kinh tế), hãy thải bỏ theo các quy tắc của địa phương và không thải bỏ sản phẩm cùng với rác thải sinh hoạt thông thường. Khi thải bỏ sản phẩm đúng cách, bạn sẽ giúp ngăn ngừa những hậu quả tiêu cực có thể xảy ra đối với môi trường và sức khỏe con người.

Đặc điểm chiếu sáng

- Góc chiếu: 150 °
- Chỉ số hoàn màu (CRI): 90
- Nhiệt độ màu: 6500 K
- Quang thông danh định: 1150 lm
- Thời gian khởi động đạt đến 60% độ sáng: sáng hết công suất tức thì
- Mã màu: 965 | CCT of 6500K

Những thông tin khác

- EyeComfort: Có
- Cài tiên đèn LED: EyeComfort

Đặc điểm khác

- Hiệu quả: 115 lm/W

Thông tin đóng gói

- EAN: 8718696822623
- EOC: 871869682262300
- Tên sản phẩm: LEDBulb 10W E27 6500K 230V 1CT/12 9 APR

Mức tiêu thụ điện

- Hệ số công suất: 0.5
- Điện thế: AC 220-240 V
- Công suất: 10 W
- Công suất tương đương: 89 W

Trọng lượng và kích thước sản phẩm

- Chiều dài: 11 cm

Thông số kỹ thuật

- Tần số: 50-60 Hz

Kích thước và trọng lượng đóng gói

- EAN/UPC - sản phẩm: 8718696822623
- Khối lượng tịnh: 0,06 kg
- Tổng trọng lượng: 0,08 kg
- Chiều cao: 10,7 cm
- Chiều dài: 6,1 cm
- Chiều rộng: 6,1 cm



Ngày phát hành:
2025-03-11
Phiên bản: 0.58

© 2025 Signify Holding. Mọi quyền được bảo lưu. Signify không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về tính chính xác hay đầy đủ của thông tin nêu trong này và sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ hành động nào dựa vào những thông tin đó. Thông tin được trình bày trong tài liệu này không phải là sự chào mời bán hàng và không cấu thành một phần của bất kỳ báo giá hay hợp đồng nào, trừ khi được Signify đồng ý. Philips và Biểu tượng tâm khiên Philips là các thương hiệu đã đăng ký của Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com