

PHILIPS

Bóng đèn 68W
A60S E27

LED

6500K

770lm

15000 giờ

Không thể chỉnh độ sáng

8718696822722



Đèn LED sáng rực rỡ có chất lượng ánh sáng cao

Bóng đèn LED Philips cung cấp ánh sáng trắng mát mẻ, thời gian sử dụng cực dài và khả năng tiết kiệm năng lượng cao ngay tức thời. Với thiết kế trang nhã và thuần khiết, bóng đèn này là sự thay thế hoàn hảo cho các bóng đèn truyền thống dạng mờ.

Tiết kiệm năng lượng

- Đèn tiêu thụ năng lượng thấp

Tạo không khí âm áp

- Đèn LED đơn giản dùng trong cuộc sống thường ngày

Ánh sáng vượt trội

- Bật sáng tức thì

Những nét chính

Tiết kiệm năng lượng

Đèn LED đơn giản dùng trong cuộc sống thường ngày



Bóng đèn LED thường ngày của Philips là lựa chọn hoàn hảo dành cho các nhu cầu chiếu sáng cơ bản của bạn. Bóng đèn cung cấp ánh sáng đẹp mắt và hiệu suất đáng tin cậy được mong đợi từ đèn LED với mức giá phải chăng.

Bật sáng tức thì

Các thông số

Đặc điểm của đèn

- Mục đích sử dụng: Trong nhà
- Hình dạng đèn: Bóng có ánh sáng tỏa tròn
- Ổ cắm: E27
- Loại thủy tinh: Sương giá
- Có thể điều chỉnh độ sáng: Không
- Lớp hoàn thiện bóng đèn: Sương giá
- Vật liệu bóng đèn: Nhựa

Kích thước đèn

- Chiều cao: 11 cm
- Chiều rộng: 6 cm

Thiết kế và hoàn thiện

- Chất liệu: Nhựa

Tuổi thọ

- Số chu kỳ chuyển đổi: 50.000
- Tuổi thọ danh định: 25.000 h

Môi trường

- Disposal of the product: Khi sản phẩm hết vòng đời sử dụng (kinh tế), hãy thải bỏ theo các quy tắc của địa phương và không thải bỏ sản phẩm cùng với rác thải sinh hoạt thông thường. Khi thải bỏ sản phẩm đúng cách, bạn sẽ giúp ngăn ngừa những hậu quả tiêu cực có thể xảy ra đối với môi trường và sức khỏe con người.

Đặc điểm chiếu sáng

- Góc chiếu: 200 °
- Chỉ số hoàn màu (CRI): 90
- Nhiệt độ màu: 6500 K
- Quang thông danh định: 910 lm
- Thời gian khởi động đạt đến 60% độ sáng: sáng hết công suất tức thì
- Mã màu: 965 | CCT of 6500K

Những thông tin khác

- EyeComfort: Có
- Cải tiến đèn LED: EyeComfort

Đặc điểm khác

- Hiệu quả: 113 lm/W

Thông tin đóng gói

- EAN: 8718696822722
- EOC: 871869682272200
- Tên sản phẩm: LEDBulb 8W E27 6500K 230V 1CT/12 9 APR

Mức tiêu thụ điện

- Hệ số công suất: 0.5
- Điện thế: AC 220-240 V
- Công suất: 8 W
- Công suất tương đương: 76 W

Trọng lượng và kích thước sản phẩm

- Chiều dài: 11 cm

Thông số kỹ thuật

- Tần số: 50-60 Hz

8718696822722

Kích thước và trọng lượng đóng gói

- EAN/UPC - sản phẩm: 8718696822722
- Chiều cao: 10,7 cm
- Chiều dài: 6,1 cm
- Khối lượng tịnh: 0,06 kg
- Chiều rộng: 6,1 cm
- Tổng trọng lượng: 0,08 kg
- Số vật liệu (12NC): 929003007337



Ngày phát hành:
2024-07-25
Phiên bản: 0.654

© 2024 Signify Holding. Mọi quyền được bảo lưu. Signify không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về tính chính xác hay đầy đủ của thông tin nêu trong này và sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ hành động nào dựa vào những thông tin đó. Thông tin được trình bày trong tài liệu này không phải là sự chào mời bán hàng và không cấu thành một phần của bất kỳ báo giá hay hợp đồng nào, trừ khi được Signify đồng ý. Philips và Biểu tượng tâm khiên Philips là các thương hiệu đã đăng ký của Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com