

# PHILIPS

Bóng đèn 80W dạng  
thanh E27

LED

3000K

950lm

15000 giờ

8718696844960



## Bóng đèn không giống như bất kỳ loại bóng đèn nào khác

Bóng đèn LED hiện đại cung cấp một giải pháp chiếu sáng chung cho các hoạt động trong nhà hàng ngày. Bạn sẽ tiết kiệm chi phí điện ngay lập tức và giảm tần suất phải thay bóng đèn mà không làm suy giảm chất lượng chiếu sáng của bạn.

### **Đèn chất lượng cao**

- Không còn hiện tượng nhấp nháy
- Ánh sáng tỏa ra xung quanh

### **Lựa chọn cho giải pháp bền vững**

- Bóng có tuổi thọ dài - Lên đến 15 năm

# Những nét chính

## Không còn hiện tượng nhấp nháy

Khi đèn nhấp nháy nhanh, mắt bạn có thể bị khó chịu, đau đầu, thậm chí còn gây nên cơn động kinh với những người mắc chứng động kinh cảm quang. Cả hai điều này đều không mấy dễ chịu và hoàn toàn có thể loại bỏ. Các đèn LED có thể nhấp nháy do phản hồi nhanh với dòng điện của nguồn. Tuy nhiên, do đèn LED Philips được thiết kế để giảm thiểu các giá trị biên thiên trong dòng điện đầu ra của nguồn, loại bỏ các yếu tố có thể gây hiện tượng nhấp nháy. Từ đó bạn sẽ không còn thấy hiện tượng này, dù chỉ là một chút xíu.

## Ánh sáng tỏa ra xung quanh

Nhờ vào hình dáng thiết kế cải tiến mà vẫn cổ điển, bóng đèn LED này loại bỏ bóng đen thường xuất hiện ở rìa chùm sáng. Nhờ đó, không gian sẽ tràn ngập ánh sáng trắng âm tự nhiên.

## Tuổi thọ trung bình định mức 15.000 giờ



Với tuổi thọ lên đến 15.000 giờ, bạn có thể giảm bớt phiền phức khi thường xuyên thay thế bóng đèn và tận hưởng giải pháp chiếu sáng hoàn hảo trong hơn 15 năm.

# Các thông số

## Đặc điểm của đèn

- Mục đích sử dụng: Trong nhà
- Hình dạng đèn: Bóng có ánh sáng tỏa tròn
- Ổ cắm: E27
- Loại thủy tinh: Sương giá
- Có thể điều chỉnh độ sáng: Không
- Lớp hoàn thiện bóng đèn: Sương giá
- Vật liệu bóng đèn: Nhựa

## Kích thước đèn

- Chiều cao: 11,43 cm
- Chiều rộng: 3,72 cm

## Thiết kế và hoàn thiện

- Chất liệu: Nhựa

## Tuổi thọ

- Số chu kỳ chuyển đổi: 50.000
- Tuổi thọ danh định: 15.000 h

## Môi trường

- Disposal of the product: Khi sản phẩm hết vòng đời sử dụng (kinh tế), hãy thải bỏ theo các quy tắc của địa phương và không thải bỏ sản phẩm cùng với rác thải sinh hoạt thông thường. Khi thải bỏ sản phẩm đúng cách, bạn sẽ giúp ngăn ngừa những hậu quả tiêu cực có thể xảy ra đối với môi trường và sức khỏe con người.

## Đặc điểm chiếu sáng

- Góc chiếu: 200 °
- Chỉ số hoàn màu (CRI): 80
- Nhiệt độ màu: 3000 K
- Quang thông danh định: 950 lm
- Thời gian khởi động đạt đến 60% độ sáng: sáng hết công suất tức thì

## Những thông tin khác

- EyeComfort: Có
- Cải tiến đèn LED: EyeComfort

## Đặc điểm khác

- Hiệu quả: 100 lm/W

#### Thông tin đóng gói

- EAN: 8718696844960
- EOC: 871869684496000
- Tên sản phẩm: DLStick 9.5W E27 3000K 1PF/12 APR

#### Mức tiêu thụ điện

- Hệ số công suất: 0.51
- Điện thế: 220-240 V
- Công suất: 9,5 W
- Công suất tương đương: 80 W

#### Trọng lượng và kích thước sản phẩm

- Chiều dài: 11,43 cm

#### Thông số kỹ thuật

- Tần số: 50-60 Hz

#### Kích thước và trọng lượng đóng gói

- EAN/UPC - sản phẩm: 8718696844960
- Khối lượng tịnh: 0,04 kg
- Tổng trọng lượng: 0,05 kg
- Chiều cao: 14,8 cm
- Chiều dài: 4 cm
- Chiều rộng: 4 cm



Ngày phát hành:  
2024-11-22  
Phiên bản: 0.163

© 2024 Signify Holding. Mọi quyền được bảo lưu. Signify không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về tính chính xác hay đầy đủ của thông tin nêu trong này và sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ hành động nào dựa vào những thông tin đó. Thông tin được trình bày trong tài liệu này không phải là sự chào mời bán hàng và không cấu thành một phần của bất kỳ báo giá hay hợp đồng nào, trừ khi được Signify đồng ý. Philips và Biểu tượng tâm khiên Philips là các thương hiệu đã đăng ký của Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)