

PHILIPS

Đèn trần Twirly 17W

Đèn trần

6500K

Trắng

8718699748555



Đèn LED ánh sáng dịu, dễ chịu cho mắt

Thiết kế của bộ đèn LED Philips mang lại ánh sáng êm dịu cho đôi mắt bạn

Dễ trải nghiệm

- Lắp đặt dễ dàng

Hiệu ứng ánh sáng

- Phân bố ánh sáng đồng đều

An toàn

- Không có bức xạ UV-C gây hại

Chất lượng cao

- Nhẹ dịu cho mắt - ánh sáng dễ chịu cho mắt
- Dễ lau chùi

Tuổi thọ

- Tuổi thọ cao lên đến 20.000 giờ

Những nét chính

Lắp đặt dễ dàng

Lắp đặt dễ dàng, không rắc rối. Chỉ cần treo hoặc gắn chặt lên tường hoặc trần nhà, cắm phích cắm điện và chiếc đèn này đã sẵn sàng để chiếu sáng ngay lập tức.

Phân bố ánh sáng đồng đều

Truyền ánh sáng qua các phòng một cách đồng đều.

Không có bức xạ UV-C gây hại

Sản phẩm được thiết kế để loại bỏ bức xạ UV có thể gây hại.

Nhẹ dịu cho mắt

Ánh sáng chất lượng kém có thể gây mỏi mắt. Do nhiều người trong số chúng ta đều dành thời gian ở nhà nên một nguồn ánh sáng phù hợp trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Các sản phẩm của chúng tôi đều đáp ứng những tiêu chí nghiêm ngặt bao gồm độ nhấp nháy, độ chói, độ hoàn màu và hiệu ứng điều chỉnh độ sáng để đảm bảo đáp ứng các yêu cầu Nhẹ dịu cho mắt. Bóng đèn LED Philips không chỉ đem đến ánh sáng dễ chịu, mà còn giữ được ưu điểm này trong suốt khoảng thời gian tuổi thọ bóng, mang lại chất lượng ánh sáng

đồng nhất. Đây là lựa chọn tối ưu cho đôi mắt của bạn.

Dễ lau chùi

Vật liệu trơn mượt và dễ vệ sinh mang lại cho ngôi nhà bạn vẻ cuốn hút khắp nơi.

Tuổi thọ cao lên đến 20.000 giờ

Công nghệ LED của Philips kéo dài tuổi thọ sản phẩm lên đến 20.000 giờ.

Các thông số

Đặc điểm của đèn

- Mục đích sử dụng: Trong nhà

Thiết kế và hoàn thiện

- Màu sắc: Trắng
- Chất liệu: Kim loại, Nhựa

Tuổi thọ

- Số chu kỳ chuyển đổi: 20.000

Môi trường

- Disposal of the product: Khi sản phẩm hết vòng đời sử dụng (kinh tế), hãy thải bỏ theo các quy tắc của địa phương và không thải bỏ sản phẩm cùng với rác thải sinh hoạt thông thường. Khi thải bỏ sản phẩm đúng cách, bạn sẽ giúp ngăn ngừa những hậu quả tiêu cực có thể xảy ra đối với môi trường và sức khỏe con người.

Tính năng khác/phụ kiện đi kèm

- Đầu đèn chiếu sáng điểm có thể điều chỉnh: Không
- Có thể điều chỉnh độ sáng bằng điều khiển từ xa: Không
- LED tích hợp: Có
- Đi kèm bộ điều khiển từ xa: Không

Đặc điểm chiếu sáng

- Màu sắc đồng nhất: 6 SDCM
- Chỉ số hoàn màu (CRI): 80

Những thông tin khác

- Được thiết kế đặc biệt cho: Phòng ngủ, Phòng khách, Phòng ăn, Bếp, Văn phòng tại nhà, Ga-ra
- Phong cách: Đương đại
- Loại bóng: Đèn trần
- EyeComfort: Có

Đặc điểm khác

- Cường độ dòng điện: 130 mA
- Hiệu quả: 88 lm/W

Trọng lượng và kích thước sản phẩm

- Khối lượng tịnh: 0,47 kg
- Chiều cao: 6,5 cm
- Chiều dài: 34,7 cm
- Chiều rộng: 34,7 cm

Dịch vụ

- Bảo hành: 1 năm

Thông số kỹ thuật

- Tuổi thọ lên đèn: 20.000 h
- Đường kính: 347 mm
- Tổng công suất chiếu sáng của bộ đèn: 1500
- Màu ánh sáng: 6500
- Nguồn điện lưới: AC 220-240
- Phụ kiện điều chỉnh độ sáng: Không
- LED: Có
- Công suất bóng đèn đi kèm: 17
- Mã IP: IP20

- Cấp độ bảo vệ: Mức I

Kích thước và trọng lượng đóng gói

- EAN/UPC - sản phẩm: 8718699748555
- Khối lượng tịnh: 0,19 kg
- Tổng trọng lượng: 0,75 kg
- Chiều cao: 6,7 cm
- Chiều dài: 39,4 cm
- Chiều rộng: 39,4 cm
- Số vật liệu (12NC): 915005828907



Ngày phát hành:
2024-06-15
Phiên bản: 0.128

© 2024 Signify Holding. Mọi quyền được bảo lưu. Signify không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về tính chính xác hay đầy đủ của thông tin nêu trong này và sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ hành động nào dựa vào những thông tin đó. Thông tin được trình bày trong tài liệu này không phải là sự chào mời bán hàng và không cấu thành một phần của bất kỳ báo giá hay hợp đồng nào, trừ khi được Signify đồng ý. Philips và Biểu tượng tâm khiên Philips là các thương hiệu đã đăng ký của Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com