

PHILIPS

Bóng đèn 115W T70
E27

LED

3000K

1800lm

15000 giờ

8719514252899



Đèn LED sáng rực rỡ có chất lượng ánh sáng cao

Bóng đèn LED hiện đại cung cấp một giải pháp chiếu sáng chung cho các hoạt động trong nhà hàng ngày. Bạn sẽ tiết kiệm chi phí điện ngay lập tức và giảm tần suất phải thay bóng đèn mà không làm suy giảm chất lượng chiếu sáng của bạn.

Đèn chất lượng cao

- Được thiết kế để tạo ánh sáng dịu nhẹ

Đèn LED chất lượng cao bền bỉ trong nhiều thập kỷ

- Chuyển sang độ sáng cao hơn

Những nét chính

Đèn LED sáng dịu, dễ chịu cho mắt



Dễ thấy ánh sáng mạnh có thể khiến bạn căng mắt. Ánh sáng quá sáng có thể làm bạn chói mắt. Ánh sáng quá yếu có thể gây hiện tượng nhấp nháy. Giờ đây, bạn có thể làm bừng sáng thế giới của mình bằng đèn LED với ánh sáng dịu và tạo bầu không khí hoàn hảo cho ngôi nhà của bạn.

EyeComfort với thiết kế ánh sáng tỏa rộng

Bóng đèn này có độ bền cao, tiết kiệm năng lượng và mang lại sự thoải mái với thiết kế phân kỳ khuếch tán rộng chùm sáng giúp nâng cao độ sáng.

Các thông số

Đặc điểm của đèn

- Mục đích sử dụng: Trong nhà
- Hình dạng đèn: T70
- Ổ cắm: E27
- Loại thủy tinh: Sương giá
- Có thể điều chỉnh độ sáng: Không
- Lớp hoàn thiện bóng đèn: Sương giá
- Vật liệu bóng đèn: Nhựa

Kích thước đèn

- Chiều cao: 12,57 cm
- Chiều rộng: 7 cm

Thiết kế và hoàn thiện

- Chất liệu: Nhựa

Tuổi thọ

- Số chu kỳ chuyển đổi: 50.000
- Tuổi thọ danh định: 15.000 h

Môi trường

- Disposal of the product: Khi sản phẩm hết vòng đời sử dụng (kinh tế), hãy thải bỏ theo các quy tắc của địa phương và không thải bỏ sản phẩm cùng với rác thải sinh hoạt thông thường. Khi thải bỏ sản phẩm đúng cách, bạn sẽ giúp ngăn ngừa những hậu quả tiêu cực có thể xảy ra đối với môi trường và sức khỏe con người.

Đặc điểm chiếu sáng

- Góc chiếu: 150 °
- Chỉ số hoàn màu (CRI): 80
- Nhiệt độ màu: 3000 K
- Quang thông danh định: 1800 lm
- Thời gian khởi động đạt đến 60% độ sáng: sáng hết công suất tức thì
- Mã màu: 830 | CCT of 3000K

Những thông tin khác

- EyeComfort: Có
- Cài tiên đèn LED: EyeComfort

Đặc điểm khác

- Hiệu quả: 120 lm/W

Thông tin đóng gói

- EAN: 8719514252899
- EOC: 871951425289900
- Tên sản phẩm: LEDBright 15W E27 3000K 230V 1CT/12 APR

Mức tiêu thụ điện

- Hệ số công suất: 0.5
- Điện thế: 220-240 V
- Công suất: 15 W
- Công suất tương đương: 115 W

Trọng lượng và kích thước sản phẩm

- Chiều dài: 12,57 cm

Thông số kỹ thuật

- Tần số: 50-60 Hz

8719514252899

Kích thước và trọng lượng đóng gói

- EAN/UPC - sản phẩm: 8719514252899
- Chiều cao: 13,2 cm
- Chiều dài: 7,1 cm
- Khối lượng tịnh: 0,07 kg
- Chiều rộng: 7,1 cm
- Tổng trọng lượng: 0,08 kg



Ngày phát hành:
2024-11-22
Phiên bản: 0.181

© 2024 Signify Holding. Mọi quyền được bảo lưu. Signify không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về tính chính xác hay đầy đủ của thông tin nêu trong này và sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ hành động nào dựa vào những thông tin đó. Thông tin được trình bày trong tài liệu này không phải là sự chào mời bán hàng và không cấu thành một phần của bất kỳ báo giá hay hợp đồng nào, trừ khi được Signify đồng ý. Philips và Biểu tượng tâm khiên Philips là các thương hiệu đã đăng ký của Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com