

PHILIPS

Đèn âm trần

Chức năng

Đèn Meson

Trắng



8719514255272



Phong cách và ánh sáng cao cấp

Đèn trần LED Philips này rất đẹp dù khi bật hay tắt, đem đến ánh sáng nhẹ dịu cho đôi mắt và sẽ là sự phù hợp hoàn hảo cho nội thất gia đình bạn.

Được thiết kế dành cho phòng khách và phòng ngủ của bạn

- Hoàn hảo để thư giãn và giao lưu

Dễ trải nghiệm

- Lý tưởng cho các phòng có trần thấp, tạo nên bộ đèn gọn gàng và tinh tế.

Hiệu ứng ánh sáng

- Ánh sáng rực rỡ được phân bổ đồng đều

An toàn

- Không có bức xạ UV-C gây hại

Đèn LED chất lượng cao bền bỉ trong nhiều thập kỷ

- Giảm độ chói. Tăng sự dễ chịu.

Những nét chính

Hoàn hảo để thư giãn và giao lưu

Phòng khách là trái tim của mọi ngôi nhà. Đó là nơi gia đình sum họp để thư giãn và tiếp khách. Ánh sáng cho phòng khách và phòng ngủ của bạn cần linh hoạt và dễ điều chỉnh cho các mục đích sử dụng khác nhau trong suốt cả ngày. Việc bố trí cẩn thận các nguồn sáng khác nhau và phối hợp nhiều lớp ánh sáng giúp tạo nên cảm giác về không gian, cũng như mang đến cho căn phòng cảm giác ấm cúng và dễ chịu.

Phù hợp cho trần thấpThiết kế mỏng Ánh sáng rực rỡ được phân bổ đồng đều

Với khả năng phân bổ ánh sáng đồng đều khắp không gian, hãy chọn loại đèn này để thực sự làm sáng bừng căn phòng của bạn.

Không có bức xạ UV-C gây hại

Sản phẩm được thiết kế để loại bỏ bức xạ UV có thể gây hại.

Đèn EyeComfort với công nghệ Tán quang xen kẽ

Công nghệ Tán quang xen kẽ nâng cao trải nghiệm ánh sáng tổng thể trong cuộc sống hàng ngày. In chìm họa tiết 3D giúp khuếch tán ánh sáng, công nghệ vi thấu kính tạo nên khả năng phân bổ ánh sáng đồng đều, giảm đáng kể cảm giác chói mắt. Ánh sáng không chỉ nhẹ dịu và đồng đều, nâng cao sự thoải mái cho đôi mắt bạn, mà còn được phân bổ lại một cách thông minh để giảm độ chói trong khu vực chiếu sáng.

Các thông số

Thiết kế và hoàn thiện

- Màu sắc: Trắng
- Chất liệu: Nhựa

Môi trường

- Disposal of the product: Khi sản phẩm hết vòng đời sử dụng (kinh tế), hãy thải bỏ theo các quy tắc của địa phương và không thải bỏ sản phẩm cùng với rác thải sinh hoạt thông thường. Khi thải bỏ sản phẩm đúng cách, bạn sẽ giúp ngăn ngừa những hậu quả tiêu cực có thể xảy ra đối với môi trường và sức khỏe con người.

Tính năng khác/phụ kiện đi kèm

- Đầu đèn chiếu sáng điểm có thể điều chỉnh: Không
- Có thể điều chỉnh độ sáng bằng điều khiển từ xa: Không
- LED tích hợp: Có
- Đi kèm bộ điều khiển từ xa: Không

Đặc điểm chiếu sáng

- Góc chiếu: 90 °
- Chỉ số hoàn màu (CRI): 80

Những thông tin khác

- EyeComfort: Có

Trọng lượng và kích thước sản phẩm

- Khối lượng tịnh: 0,07 kg
- Chiều dài lỗ cắt: 10.5 cm
- Chiều rộng lỗ cắt: 10.5 cm
- Chiều cao: 4,7 cm
- Chiều dài: 12 cm
- Khoảng cách hồ: 10,1 cm
- Chiều rộng: 12 cm

Dịch vụ

- Bảo hành: 1 năm

Thông số kỹ thuật

- Tuổi thọ lên đến: 15.000 h
- Đường kính: 120 mm
- Tổng công suất chiếu sáng của bộ đèn: 630
- Màu ánh sáng: 3000
- Nguồn điện lưới: 220-240
- Phụ kiện điều chỉnh độ sáng: Không
- LED: Có
- Công suất bóng đèn đi kèm: 9
- Mã IP: IP20
- Cấp độ bảo vệ: Mức II



Ngày phát hành:
2024-11-18
Phiên bản: 0.202

© 2024 Signify Holding. Mọi quyền được bảo lưu. Signify không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về tính chính xác hay đầy đủ của thông tin nêu trong này và sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ hành động nào dựa vào những thông tin đó. Thông tin được trình bày trong tài liệu này không phải là sự chào mời bán hàng và không cấu thành một phần của bất kỳ báo giá hay hợp đồng nào, trừ khi được Signify đồng ý. Philips và Biểu tượng tâm khiên Philips là các thương hiệu đã đăng ký của Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com