

# PHILIPS


Đèn âm trần

Chức năng

DL262

trắng

8719514331518



## Đèn âm trần LED chất lượng bền bỉ theo thời gian

Đèn LED âm trần mỏng Philips mang lại hiệu ứng ánh sáng tự nhiên cho chiếu sáng thông thường. Sản phẩm với thiết kế nhỏ gọn phù hợp với trần nhà thấp, tạo nên bầu không khí trang nhã ở mọi nơi trong nhà. Ánh sáng êm dịu mang đến sự thoải mái cho đôi mắt bạn.

### **Dễ trải nghiệm**

- Lý tưởng cho các phòng có trần thấp, tạo nên bộ đèn gọn gàng và tinh tế.

### **Hiệu ứng ánh sáng**

- Ánh sáng rực rỡ được phân bố đồng đều

### **An toàn**

- Không có bức xạ UV-C gây hại

### **Tuổi thọ**

- Tuổi thọ cao lên tới 15.000 giờ

# Những nét chính

## Phù hợp cho trần thấp Thiết kế mỏng Ánh sáng rực rỡ được phân bố đồng đều

Với khả năng phân bố ánh sáng đồng đều khắp không gian, hãy chọn loại đèn

này để thực sự làm sáng bừng căn phòng của bạn.

## Không có bức xạ UV-C gây hại

Sản phẩm được thiết kế để loại bỏ bức xạ UV có thể gây hại.

## Tuổi thọ cao lên tới 15.000 giờ

Công nghệ LED Philips kéo dài tuổi thọ sản phẩm của bạn lên đến 15.000 giờ.

# Các thông số

## Đặc điểm của đèn

- Mục đích sử dụng: Trong nhà

## Thiết kế và hoàn thiện

- Màu sắc: Trắng
- Chất liệu: Nhựa

## Tuổi thọ

- Số chu kỳ chuyển đổi: 7.500

## Môi trường

• Disposal of the product: Khi sản phẩm hết vòng đời sử dụng (kinh tế), hãy thải bỏ theo các quy tắc của địa phương và không thải bỏ sản phẩm cùng với rác thải sinh hoạt thông thường. Khi thải bỏ sản phẩm đúng cách, bạn sẽ giúp ngăn ngừa những hậu quả tiêu cực có thể xảy ra đối với môi trường và sức khỏe con người.

## Tính năng khác/phụ kiện đi kèm

- Đầu đèn chiếu sáng điểm có thể điều chỉnh: Không
- Có thể điều chỉnh độ sáng bằng điều khiển từ xa: Không
- LED tích hợp: Có
- Đi kèm bộ điều khiển từ xa: Không

## Đặc điểm chiếu sáng

- Góc chiếu: 110 °
- Màu sắc đồng nhất: 6 SDCM
- Chỉ số hoàn màu (CRI): 80
- Thời gian khởi động đạt đến 60% độ sáng: <2

## Những thông tin khác

- EyeComfort: Có

## Đặc điểm khác

- Cường độ dòng điện: 97 mA
- Hiệu quả: 80 lm/W

## Mức tiêu thụ điện

- Hệ số công suất: 0.51

## Trọng lượng và kích thước sản phẩm

- Khối lượng tịnh: 0,252 kg
- Chiều dài lỗ cắt: 15.0 cm
- Chiều rộng lỗ cắt: 15.0 cm
- Chiều cao: 2 cm
- Khoảng cách hồ: 5 cm

## Dịch vụ

- Bảo hành: 3 năm

## Thông số kỹ thuật

- Tuổi thọ lên đến: 15.000 h
- Đường kính: 170 mm
- Tổng công suất chiếu sáng của bộ đèn: 960
- Màu ánh sáng: 6500
- Nguồn điện lưới: AC 220-240
- Phụ kiện điều chỉnh độ sáng: Không
- LED: Có
- Mã IP: IP20
- Cấp độ bảo vệ: Mức II

## Kích thước và trọng lượng đóng gói

- EAN/UPC - sản phẩm: 8719514331518
- Khối lượng tịnh: 0,25 kg
- Tổng trọng lượng: 0,43 kg
- Chiều cao: 21 cm
- Chiều dài: 2,5 cm
- Chiều rộng: 17,5 cm
- Số vật liệu (12NC): 929002660401



Ngày phát hành:  
2024-09-17  
Phiên bản: 0.87

© 2024 Signify Holding. Mọi quyền được bảo lưu. Signify không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về tính chính xác hay đầy đủ của thông tin nêu trong này và sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ hành động nào dựa vào những thông tin đó. Thông tin được trình bày trong tài liệu này không phải là sự chào mời bán hàng và không cấu thành một phần của bất kỳ báo giá hay hợp đồng nào, trừ khi được Signify đồng ý. Philips và Biểu tượng tâm khiên Philips là các thương hiệu đã đăng ký của Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)