

PHILIPS

Đèn tuýp LEDtube
EM/Main T8

LED

1200mm

6500K

G13

8719514360969



Đèn LED với độ bền và chất lượng tuyệt vời

Nâng cấp lên đèn tuýp LED Philips là cách nhanh và dễ dàng để thay thế các đèn tuýp huỳnh quang cũ kỹ bằng công nghệ LED hiện đại và hiệu quả. Đèn tuýp LED Philips này hoàn hảo cho những nơi cần nhiều ánh sáng.

Đèn chất lượng cao

- Không có tiếng ù hay tiếng vo ve

Lựa chọn cho giải pháp bền vững

- Đèn tuýp có tuổi thọ cao - Lên đến 15 năm
- Tiết kiệm đến 80% năng lượng

Ánh sáng vượt trội

- Bật sáng tức thì

Những nét chính

TLED Không có tiếng ù/tiếng vo ve

Đèn tuýp LED Philips không tạo ra tiếng ồn quá mức khi hoạt động trên chân lưu huỳnh quang hoặc tự bỏ qua chân lưu (ứng dụng MainsFit)

Tuổi thọ trung bình định mức 15.000 giờ



Với tuổi thọ lên đến 15.000 giờ, bạn có thể giảm bớt phiền phức khi thường xuyên thay thế đèn tuýp và tận hưởng giải pháp chiếu sáng hoàn hảo trong hơn 15 năm.

Tiết kiệm đến 80% năng lượng



Tận dụng chức năng tiết kiệm năng lượng của đèn LED mà không làm giảm chất lượng ánh sáng. Tiết kiệm ngay hơn 80% năng lượng bằng cách thay thế bóng đèn sợi đốt hoặc bóng đèn halogen bạn đang dùng

Bật sáng tức thì

Các thông số

Đặc điểm của đèn

- Mục đích sử dụng: Trong nhà
- Hình dạng đèn: T8
- Ổ cắm: G13
- Có thể điều chỉnh độ sáng: Không
- Lớp hoàn thiện bóng đèn: Sương giá
- Vật liệu bóng đèn: Thủy tinh

Kích thước đèn

- Chiều cao: 121,2 cm
- Chiều rộng: 2,8 cm

Tuổi thọ

- Số chu kỳ chuyển đổi: 50.000
- Tuổi thọ danh định: 15.000 h

Môi trường

- Disposal of the product: Khi sản phẩm hết vòng đời sử dụng (kinh tế), hãy thải bỏ theo các quy tắc của địa phương và không thải bỏ sản phẩm cùng với rác thải sinh hoạt thông thường. Khi thải bỏ sản phẩm đúng cách, bạn sẽ giúp ngăn ngừa những hậu quả tiêu cực có thể xảy ra đối với môi trường và sức khỏe con người.

Đặc điểm chiếu sáng

- Góc chiếu: 240 °
- Chỉ số hoàn màu (CRI): 70
- Nhiệt độ màu: 6500 K
- Quang thông danh định: 2300 lm
- Thời gian khởi động đạt đến 60% độ sáng: sáng hết công suất tức thì
- Mã màu: 765 | CCT of 6500K

Những thông tin khác

- EyeComfort: Có
- Cài tiên đèn LED: EyeComfort

Đặc điểm khác

- Hiệu quả: 104 lm/W

Thông tin đóng gói

- EAN: 8719514360969
- EOC: 871951436096900
- Tên sản phẩm: Ledtube DE HO 1200mm 22W 765 T8 G13 C

Mức tiêu thụ điện

- Hệ số công suất: 0.5
- Điện thế: 220-240 V
- Công suất: 22 W
- Công suất tương đương: 36 W

Trọng lượng và kích thước sản phẩm

- Chiều dài: 121,2 cm

Thông số kỹ thuật

- Tần số: 50-60 Hz
- Khả năng tương thích của chân lưu: EM/Nguồn điện lưới

Kích thước và trọng lượng đóng gói

- EAN/UPC - sản phẩm: 8719514360969
- Khối lượng tịnh: 0,2 kg
- Tổng trọng lượng: 0,27 kg
- Chiều cao: 2,8 cm
- Chiều dài: 125,2 cm
- Chiều rộng: 2,8 cm



Ngày phát hành:
2025-03-11
Phiên bản: 0.79

© 2025 Signify Holding. Mọi quyền được bảo lưu. Signify không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về tính chính xác hay đầy đủ của thông tin nêu trong này và sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ hành động nào dựa vào những thông tin đó. Thông tin được trình bày trong tài liệu này không phải là sự chào mời bán hàng và không cấu thành một phần của bất kỳ báo giá hay hợp đồng nào, trừ khi được Signify đồng ý. Philips và Biểu tượng tâm khiên Philips là các thương hiệu đã đăng ký của Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com