

# PHILIPS

Bóng đèn

LED

16 W-/W

E27

Ánh sáng ban ngày

8719514420717



## Tăng cường sự phát triển của cây trong ánh sáng trắng phù hợp

Đèn Philips LED Plant Grow không chỉ tối ưu hóa sự phát triển mà còn mang lại vẻ đẹp tự nhiên cho cây trồng của bạn. Ánh sáng trắng phổ đầy đủ - phổ màu hoàn hảo cho sự phát triển và màu sắc tự nhiên.

### Lựa chọn cho giải pháp bền vững

- Bóng có tuổi thọ dài - Lên đến 50 năm

### Ánh sáng vượt trội

- Phổ màu tăng cường

### Đèn LED chất lượng cao bền bỉ trong nhiều thập kỷ

- Ánh sáng cho màu sắc trung thực

# Những nét chính

## Bóng có tuổi thọ dài - Lên đến 50 năm

Với tuổi thọ lên đến 50.000 giờ, bạn có thể giảm bớt phiền phức khi thường xuyên thay thế bóng đèn và tận hưởng giải pháp chiếu sáng hoàn hảo trong hơn 50 năm.

## Đèn quang phổ trồng cây

Phổ màu hoàn hảo để cây trồng phát triển tối ưu trong khi vẫn mang lại vẻ đẹp và sự tự nhiên cho cây trồng của bạn. Các bước sóng xanh lam giúp thúc đẩy sự phát triển của thực vật và cây trồng.

## Ánh sáng cho màu sắc trung thực



Hãy chiêm ngưỡng màu sắc chân thực của quần áo khi bạn chọn bộ trang phục từ tủ quần áo. Bạn có thể tự tin phối váy

đỏ với giày đỏ và an tâm rằng màu sắc phù hợp hoàn hảo.

# Các thông số

## Đặc điểm của đèn

- Mục đích sử dụng: Trong nhà
- Hình dạng đèn: Đèn phân chiều có ánh sáng tỏa tròn
- Ổ cắm: E27
- Có thể điều chỉnh độ sáng: Không

## Kích thước đèn

- Chiều cao: 13,5 cm
- Chiều rộng: 12,2 cm

## Tuổi thọ

- Số chu kỳ chuyển đổi: 50.000
- Tuổi thọ danh định: 25.000 h

## Môi trường

- Disposal of the product: Khi sản phẩm hết vòng đời sử dụng (kinh tế), hãy thải bỏ theo các quy tắc của địa phương và không thải bỏ sản phẩm cùng với rác thải sinh hoạt thông thường. Khi thải bỏ sản phẩm đúng cách, bạn sẽ giúp ngăn ngừa những hậu quả tiêu cực có thể xảy ra đối với môi trường và sức khỏe con người.

## Đặc điểm chiếu sáng

- Góc chiếu: 50 °
- Chỉ số hoàn màu (CRI): 90
- Nhiệt độ màu: 5000 K
- Quang thông danh định: 1200 lm
- Thời gian khởi động đạt đến 60% độ sáng: sáng hết công suất tức thì
- Mã màu: 950 | CCT of 5000K

## Đặc điểm khác

- Hiệu quả: 75 lm/W

## Thông tin đóng gói

- EAN: 8719514420717
- EOC: 871951442071700
- Tên sản phẩm: LED Grow 16W Par38 E27 950 50D

## Mức tiêu thụ điện

- Hệ số công suất: 0.9
- Điện thế: 110-240 V
- Công suất: 16 W

## Trọng lượng và kích thước sản phẩm

- Chiều dài: 13,5 cm

## Thông số kỹ thuật

- Tần số: 50-60 Hz

8719514420717

**Kích thước và trọng lượng đóng gói**

- EAN/UPC - sản phẩm: 8719514420717
- Khối lượng tịnh: 0,36 kg
- Tổng trọng lượng: 0,41 kg
- Chiều cao: 10,4 cm
- Chiều dài: 5,3 cm
- Chiều rộng: 15,4 cm
- Số vật liệu (12NC): 929001892819



Ngày phát hành:  
2024-09-08  
Phiên bản: 0.60

© 2024 Signify Holding. Mọi quyền được bảo lưu. Signify không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về tính chính xác hay đầy đủ của thông tin nêu trong này và sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ hành động nào dựa vào những thông tin đó. Thông tin được trình bày trong tài liệu này không phải là sự chào mời bán hàng và không cấu thành một phần của bất kỳ báo giá hay hợp đồng nào, trừ khi được Signify đồng ý. Philips và Biểu tượng tâm khiên Philips là các thương hiệu đã đăng ký của Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)