

PHILIPS

Đèn bàn Bucket

Đèn bàn

3000/4000/5700K

Ánh sáng trắng

Có thể điều chỉnh độ sáng

8719514443792



Đèn LED ánh sáng êm dịu cho mắt

Với thiết kế mạnh mẽ và hiệu suất tối ưu, đèn bàn Philips LED Performance là bộ đèn với chất lượng và độ sáng hoàn hảo cho mọi không gian của gia đình bạn. Ánh sáng thoải mái và êm dịu cho mắt.

Chất lượng cao

- Nhẹ dịu cho mắt - ánh sáng dễ chịu cho mắt

Những nét chính

Nhẹ dịu cho mắt

Ánh sáng chất lượng kém có thể gây mỏi mắt. Do nhiều người trong số chúng ta đều dành thời gian ở nhà nên một nguồn ánh sáng phù hợp trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Các sản phẩm

của chúng tôi đều đáp ứng những tiêu chí nghiêm ngặt bao gồm độ nhấp nháy, độ chói, độ hoàn màu và hiệu ứng điều chỉnh độ sáng để đảm bảo đáp ứng các yêu cầu Nhẹ dịu cho mắt. Bóng đèn LED Philips không chỉ đem đến ánh sáng dễ

chịu, mà còn giữ được ưu điểm này trong suốt khoảng thời gian tuổi thọ bóng, mang lại chất lượng ánh sáng đồng nhất. Đây là lựa chọn tối ưu cho đôi mắt của bạn.

Các thông số

Đặc điểm của đèn

- Mục đích sử dụng: Trong nhà
- Hình dạng đèn: Hình chữ nhật

Thiết kế và hoàn thiện

- Màu sắc: Trắng
- Chất liệu: Nhựa

Tuổi thọ

- Tuổi thọ trung bình (sử dụng 2,7 giờ/ngày): 15 năm
- Hệ số duy trì quang thông: 70%
- Số chu kỳ chuyển đổi: 50.000

Môi trường

• Disposal of the product: Khi sản phẩm hết vòng đời sử dụng (kinh tế), hãy thải bỏ theo các quy tắc của địa phương và không thải bỏ sản phẩm cùng với rác thải sinh hoạt thông thường. Khi thải bỏ sản phẩm đúng cách, bạn sẽ giúp ngăn ngừa những hậu quả tiêu cực có thể xảy ra đối với môi trường và sức khỏe con người.

Tính năng khác/phụ kiện đi kèm

- Đầu đèn chiếu sáng điểm có thể điều chỉnh: Không
- Có thể điều chỉnh độ sáng bằng điều khiển từ xa: Không
- LED tích hợp: Có
- Đi kèm bộ điều khiển từ xa: Không

Đặc điểm chiếu sáng

- Màu sắc đồng nhất: 6 SDCM
- Chỉ số hoàn màu (CRI): 90
- Thời gian khởi động đạt đến 60% độ sáng: <2

Những thông tin khác

- Được thiết kế đặc biệt cho: Phòng ngủ, Phòng khách, Văn phòng tại nhà
- Phong cách: Đương đại
- Loại bóng: Đèn bàn
- EyeComfort: Có
- Các tính năng bổ sung: Có thể điều chỉnh độ sáng

Đặc điểm khác

- Cường độ dòng điện: 1400 mA
- Hiệu quả: 28 lm/W

Trọng lượng và kích thước sản phẩm

- Khối lượng tịnh: 0,5 kg
- Chiều cao: 34 cm
- Chiều dài: 31,5 cm
- Chiều rộng: 11 cm

Dịch vụ

- Bảo hành: 2 năm

Thông số kỹ thuật

- Tuổi thọ lên đến: 15.000 h
- Tổng công suất chiếu sáng của bộ đèn: 200
- Màu ánh sáng: 3000/4000/5700
- Nguồn điện lưới: 5 V
- Kiểu pin: Li-ion
- Phụ kiện điều chỉnh độ sáng: Có
- LED: Có
- Công suất bóng đèn đi kèm: 7
- Mã IP: IP20
- Cấp độ bảo vệ: Mức III

Kích thước và trọng lượng đóng gói

- EAN/UPC - sản phẩm: 8719514443792
- Chiều cao: 34,5 cm
- Chiều dài: 11,5 cm
- Khối lượng tịnh: 0,5 kg
- Chiều rộng: 18 cm
- Tổng trọng lượng: 0,65 kg



Ngày phát hành:
2025-03-11
Phiên bản: 0.403

© 2025 Signify Holding. Mọi quyền được bảo lưu. Signify không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về tính chính xác hay đầy đủ của thông tin nêu trong này và sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ hành động nào dựa vào những thông tin đó. Thông tin được trình bày trong tài liệu này không phải là sự chào mời bán hàng và không cấu thành một phần của bất kỳ báo giá hay hợp đồng nào, trừ khi được Signify đồng ý. Philips và Biểu tượng tâm khiên Philips là các thương hiệu đã đăng ký của Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com