

# PHILIPS

Đèn âm trần

Đèn lắp âm

6500/2700/4000K

Ánh sáng trắng

SceneSwitch

8719514449299



## Ánh sáng dễ chịu với hình dáng thanh mảnh hơn

Thiết kế của bộ đèn LED Philips mang lại ánh sáng êm dịu cho đôi mắt bạn.

### Dễ trải nghiệm

- Lý tưởng cho các phòng có trần thấp, tạo nên bộ đèn gọn gàng và tinh tế.

### Hiệu ứng ánh sáng

- Ánh sáng rực rỡ được phân bố đồng đều

### An toàn

- Không có bức xạ UV-C gây hại

### Lắp đặt

- Dễ dàng lắp đặt nhờ bộ điều khiển tích hợp có đầu nổi.

### Tuổi thọ

- Tuổi thọ cao lên tới 15.000 giờ

# Những nét chính

## Phù hợp cho trần thấp Thiết kế mỏng Ánh sáng rực rỡ được phân bố đồng đều

Với khả năng phân bố ánh sáng đồng đều khắp không gian, hãy chọn loại đèn này để thực sự làm sáng bừng căn phòng của bạn.

## Không có bức xạ UV-C gây hại

Sản phẩm được thiết kế để loại bỏ bức xạ UV có thể gây hại.

## Tuổi thọ cao lên tới 15.000 giờ

Công nghệ LED Philips kéo dài tuổi thọ sản phẩm của bạn lên đến 15.000 giờ.

## Để dàng lắp đặt nhờ bộ điều khiển tích hợp có đầu nổi.

Giúp bạn lắp đặt an toàn và để dàng mà không cần phải đi dây hay có kiến thức chuyên môn.

# Các thông số

## Đặc điểm của đèn

- Mục đích sử dụng: Trong nhà
- Hình dạng đèn: Tròn

## Thiết kế và hoàn thiện

- Màu sắc: Trắng
- Chất liệu: Nhựa

## Tuổi thọ

- Tuổi thọ trung bình (sử dụng 2,7 giờ/ngày): 15 năm
- Hệ số duy trì quang thông: 70%
- Số chu kỳ chuyển đổi: 12.500

## Môi trường

- Disposal of the product: Khi sản phẩm hết vòng đời sử dụng (kinh tế), hãy thải bỏ theo các quy tắc của địa phương và không thải bỏ sản phẩm cùng với rác thải sinh hoạt thông thường. Khi thải bỏ sản phẩm đúng cách, bạn sẽ giúp ngăn ngừa những hậu quả tiêu cực có thể xảy ra đối với môi trường và sức khỏe con người.

## Tính năng khác/phụ kiện đi kèm

- Đầu đèn chiếu sáng điểm có thể điều chỉnh: Không
- Có thể điều chỉnh độ sáng bằng điều khiển từ xa: Không
- LED tích hợp: Có
- Đi kèm bộ điều khiển từ xa: Không

## Đặc điểm chiếu sáng

- Góc chiếu: 110 °
- Màu sắc đồng nhất: 6 SDCM
- Chỉ số hoàn màu (CRI): 80
- Thời gian khởi động đạt đến 60% độ sáng: <2

## Những thông tin khác

- Được thiết kế đặc biệt cho: Phòng ngủ, Phòng khách, Phòng ăn, Bếp, Văn phòng tại nhà
- Phong cách: Đương đại
- Loại bóng: Đèn lắp âm
- EyeComfort: Có
- Các tính năng bổ sung: Đổi màu

## Đặc điểm khác

- Cường độ dòng điện: 70 mA
- Hiệu quả: 76 lm/W

## Mức tiêu thụ điện

- Hệ số công suất: 0.5
- Công suất: 9 W

## Trọng lượng và kích thước sản phẩm

- Khối lượng tịnh: 0,07 kg
- Chiều dài lỗ cắt: 10.5 cm
- Chiều rộng lỗ cắt: 10.5 cm
- Chiều cao: 5 cm
- Chiều dài: 12 cm
- Khoảng cách hốc: 11 cm
- Chiều rộng: 12 cm

## Dịch vụ

- Bảo hành: 1 năm

### Thông số kỹ thuật

- Tuổi thọ lên đèn: 25.000 h
- Đường kính: 120 mm
- Tổng công suất chiếu sáng của bộ đèn: 2700K : 6304000K : 7506500K : 680
- Màu ánh sáng: 6500/2700/4000
- Nguồn điện lưới: AC 220-240
- Phụ kiện điều chỉnh độ sáng: Không
- LED: Có
- Công suất bóng đèn đi kèm: 9

- Mã IP: IP20
- Cấp độ bảo vệ: Mức II

### Kích thước và trọng lượng đóng gói

- EAN/UPC - sản phẩm: 8719514449299
- Khối lượng tịnh: 0,07 kg
- Tổng trọng lượng: 0,1 kg
- Chiều cao: 12,2 cm
- Chiều dài: 5,4 cm
- Chiều rộng: 12,1 cm



Ngày phát hành:  
2024-12-31  
Phiên bản: 0.104

© 2024 Signify Holding. Mọi quyền được bảo lưu. Signify không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về tính chính xác hay đầy đủ của thông tin nêu trong này và sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ hành động nào dựa vào những thông tin đó. Thông tin được trình bày trong tài liệu này không phải là sự chào mời bán hàng và không cấu thành một phần của bất kỳ báo giá hay hợp đồng nào, trừ khi được Signify đồng ý. Philips và Biểu tượng tâm khiên Philips là các thương hiệu đã đăng ký của Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)