

# PHILIPS

Bóng đèn bulb

LED

7,5W-100W

E27

Ánh sáng trắng ấm

8720169233744



## Đèn LED sáng rực rỡ có chất lượng ánh sáng cao

Bóng đèn LED cung cấp một giải pháp chiếu sáng chung cho các hoạt động hàng ngày trong nhà. Bạn sẽ tiết kiệm chi phí điện ngay lập tức và giảm tần suất phải thay bóng đèn mà không làm giảm chất lượng chiếu sáng cho gia đình.

### **Đèn chất lượng cao**

- Được thiết kế để tạo ánh sáng dịu nhẹ

### **Lựa chọn cho giải pháp bền vững**

- Tiết kiệm đến 90% năng lượng
- Bóng có tuổi thọ dài - Lên đến 50 năm

# Những nét chính

## Được thiết kế để tạo ánh sáng dịu nhẹ



Để thấy ánh sáng mạnh có thể khiến bạn căng mắt. Ánh sáng quá sáng có thể làm bạn chói mắt. Ánh sáng quá yếu có thể gây hiện tượng nhấp nháy. Giờ đây, bạn có thể làm bừng sáng thế giới của mình bằng đèn LED với ánh sáng dịu và tạo bầu không khí hoàn hảo cho ngôi nhà của bạn.

## Tiết kiệm đến 90% năng lượng



Tận dụng chức năng tiết kiệm năng lượng của đèn LED mà không làm giảm chất lượng ánh sáng. Tiết kiệm ngay hơn 90% năng lượng bằng cách thay thế bóng đèn sợi đốt hoặc bóng đèn halogen bạn đang dùng

## Bóng có tuổi thọ dài - Lên đến 50 năm



Với tuổi thọ lên đến 50.000 giờ, bạn có thể giảm bớt phiền phức khi thường xuyên thay thế bóng đèn và tận hưởng giải pháp chiếu sáng hoàn hảo trong hơn 50 năm.

# Các thông số

## Đặc điểm của đèn

- Mục đích sử dụng: Trong nhà
- Hình dạng đèn: Bóng có ánh sáng tỏa tròn
- Ổ cắm: E27
- Có thể điều chỉnh độ sáng: Không
- Lớp hoàn thiện bóng đèn: Sương giá
- Vật liệu bóng đèn: Thủy tinh

## Kích thước đèn

- Chiều cao: 10,4 cm
- Chiều rộng: 6 cm

## Tuổi thọ

- Số chu kỳ chuyển đổi: 50.000
- Tuổi thọ danh định: 50.000 h

## Môi trường

- Disposal of the product: Khi sản phẩm hết vòng đời sử dụng (kinh tế), hãy thải bỏ theo các quy tắc của địa phương và không thải bỏ sản phẩm cùng với rác thải sinh hoạt thông thường. Khi thải bỏ sản phẩm đúng cách, bạn sẽ giúp ngăn ngừa những hậu quả tiêu cực có thể xảy ra đối với môi trường và sức khỏe con người.

## Đặc điểm chiếu sáng

- Chỉ số hoàn màu (CRI): 80
- Nhiệt độ màu: 2700 K
- Quang thông danh định: 1500 lm
- Thời gian khởi động đạt đến 60% độ sáng: sáng hết công suất tức thì
- Mã màu: 827 | CCT of 2700K

## Những thông tin khác

- EyeComfort: Có
- Cải tiến đèn LED: UltraEfficient, EyeComfort

## Đặc điểm khác

- Hiệu quả: 200 lm/W

## Thông tin đóng gói

- EAN: 8720169233744
- EOC: 872016923374400
- Tên sản phẩm: LED CLA A60 7.5W E27 2700K FR UE 1CT/12

## Mức tiêu thụ điện

- Hệ số công suất: 0.5
- Điện thế: 220-240 V
- Công suất: 7,5 W
- Công suất tương đương: 100 W

#### Trọng lượng và kích thước sản phẩm

- Chiều dài: 10,4 cm

#### Thông số kỹ thuật

- Tần số: 50-60 Hz

#### Kích thước và trọng lượng đóng gói

- EAN/UPC - sản phẩm: 8720169233744
- Khối lượng tịnh: 0,04 kg
- Tổng trọng lượng: 0,06 kg
- Chiều cao: 12 cm
- Chiều dài: 6,6 cm
- Chiều rộng: 6,6 cm



Ngày phát hành:  
2025-03-11  
Phiên bản: 0.152

© 2025 Signify Holding. Mọi quyền được bảo lưu. Signify không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về tính chính xác hay đầy đủ của thông tin nêu trong này và sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ hành động nào dựa vào những thông tin đó. Thông tin được trình bày trong tài liệu này không phải là sự chào mời bán hàng và không cấu thành một phần của bất kỳ báo giá hay hợp đồng nào, trừ khi được Signify đồng ý. Philips và Biểu tượng tâm khiên Philips là các thương hiệu đã đăng ký của Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)