

# PHILIPS

Bóng đèn dây tóc  
mờ 75W A60 E27

Đèn UltraEfficient

2700K

1000lm

50000 giờ

8720169238145



## Đèn LED sáng rực rỡ có chất lượng ánh sáng cao

Bóng đèn LED cung cấp một giải pháp chiếu sáng chung cho các hoạt động hàng ngày trong nhà. Bạn sẽ tiết kiệm chi phí điện ngay lập tức và giảm tần suất phải thay bóng đèn mà không làm giảm chất lượng chiếu sáng cho gia đình.

### Đèn chất lượng cao

- Được thiết kế để tạo ánh sáng dịu nhẹ

### Lựa chọn cho giải pháp bền vững

- Tốt hơn cho ví tiền của bạn và hành tinh của chúng ta
- Bóng có tuổi thọ dài - Lên đến 50 năm

# Những nét chính

## Đèn LED sáng dịu, dễ chịu cho mắt



Dễ thấy ánh sáng mạnh có thể khiến bạn căng mắt. Ánh sáng quá sáng có

thể làm bạn chói mắt. Ánh sáng quá yếu có thể gây hiện tượng nhấp nháy. Giờ đây, bạn có thể làm bừng sáng thế giới của mình bằng đèn LED với ánh sáng dịu và tạo bầu không khí hoàn hảo cho ngôi nhà của bạn.

## Tiết kiệm năng lượng lên đến 90%

Công nghệ LED tiết kiệm đến 90% năng lượng so với bóng đèn truyền thống, giúp bạn giảm hóa đơn tiền điện và tiết kiệm được nhiều tiền qua nhiều năm. Ngoài ra, công nghệ này còn giúp bảo vệ môi trường.

## Bóng có tuổi thọ dài - Lên đến 50 năm

Với tuổi thọ lên đến 50.000 giờ, bạn có thể giảm bớt phiền phức khi thường xuyên thay thế bóng đèn và tận hưởng giải pháp chiếu sáng hoàn hảo trong hơn 50 năm.

# Các thông số

## Đặc điểm của đèn

- Mục đích sử dụng: Trong nhà
- Hình dạng đèn: Bóng có ánh sáng tỏa tròn
- Ổ cắm: E27
- Loại thủy tinh: Sương giá
- Có thể điều chỉnh độ sáng: Không
- Lớp hoàn thiện bóng đèn: Sương giá
- Vật liệu bóng đèn: Thủy tinh

## Kích thước đèn

- Chiều cao: 10,4 cm
- Chiều rộng: 6 cm

## Thiết kế và hoàn thiện

- Chất liệu: Thủy tinh

## Tuổi thọ

- Số chu kỳ chuyển đổi: 50.000
- Tuổi thọ danh định: 50.000 h

## Môi trường

- Disposal of the product: Khi sản phẩm hết vòng đời sử dụng (kinh tế), hãy thải bỏ theo các quy tắc của địa phương và không thải bỏ sản phẩm cùng với rác thải sinh hoạt thông thường. Khi thải bỏ sản phẩm đúng cách, bạn sẽ giúp ngăn ngừa những hậu quả tiêu cực có thể xảy ra đối với môi trường và sức khỏe con người.

## Đặc điểm chiếu sáng

- Chỉ số hoàn màu (CRI): 80
- Nhiệt độ màu: 2700 K
- Quang thông danh định: 1000 lm
- Thời gian khởi động đạt đến 60% độ sáng: sáng hết công suất tức thì
- Mã màu: 827 | CCT of 2700K

## Những thông tin khác

- EyeComfort: Có
- Cải tiến đèn LED: UltraEfficient, EyeComfort

## Đặc điểm khác

- Hiệu quả: 200 lm/W

## Thông tin đóng gói

- EAN: 8720169238145
- EOC: 872016923814500
- Tên sản phẩm: LED CLA A60 5W E27 2700K FR UE 1CT/12

## Mức tiêu thụ điện

- Hệ số công suất: 0.4
- Điện thế: AC 220-240 V
- Công suất: 5 W
- Công suất tương đương: 75 W

## Trọng lượng và kích thước sản phẩm

- Chiều dài: 10,4 cm

## Thông số kỹ thuật

- Tần số: 50-60 Hz

**Kích thước và trọng lượng đóng gói**

- EAN/UPC - sản phẩm: 8720169238145
- Khối lượng tịnh: 0,04 kg
- Tổng trọng lượng: 0,06 kg
- Chiều cao: 12 cm
- Chiều dài: 6,6 cm
- Chiều rộng: 6,6 cm
- Số vật liệu (12NC): 929003667108



Ngày phát hành:  
2024-09-08  
Phiên bản: 0.161

© 2024 Signify Holding. Mọi quyền được bảo lưu. Signify không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về tính chính xác hay đầy đủ của thông tin nêu trong này và sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ hành động nào dựa vào những thông tin đó. Thông tin được trình bày trong tài liệu này không phải là sự chào mời bán hàng và không cấu thành một phần của bất kỳ báo giá hay hợp đồng nào, trừ khi được Signify đồng ý. Philips và Biểu tượng tâm khiên Philips là các thương hiệu đã đăng ký của Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)