

PHILIPS

Đèn âm trần

Chức năng

Đèn âm trần Meson với công nghệ Tán quang xen kẽ

Giảm độ chói

Tăng sự dễ chịu

Ánh sáng trắng



8720169251380



Đèn LED ánh sáng êm dịu cho mắt

Thắp sáng không gian của bạn với Đèn âm trần LED EyeComfort của Philips cung cấp nguồn sáng êm dịu và dễ chịu cho mắt.

Dễ trải nghiệm

- Lý tưởng cho các phòng có trần thấp, tạo nên bộ đèn gọn gàng và tinh tề.

Tuổi thọ

- Tuổi thọ cao lên tới 15.000 giờ

Đèn LED chất lượng cao bền bỉ trong nhiều thập kỷ

- Giảm độ chói. Tăng sự dễ chịu.

Những nét chính

Phù hợp cho trần thấp Thiết kế mỏng Tuổi thọ cao lên tới 15.000 giờ

Công nghệ LED Philips kéo dài tuổi thọ sản phẩm của bạn lên đến 15.000 giờ.

Đèn EyeComfort với công nghệ Tán quang xen kẽ

Công nghệ Tán quang xen kẽ nâng cao trải nghiệm ánh sáng tổng thể trong cuộc sống hàng ngày. In chìm họa tiết 3D giúp khuếch tán ánh sáng, công nghệ vi thấu kính tạo nên khả năng phân

bổ ánh sáng đồng đều, giảm đáng kể cảm giác chói mắt. Ánh sáng không chỉ nhẹ dịu và đồng đều, nâng cao sự thoải mái cho đôi mắt bạn, mà còn được phân bổ lại một cách thông minh để giảm độ chói trong khu vực chiếu sáng.

Các thông số

Đặc điểm của đèn

- Mục đích sử dụng: Trong nhà

Thiết kế và hoàn thiện

- Màu sắc: Trắng
- Chất liệu: Nhựa

Tuổi thọ

- Tuổi thọ trung bình (sử dụng 2,7 giờ/ngày): 15 năm
- Hệ số duy trì quang thông: 70%
- Số chu kỳ chuyển đổi: 7.500

Môi trường

- Disposal of the product: Khi sản phẩm hết vòng đời sử dụng (kính tế), hãy thải bỏ theo các quy tắc của địa phương và không thải bỏ sản phẩm cùng với rác thải sinh hoạt thông thường. Khi thải bỏ sản phẩm đúng cách, bạn sẽ giúp ngăn ngừa những hậu quả tiêu cực có thể xảy ra đối với môi trường và sức khỏe con người.

Tính năng khác/phụ kiện đi kèm

- Đầu đèn chiếu sáng điểm có thể điều chỉnh: Không
- Có thể điều chỉnh độ sáng bằng điều khiển từ xa: Không
- LED tích hợp: Có
- Đi kèm bộ điều khiển từ xa: Không

Đặc điểm chiếu sáng

- Góc chiếu: 100 °
- Màu sắc đồng nhất: 6 SDCM
- Chỉ số hoàn màu (CRI): 80
- Thời gian khởi động đạt đến 60% độ sáng: <2

Những thông tin khác

- EyeComfort: Có

Đặc điểm khác

- Cường độ dòng điện: 93 mA
- Hiệu quả: 69 lm/W

Mức tiêu thụ điện

- Hệ số công suất: 0.5

Trọng lượng và kích thước sản phẩm

- Khối lượng tịnh: 0,09 kg
- Chiều dài lỗ cắt: 12.5 cm
- Chiều rộng lỗ cắt: 12.5 cm
- Chiều cao: 3,5 cm
- Chiều dài: 14 cm
- Khoảng cách hồ: 11,7 cm
- Chiều rộng: 14 cm

Dịch vụ

- Bảo hành: 1 năm

Thông số kỹ thuật

- Tuổi thọ lên đến: 15.000 h
- Đường kính: 140 mm
- Tổng công suất chiếu sáng của bộ đèn: 900
- Màu ánh sáng: 3000K
- Nguồn điện lưới: 220-240 V
- Phụ kiện điều chỉnh độ sáng: Không
- LED: Có
- Công suất bóng đèn đi kèm: 13
- Mã IP: IP20
- Cấp độ bảo vệ: Mức II

Kích thước và trọng lượng đóng gói

- EAN/UPC - sản phẩm: 8718696171004
- Khối lượng tịnh: 0,09 kg
- Tổng trọng lượng: 0,13 kg
- Chiều cao: 14,9 cm
- Chiều dài: 4,4 cm
- Chiều rộng: 15,3 cm
- Số vật liệu (12NC): 929003282508



Ngày phát hành:
2024-09-17
Phiên bản: 0.176

© 2024 Signify Holding. Mọi quyền được bảo lưu. Signify không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về tính chính xác hay đầy đủ của thông tin nêu trong này và sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ hành động nào dựa vào những thông tin đó. Thông tin được trình bày trong tài liệu này không phải là sự chào mời bán hàng và không cấu thành một phần của bất kỳ báo giá hay hợp đồng nào, trừ khi được Signify đồng ý. Philips và Biểu tượng tâm khiên Philips là các thương hiệu đã đăng ký của Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com