

# PHILIPS

Đèn ánh sáng gián tiếp

ĐÈN DÂY

Đèn LED dây

Ánh sáng trắng

8720169288010



## Bền và sáng

Đèn dây điện áp thấp an toàn và bền bỉ mang lại ánh sáng rạng rỡ và dễ chịu

### Dễ trải nghiệm

- Lắp đặt dễ dàng, sử dụng an toàn

### An toàn

- Thân thiện với môi trường và vật liệu an toàn

### Tuổi thọ

- Tuổi thọ cao lên đến 20.000 giờ

# Những nét chính

## Lắp đặt dễ dàng, sử dụng an toàn

Đèn LED quạt trần có thể thu gọn của Philips đã vượt qua kiểm tra an toàn nghiêm ngặt, có vít chống rơi cùng thiết kế chắc chắn và các tính năng an toàn quan trọng khác.

## Thân thiện với môi trường và vật liệu an toàn

Được sản xuất từ các vật liệu thân thiện với môi trường và trẻ em để bảo đảm cho an toàn và tương lai của bạn.

## Tuổi thọ cao lên đến 20.000 giờ

Công nghệ LED của Philips kéo dài tuổi thọ sản phẩm lên đến 20.000 giờ.

# Các thông số

## Đặc điểm của đèn

- Mục đích sử dụng: Trong nhà

## Thiết kế và hoàn thiện

- Màu sắc: Trắng
- Chất liệu: Kim loại, Nhựa

## Tuổi thọ

- Số chu kỳ chuyển đổi: 15.000

## Môi trường

- Disposal of the product: Khi sản phẩm hết vòng đời sử dụng (kinh tế), hãy thải bỏ theo các quy tắc của địa phương và không thải bỏ sản phẩm cùng với rác thải sinh hoạt thông thường. Khi thải bỏ sản phẩm đúng cách, bạn sẽ giúp ngăn ngừa những hậu quả tiêu cực có thể xảy ra đối với môi trường và sức khỏe con người.

## Tính năng khác/phụ kiện đi kèm

- Có thể điều chỉnh độ sáng bằng điều khiển từ xa: Không
- LED tích hợp: Có
- Công tắc bật/tắt trên đường dây: Không
- Bao gồm bộ chuyển đổi nguồn: Không
- Đi kèm bộ điều khiển từ xa: Không

## Đặc điểm chiếu sáng

- Góc chiếu: 120 °
- Chỉ số hoàn màu (CRI): 80
- Thời gian khởi động đạt đến 60% độ sáng: <2

## Đèn dây/Đèn dây Lightstrip

- Khả năng kéo dài: Có

## Những thông tin khác

- Loại bóng: Đèn dây
- EyeComfort: Có

## Đặc điểm khác

- Cường độ dòng điện: 2250 mA

## Trọng lượng và kích thước sản phẩm

- Khối lượng tịnh: 0,06 kg
- Chiều cao: 0,14 cm
- Chiều dài: 500 cm
- Chiều rộng: 0,8 cm

## Dịch vụ

- Bảo hành: 2 năm

## Thông số kỹ thuật

- Tuổi thọ lên đến: 20.000 h
- Tổng công suất chiếu sáng của bộ đèn: 1250
- Màu ánh sáng: 4000
- Nguồn điện lưới: 24 V DC
- Phụ kiện điều chỉnh độ sáng: Không
- LED: Không
- Mã IP: IP20
- Cấp độ bảo vệ: Mức III

## Kích thước và trọng lượng đóng gói

- EAN/UPC – sản phẩm: 8720169288010
- Khối lượng tịnh: 0,06 kg
- Tổng trọng lượng: 0,1 kg
- Chiều cao: 14,5 cm
- Chiều dài: 1,5 cm
- Chiều rộng: 11,5 cm



Ngày phát hành:  
2024-11-22  
Phiên bản: 0.180

© 2024 Signify Holding. Mọi quyền được bảo lưu. Signify không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về tính chính xác hay đầy đủ của thông tin nêu trong này và sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ hành động nào dựa vào những thông tin đó. Thông tin được trình bày trong tài liệu này không phải là sự chào mời bán hàng và không cấu thành một phần của bất kỳ báo giá hay hợp đồng nào, trừ khi được Signify đồng ý. Philips và Biểu tượng tâm khiên Philips là các thương hiệu đã đăng ký của Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)