

# PHILIPS

Đèn chiếu điểm  
50W PAR16 GU10

Đèn LED thông minh

Bóng đèn thông minh đủ màu

Lên đến 400 lumen

Dễ dàng cắm và sử dụng

Điều khiển bằng ứng dụng hoặc  
giọng nói

8720169296848



## Chiếu sáng thông minh cho cuộc sống thường nhật

Hãy tập trung vào sự thoải mái và sức khỏe của bạn! Những đèn chiếu điểm thông minh này có hình dạng GU10 tiêu chuẩn mà bạn biết và yêu thích, đồng thời thấu kính thủy tinh thật của chúng còn giúp tăng thêm nét thanh lịch. Và chúng mang đến cho bạn một điều hoàn toàn khác biệt: ánh sáng trắng có thể tùy chỉnh theo mọi nhu cầu và tâm trạng của bạn. Lên lịch bật ánh sáng trắng mát mẻ khi bạn cần làm việc, hoặc ánh sáng trắng ấm áp khi bạn muốn thư giãn - bất cứ ánh sáng nào giúp bạn có cuộc sống thoải mái và tốt nhất tại nhà. Tất cả những tính năng này cộng thêm khả năng điều khiển bằng giọng nói, điều khiển từ xa WiZ hoặc ứng dụng WiZ dù bạn ở nhà hay không. Đèn chiếu điểm Philips Smart GU10 kết nối bằng Wi-Fi hiện có của bạn, không cần phân cứng, mạng hoặc thiết lập bổ sung.

### **Dễ dàng thiết lập**

- Dễ dàng cắm và sử dụng

### **Điều khiển thông minh**

- Điều khiển bằng điện thoại thông minh dù bạn ở bất kỳ đâu.

**Các tính năng thông minh**

- Tự động hóa đèn của bạn bằng lịch biểu
- Tự động điều khiển đèn. Hoạt động với các sản phẩm được kết nối bằng WiZ

**Chế độ ánh sáng**

- Hàng triệu màu và chế độ ánh sáng năng động
- Ánh sáng trắng mát mẻ

**Hệ số hình dáng**

- Phân bổ ánh sáng đồng đều

# Những nét chính

## Dễ dàng cắm và sử dụng



WiZ hoạt động với bộ định tuyến Wi-Fi hiện tại của bạn mà không cần thêm cổng nối. Chỉ cần cắm đèn mới của bạn, tải xuống ứng dụng WiZ và bạn có thể sử dụng ngay!

## Tự động hóa đèn của bạn



Bạn có thể cài đặt bật / tắt đèn hoặc thay đổi chế độ ánh sáng theo tính năng phát hiện chuyển động. Tính năng này hoạt động với tất cả các sản phẩm được kết nối bằng WiZ.

## Ánh sáng trắng mát mẻ



Làm bừng sáng ngôi nhà của bạn bằng ánh sáng trắng mát mẻ tràn đầy năng lượng. Một chiếc đèn thông minh có thể dễ dàng thích ứng với các hoạt động hàng ngày của bạn.

## Điều khiển từ bất kỳ đâu



Điều khiển đèn WiZ bằng điện thoại thông minh dù bạn ở bất kỳ đâu. Không cần lo lắng xem bạn có quên tắt đèn trước khi ra khỏi nhà hay không. Ứng dụng WiZ khả dụng với iOS và Android.

## Hàng triệu màu và chế độ ánh sáng năng động



Chọn trong bảng màu với hàng triệu màu ánh sáng để tạo bầu không khí ấn tượng cho căn nhà của bạn. Tận hưởng những khác biệt tinh tế do những hiệu ứng ánh sáng năng động mang lại cho không gian sống của bạn.

## Phân bổ ánh sáng đồng đều



Tận hưởng ánh sáng đồng đều khắp phòng với đèn này, nhờ tính năng phân bổ đồng đều ánh sáng rực rỡ, dịu nhẹ khắp phòng.

## Tự động hóa đèn của bạn bằng lịch biểu

Tự động hóa đèn cho phù hợp với thói quen hàng ngày hoặc hàng tuần của bạn. Lên lịch bật đèn trước khi bạn về nhà và tắt đèn khi không cần thiết.

# Các thông số

## Đặc điểm của đèn

- Mục đích sử dụng: Trong nhà
- Hình dạng đèn: PAR16
- Ổ cắm: GU10
- Công nghệ: Đèn Wi-Fi thông minh
- Loại thủy tinh: Trong suốt
- Có thể điều chỉnh độ sáng: Điều chỉnh độ sáng không dây
- Lớp hoàn thiện bóng đèn: Trong suốt

## Kích thước đèn

- Chiều cao: 5,5 cm
- Khối lượng: 0,05 kg
- Chiều rộng: 5 cm

## Tuổi thọ

- Tuổi thọ trung bình (sử dụng 2,7 giờ/ngày): 15 năm
- Hệ số duy trì quang thông: 70%
- Số chu kỳ chuyển đổi: 50.000
- Tuổi thọ danh định: 15.000 h

## Đặc điểm chiếu sáng

- Góc chiếu: 36 °
- Màu sắc đồng nhất: 6 SDCM
- Chỉ số hoàn màu (CRI): 90
- Nhiệt độ màu: 2200–6500 (RGB) K
- Danh mục màu ánh sáng: Đủ màu
- Quang thông danh định: 400 lm
- Thời gian khởi động: <0.5 s
- Thời gian khởi động đạt đến 60% độ sáng: Sáng hết công suất tức thì

## Những thông tin khác

- EyeComfort: Có

## Đặc điểm khác

- Cường độ dòng điện: 40 mA
- Hiệu quả: 85 lm/W

## Thông tin đóng gói

- EAN: 8720169296848
- EOC: 872016929684800
- Tên sản phẩm: PHI WFB 50W GU10 GLASS 922-65 RGB 1CT/6

## Mức tiêu thụ điện

- Hệ số công suất: 0.48
- Điện thế: AC 220–240 V
- Công suất: 4,7 W

## Trọng lượng và kích thước sản phẩm

- Chiều dài: 5,5 cm

## Giá trị định mức

- Góc chiếu định mức: 36 °
- Tuổi thọ định mức: 15.000 h
- Quang thông định mức: 400 lm
- Cường độ cực đại định mức: 550 cd
- Công suất định mức: 4.7 W

## Thông số kỹ thuật

- Tần số: 50–60 Hz

## Kích thước và trọng lượng đóng gói

- EAN/UPC – sản phẩm: 8720169296848
- Khối lượng tịnh: 0,05 kg
- Tổng trọng lượng: 0,08 kg
- Chiều cao: 13 cm
- Chiều dài: 7 cm
- Chiều rộng: 7 cm



Ngày phát hành:  
2025-04-13  
Phiên bản: 0.76

© 2025 Signify Holding. Mọi quyền được bảo lưu. Signify không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về tính chính xác hay đầy đủ của thông tin nêu trong này và sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ hành động nào dựa vào những thông tin đó. Thông tin được trình bày trong tài liệu này không phải là sự chào mời bán hàng và không cấu thành một phần của bất kỳ báo giá hay hợp đồng nào, trừ khi được Signify đồng ý. Philips và Biểu tượng tâm khiên Philips là các thương hiệu đã đăng ký của Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)