

# PHILIPS

Đèn lắp chìm Eridani

Đèn lắp âm

4000K

Ánh sáng trắng

8720169298231



## Đèn LED chất lượng cao được thiết kế để sử dụng trong nhiều năm

Thắp sáng không gian của bạn với Đèn âm trần LED EyeComfort của Philips cung cấp nguồn sáng êm dịu và dễ chịu cho mắt.

### **Dễ trải nghiệm**

- Lý tưởng cho các phòng có trần thấp, tạo nên bộ đèn gọn gàng và tinh tế.

### **Hiệu ứng ánh sáng**

- Phân bố ánh sáng đồng đều

### **Tuổi thọ**

- Tuổi thọ cao lên tới 15.000 giờ

# Những nét chính

## Phù hợp cho trần thấpThiết kế mỏng

### Phân bố ánh sáng đồng đều

Truyền ánh sáng qua các phòng một cách đồng đều.

## Tuổi thọ cao lên tới 15.000 giờ

Công nghệ LED Philips kéo dài tuổi thọ sản phẩm của bạn lên đến 15.000 giờ.

# Các thông số

## Đặc điểm của đèn

- Mục đích sử dụng: Trong nhà

## Thiết kế và hoàn thiện

- Màu sắc: Trắng
- Chất liệu: Nhựa

## Tuổi thọ

- Số chu kỳ chuyển đổi: 7.500

## Môi trường

- Disposal of the product: Khi sản phẩm hết vòng đời sử dụng (kinh tế), hãy thải bỏ theo các quy tắc của địa phương và không thải bỏ sản phẩm cùng với rác thải sinh hoạt thông thường. Khi thải bỏ sản phẩm đúng cách, bạn sẽ giúp ngăn ngừa những hậu quả tiêu cực có thể xảy ra đối với môi trường và sức khỏe con người.

## Tính năng khác/phụ kiện đi kèm

- Đầu đèn chiếu sáng điểm có thể điều chỉnh: Không
- Có thể điều chỉnh độ sáng bằng điều khiển từ xa: Không
- LED tích hợp: Có
- Đi kèm bộ điều khiển từ xa: Không

## Đặc điểm chiếu sáng

- Góc chiếu: 110 °
- Màu sắc đồng nhất: 6 SDCM
- Chỉ số hoàn màu (CRI): 80
- Thời gian khởi động đạt đến 60% độ sáng: <2

## Những thông tin khác

- Được thiết kế đặc biệt cho: Phòng ngủ, Phòng khách, Phòng ăn, Bếp, Văn phòng tại nhà
- Phong cách: Đương đại
- Loại bóng: Đèn lắp âm
- EyeComfort: Có
- Cải tiến đèn LED: EyeComfort

## Đặc điểm khác

- Cường độ dòng điện: 130 mA
- Hiệu quả: 75 lm/W

## Mức tiêu thụ điện

- Hệ số công suất: 0.5
- Công suất: 17 W

## Trọng lượng và kích thước sản phẩm

- Khối lượng tịnh: 0,16 kg
- Chiều cao: 4 cm

## Dịch vụ

- Bảo hành: 1 năm

## Thông số kỹ thuật

- Tuổi thọ lên đến: 15.000 h
- Đường kính: 173 mm
- Tổng công suất chiếu sáng của bộ đèn: 1275
- Màu ánh sáng: 4000
- Nguồn điện lưới: AC 220-240
- Phụ kiện điều chỉnh độ sáng: Không
- LED: Không
- Mã IP: IP20
- Cấp độ bảo vệ: Mức II
- Số lượng nguồn sáng: 1

**Kích thước và trọng lượng đóng gói**

- EAN/UPC - sản phẩm: 8720169298231
- Chiều cao: 17,9 cm
- Chiều dài: 4 cm
- Khối lượng tịnh: 0,16 kg
- Chiều rộng: 17,7 cm
- Tổng trọng lượng: 0,22 kg



Ngày phát hành:  
2025-03-11  
Phiên bản: 0.95

© 2025 Signify Holding. Mọi quyền được bảo lưu. Signify không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về tính chính xác hay đầy đủ của thông tin nêu trong này và sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ hành động nào dựa vào những thông tin đó. Thông tin được trình bày trong tài liệu này không phải là sự chào mời bán hàng và không cấu thành một phần của bất kỳ báo giá hay hợp đồng nào, trừ khi được Signify đồng ý. Philips và Biểu tượng tâm khiên Philips là các thương hiệu đã đăng ký của Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)