

PHILIPS

Bóng đèn 80W A60
E27

LED

2700/3000/4000/5000/6500
K

900lm

15000 giờ

Có thể điều chỉnh độ sáng

8720169335943



Nhiệt độ màu có thể lựa chọn giúp bạn đưa ra lựa chọn đúng đắn

Mang hệ thống chiếu sáng lấy con người làm trung tâm vào cuộc sống của bạn với bóng đèn thông minh ánh sáng trắng WiZ LED A67 này. Áp dụng các sắc thái khác nhau từ ánh sáng trắng mát mẻ đến ấm để giúp bạn tập trung hoặc thư giãn. Bạn có thể lên lịch bật và tắt đèn theo thói quen hàng ngày hoặc hàng tuần, điều khiển bằng điện thoại thông minh hoặc giọng nói và truy cập đèn từ xa ngay cả khi bạn đi vắng. Đèn WiZ kết nối với Wi-Fi hiện có của bạn, không cần thêm phần cứng.

Đèn chất lượng cao

- Được thiết kế để tạo ánh sáng dịu nhẹ

Lựa chọn cho giải pháp bền vững

- Bóng có tuổi thọ dài - Lên đến 15 năm

Ánh sáng vượt trội

- Bật sáng tức thì

Những nét chính

Đèn LED sáng dịu, dễ chịu cho mắt



Dễ thấy ánh sáng mạnh có thể khiến bạn căng mỏi mắt. Ánh sáng quá sáng có thể làm bạn chói mắt. Ánh sáng quá yếu

có thể gây hiện tượng nhấp nháy. Giờ đây, bạn có thể làm bừng sáng thế giới của mình bằng đèn LED với ánh sáng dịu và tạo bầu không khí hoàn hảo cho ngôi nhà của bạn.

Tuổi thọ trung bình định mức 15.000 giờ



Với tuổi thọ lên đến 15.000 giờ, bạn có thể giảm bớt phiền phức khi thường xuyên thay thế bóng đèn và tận hưởng giải pháp chiếu sáng hoàn hảo trong hơn 15 năm.

Bật sáng tức thì

Các thông số

Đặc điểm của đèn

- Mục đích sử dụng: Trong nhà
- Hình dạng đèn: Bóng có ánh sáng tỏa tròn
- Ổ cắm: E27
- Có thể điều chỉnh độ sáng: Chỉ với các bộ điều chỉnh độ sáng cụ thể
- Lớp hoàn thiện bóng đèn: Sương giá
- Vật liệu bóng đèn: Nhựa

Kích thước đèn

- Chiều cao: 11,5 cm
- Chiều rộng: 6 cm

Tuổi thọ

- Số chu kỳ chuyển đổi: 50.000
- Tuổi thọ danh định: 15.000 h

Môi trường

- Disposal of the product: Khi sản phẩm hết vòng đời sử dụng (kinh tế), hãy thải bỏ theo các quy tắc của địa phương và không thải bỏ sản phẩm cùng với rác thải sinh hoạt thông thường. Khi thải bỏ sản phẩm đúng cách, bạn sẽ giúp ngăn ngừa những hậu quả tiêu cực có thể xảy ra đối với môi trường và sức khỏe con người.

Đặc điểm chiếu sáng

- Góc chiếu: 200 °
- Chỉ số hoàn màu (CRI): 80
- Nhiệt độ màu: 2700/3000/4000/5000/6500 K
- Quang thông danh định: 900 lm

Những thông tin khác

- EyeComfort: Có
- Cài tiên đèn LED: EyeComfort
- Các tính năng bổ sung: Có thể điều chỉnh độ sáng

Đặc điểm khác

- Hiệu quả: 112 lm/W

Thông tin đóng gói

- EAN: 8720169335943
- EOC: 872016933594300
- Tên sản phẩm: LEDBulb 8W E27 DS FR DIM 1CT/6 ID

Mức tiêu thụ điện

- Hệ số công suất: 0.7
- Điện thế: AC 220-240 V
- Công suất: 8 W
- Công suất tương đương: 80 W

Trọng lượng và kích thước sản phẩm

- Chiều dài: 11,5 cm

Thông số kỹ thuật

- Tần số: 50-60 Hz

Kích thước và trọng lượng đóng gói

- EAN/UPC - sản phẩm: 8720169335943
- Khối lượng tịnh: 0,04 kg
- Tổng trọng lượng: 0,06 kg
- Chiều cao: 11,9 cm
- Chiều dài: 6,3 cm
- Chiều rộng: 6,3 cm



Ngày phát hành:
2025-01-28
Phiên bản: 0.25

© 2025 Signify Holding. Mọi quyền được bảo lưu. Signify không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về tính chính xác hay đầy đủ của thông tin nêu trong này và sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ hành động nào dựa vào những thông tin đó. Thông tin được trình bày trong tài liệu này không phải là sự chào mời bán hàng và không cấu thành một phần của bất kỳ báo giá hay hợp đồng nào, trừ khi được Signify đồng ý. Philips và Biểu tượng tâm khiên Philips là các thương hiệu đã đăng ký của Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com